


Standart silindir DSBG-200-25-PPVA-N3

Ürün numarası: 2390139

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	25 mm
Piston çapı	200 mm
Piston mili dış ölçüsü	M36x2
Sönümlenme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlenme
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Karşılık geldiği norm	ISO 15552
Piston mili ucu	Erkek dış
Tasarım	Piston Piston mili Çekme çubuğu 1 Silindir Gövdesi
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Sembol	00991235
Varyantlar	Tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	0.06 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0.6 bar ... 10 bar
Çalışma şekli	Çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 80 °C
Son konumlarda darbe enerjisi	4.8 j
Sönümlenme uzunluğu	48 mm
Yastıklama uzunluğu dışarı çıkarken	48 mm
Sönümlenme uzunluğu geri çekilme	48 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	18096 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	18850 N
Hareketli kütle	5591 g
0 mm strokta hareketli kütle	5348 g
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	97 g
Ürün ağırlığı	16108 g
0 mm strokta temel ağırlık	15493 g
10 mm strok başına ek ağırlık	246 g
Montaj türü	dişi dış ile Aksesuar kullanılarak

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dökme alüminyum, kaplamalı
Piston contası malzemesi	NBR
Piston malzemesi	Alüminyum döküm
Piston mili malzemesi	Yüksek alaşımlı çelik
Piston mili sızdırmazlık sıyrıcı malzemesi	NBR
Tampon sızdırmazlık ögesi malzemesi	TPE-U(PU)
Yastıklama pistonu malzemesi	POM
Silindir borusu malzemesi	Dövme alüminyum alaşımı, sürgülü eloksallı
Somun malzemesi	Çelik, galvanize
Yatak malzemesi	Metal-polimer bileşimi
Flanş somunu malzemesi	Çelik, galvanizli
Çekme nüvesi malzemesi	Yüksek alaşımlı çelik