


Kodlayıcı hattı NEBM-M12G8-E-10-S1G9

Ürün numarası: 550749

FESTO



General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	8
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	8
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı şeması	00992265
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kumanda tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	9
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	8
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı şeması	00995639
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi AC	24 V
Blendaj	Evet
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	enerji zincirleri için uygun
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	≥49 mm
Kablo çapı	6.5 mm
Kablo yapısı	4 x 2 x 0,14 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.14 mm ²
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 70 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-40 °C ... 70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	gri