


Dağıtım modülü MS9-FRM-G-VS

Ürün numarası: 564145

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	9
Seri	MS
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	Dağıtım modülü
Sembol	00991510
Çalışma basıncı	0 bar ... 20 bar
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V ... 125 V
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 7
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1000 g
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Ön panele montaj Kablo döşeme Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı 3	G1
Pnömatik bağlantı 4	G1
Kapak malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm
Montaj braket malzemesi	Alüminyum pres döküm
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Modül bağlantının malzemesi	Alüminyum pres döküm