



Mini Kızak Ünitesi EGSL-BS-75-100-10P

Ürün numarası: 562230

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	100 mm
Boyut	75
z yönünde hareket paralellığı	0.04 mm
Paralellik	0.05 mm
Ters çevirme boşluğu	≤50 µm
Mil çapı	20 mm
Mil adımı	10 mm/dev
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyeli kafes kılavuzu
Tasarım	küresel vidalı milli silindir ile
Motor türü	Step motor Servo motor
Mil tipi	Bilyalı vida mil tahriği
Sembol	00992069
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Maks. ivmelenme	25 m/sn ²
Maks. hız	0.65 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,015 mm
Devreye girme süresi	100%
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ses basınç seviyesi	65 dB(A)
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Sürekli ilerleme kuvveti	300 N
Maks. tahrik torku	1.654 Nm
Maks. kuvvet Fy	1539 N
Maks. kuvvet Fz	1539 N
Maks. moment Mx	67.4 Nm
Maks. moment My	47.1 Nm
Maks. moment Mz	47.1 Nm
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	300 N
Maks. besleme kuvveti Fx	450 N
Boşta çalışma tahrik torku	0.25 Nm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer, yatay	14 kg
Faydalı yük kılavuz değer, dikey	14 kg

Özellik	Değer
Kg yük başına kütle atalet momenti JL	0.0253 kgcm ²
Kütle atalet momenti JO	0.8695 kgcm ²
Besleme sabiti	10 mm/dev
Bakım aralığı	Ömür boyu yağlama
Hareketli kütle	2280 g
Ürün ağırlığı	5100 g
Montaj türü	dişi diş ile merkezleme manşonlu aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum döküm boyalı
Kılavuz rayı malzemesi	Rulmanlı çelik
Gövde malzemesi	eloksallı
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Mil somunu malzemesi	Rulmanlı çelik
Mil malzemesi	Rulman çeliği