


Döner Silindirlçeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-120-RP-90-RD-F0507-R3-EP

Ürün numarası: 8048128

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Aktüatör boyutu	120
Flanş delik delme şablonu	F0507
Dönüş açısı	90 drc
0°'de son konum ayar aralığı	-5 drc ... 5 drc
Nominal dönüş açısında ayar aralığı son konumu	-5 drc ... 5 drc
Mil bağlantısı derinlik	19 mm
Proses bileşenine standart bağlantı	ISO 5211
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Kremayer/pinyon
Kapanma yönü	sağdan kapanan
Sembol	00991265
Valf bağlantısı standarda uygundur	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pozisyoner ve pozisyon sensörü için bağlantı noktası standarda uygundur	VDI/VDE 3845 boy AA 1
VDMA 66413'e göre cihaz tipi	Emniyet yapı parçası
Güvenlik fonksiyonu	Güvenlik işlevi, sürücünün tanımlanan güvenli anahtarlama konumuna geçmesidir. Bu anahtarlama hareketi, karşılık gelen basınç odasının basınçlı hava ile havalandırılmasıyla elde edilir. Üretilen torkun değeri, piston tarafından ayrılan iki basınç odası ar
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2'ye kadar düşük talep modu yedekli bir mimaride SIL 3'e kadar SIL 1'e kadar yüksek talep modu
ISO 13849 ve IEC 61508'e (SIL) göre güvenlik işlevi sertifikalı	Ürün, SRP/CS'de SIL 2 Düşük Talebe kadar kullanılabilir Ürün, SRP/CS'de SIL 1 Yüksek Talebe kadar kullanılabilir yedekli bir mimaride SIL 3'e kadar
Patlama basıncı	24 bar
Çalışma basıncı	0.2 MPa ... 0.8 MPa
Çalışma basıncı	2 bar ... 8 bar
Çalışma basıncı	29 psi ... 116 psi
Nominal çalışma basıncı	0.55 MPa
Nominal çalışma basıncı	5.5 bar
Nominal çalışma basıncı	79.75 psi
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre

Özellik	Değer
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (GB) EPL GB (GB)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Bölge 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Bölge 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	DNV TAP00001CE TÜV Rheinland 968/V 1106.01/2023
ATEX kategorisi, gaz	II 2G
ATEX kategorisi, toz	II 2D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex h IIC T4 Gb X
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex h IIIC T105°C Db X
Ex ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Çiylenme noktası ortam ve ortam sıcaklığının en az 10 °C altında Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 80 °C
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork	117.4 Nm
Nominal çalışma basıncında ve 90° dönüş açısında tork	117.4 Nm
Tork hakkında not	Tahrikin çalışma torku, bağlantı flanşı ve kaplinin boyutuna bağlı olarak ISO 5211'de listelenen izin verilen maksimum torktan daha yüksek olmamalıdır.
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) çevrim başına hava tüketimi 0° -Nominal dönüş açısı-0°	10.4 l
Ürün ağırlığı	4872 g
Mil bağlantısı	T17
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, kaplamalı
Kapak malzemesi	Alüminyum döküm, kaplamalı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum, toz kaplı
Piston malzemesi	Alüminyum pres döküm
Yatak malzemesi	POM
Kam malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Mil malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik