


Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

FESTO



Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Merkmale

FESTO

Bauart



DIN



- Normbasierte Zylinder nach ISO 15552 (entspricht den zurückgezogenen Normen ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 und UNI 10290)

Reinigungsfreundlich

- Clean Design bedeutet glatte Oberflächen ohne Nuten und Kanten, so dass sich Schmutz nur schwer ablagern kann
- Aus Hygienegründen sollten die Gewinde an den Zylinderdeckeln mit passenden Abdeckschrauben verschlossen werden
- Resistent gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- Erhöhter Korrosionsschutz

Montagefreundlich

- Umfangreiches Befestigungszubehör für nahezu jede Einbausituation
- Berührungslose Positionserkennung mit Näherungsschaltern


Flexibel

- Die Varianten können aus einem Produktbaukasten individuell zusammengestellt werden
- Hohe Flexibilität aufgrund der Variantenvielfalt

Varianten		
Symbol	Merkmale	Beschreibung
	A3 Trockenlauf	Reinigungsprozesse entfetten die Kolbenstange. Eine spezielle Kolbenstangendichtung ermöglicht gegenüber der Standarddichtung eine höhere Lebensdauer.
	S2 Durchgehende Kolbenstange	Für beidseitiges Arbeiten, gleiche Kräfte im Vor- und Rückhub, zum Anbringen externer Anschläge.
	K2 Verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde	–
	K3 Innengewinde an der Kolbenstange	–
	K8 Verlängerte Kolbenstange	–
	S6 Warmfeste Dichtungen	Temperaturbeständigkeit bis max. 120 °C. Aufgrund der verwendeten Dichtungen und des Fettes ist diese Variante nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.


CDN-...

- Ø 32 ... 100 mm
- Ohne Positionserkennung




CDN-...-A...-R

- Ø 32 ... 100 mm
- Mit Positionserkennung, integriert in den Endlagen



CDN-...-A-R

- Ø 32 ... 100 mm
- Mit Sensorbefestigungsleiste für externe Positionserkennung



Hinweis

Eine Kombination mit integrierter und externer Positionserkennung ist möglich.

Höhere Lebensdauer durch Faltenbalgbausatz DADB



Der Faltenbalgbausatz ist ein leakage-freies System. Um das Ansaugen von unerwünschten Medien zu vermeiden, ist die Zulu- bzw. Abluft des Bausatzes über eine Atmungsbohrung im Anbindebauteil **1** gefasst. Der Bausatz schützt die Kolben-


stange, Dichtung und Lager vor unterschiedlichsten Medien, wie zum Beispiel:

- Staub
- Späne
- Öl
- Fett
- Benzin

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Peripherieübersicht

FESTO



Befestigungselemente und Zubehör

	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1 Fußbefestigung CRHNC	für Lager- und Abschlusdeckel	15
2 Flanscbefestigung CRFNG	– für Lager- oder Abschlusdeckel – am Lagerdeckel nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz DADB einsetzbar	15
3 Schwenkzapfen CRZNG	– für Lager- oder Abschlusdeckel in Verbindung mit Lagerstücken CRLNZG – am Lagerdeckel nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz DADB einsetzbar	16
4 Lagerstücke CRLNZG	für Schwenkbefestigung CRZNG	16
5 Schwenkflansch SNCB- ... -R3	für Abschlusdeckel	17
6 Lagerbock CRLNG	für Schwenkflansch SNCB- ... -R3	17
7 Gabelkopf CRSG	lässt eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu	24
8 Gelenkkopf CRSGS	mit sphärischer Lagerung	24
9 Näherungsschalter SMT-C1	zur Abfrage der Kolbenstangenposition	22
10 Verbindungsleitung SIM-K- ... -CDN	– zur elektrischen Signalweiterleitung und Spannungsversorgung – mit Lebensmittelzulassung	22
11 Drossel-Rückschlagventil CRGRLA	zur Geschwindigkeitsregulierung	24
12 Steckverschraubungen QS-F/QL-F/CRQS/CRQSL	zum Anschluss von außentolerierten Druckluftschläuchen	22
13 Abdeckschraube CR	zum Abdecken der nicht verwendeten Befestigungsgewinde	24
14 Faltenbalgbausatz DADB	– schützt den Zylinder (Kolbenstange, Dichtung und Lager) vor unterschiedlichsten Medien und beugt somit vorzeitigem Verschleiß vor – der Bausatz kann nur in Verbindung mit einer verlängerten Kolbenstange (K8) eingesetzt werden	18

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Typenschlüssel

FESTO


		CDN	-	50	-	200	-	PPV	-	AIB	-	SME	-		-	R	-	K2
Typ																		
Doppeltwirkend																		
CDN	Normzylinder, Clean Design																	
Kolben-Ø [mm]																		
Hub [mm]																		
Dämpfung																		
PPV	pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar																	
Positionserkennung																		
A	für Näherungsschalter																	
AIB	beidseitig, integriert																	
AIV	vorne, integriert																	
AIH	hinten, integriert																	
Näherungsschalter																		
SME	kontaktbehaftet (magnetisch Reed)																	
SMT	kontaktlos (magnetoresistiv)																	
Abstreiferwerkstoff																		
A3	für Trockenlauf geeignet																	
Sensorbefestigungsleiste																		
R	für externe Positionserkennung																	
Variante																		
S2	durchgehende Kolbenstange																	
K2	verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde																	
K3	Innengewinde an der Kolbenstange																	
K8	verlängerte Kolbenstange																	
S6	warmfeste Dichtungen max. 120 °C																	

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Datenblatt

FESTO

Funktion



- Ø - Durchmesser
32 ... 100 mm


- l - Hublänge
10 ... 2 000 mm

- T - www.festo.com

- Normbasierte Zylinder nach ISO 15552 (entspricht den zurückgezogenen Normen ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 und UNI 10290)



DIN



Verschleißteilsätze

→ 9

Allgemeine Technische Daten							
Kolben-Ø		32	40	50	63	80	100
Pneumatischer Anschluss		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
Kolbenstangengewinde		M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5
Konstruktiver Aufbau		Kolben					
		Kolbenstange					
		Zylinderrohr					
Dämpfung		pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar					
Dämpfungslänge [mm]		20	20	22	22	32	32
Positionserkennung	A	für Näherungsschalter					
	AIB	beidseitig, integriert					
	AIV	vorne, integriert					
	AIH	hinten, integriert					
Befestigungsart		mit Innengewinde					
		mit Zubehör					
Einbaulage		beliebig					

Betriebs- und Umweltbedingungen							
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)						
Betriebsdruck [bar]	0,6 ... 12						
Umgebungs-temperatur ¹⁾ [°C]	-20 ... +80						
S6 [°C]	0 ... +120						
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾						
Korrosionsbeständigkeit KBK ³⁾	3						

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com → Support → Anwenderdokumentation.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

3) Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Datenblatt

FESTO

Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]						
Kolben-Ø	32	40	50	63	80	100
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	483	754	1 178	1 870	3 016	4 712
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	415	633	990	1 682	2 721	4 418
Max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,4	0,7	1,0	1,3	1,6	1,6
S6	0,2	0,35	0,5	0,65	0,8	0,8

Zulässige Aufprallgeschwindigkeit:
$$v_{zul.} = \sqrt{\frac{2 \times E_{zul.}}{m_{Eigen} + m_{Last}}}$$

Maximal zulässige Masse:
$$m_{Last} = \frac{2 \times E_{zul.}}{v^2} - m_{Eigen}$$



$v_{zul.}$ zul. Aufprallgeschwindigkeit
 $E_{zul.}$ max. Aufprallenergie
 m_{Eigen} bewegte Masse (Antrieb)
 m_{Last} bewegte Nutzlast

 Hinweis
 Diese Angaben stellen die erreichbaren Maximalwerte dar. Dabei ist die maximal zulässige Aufprallenergie zu beachten.

Max. Querkraft F_q in Abhängigkeit von der Hublänge l

Horizontaler Einbau

Vertikaler Einbau



— Ø 32
 - - - Ø 40
 - · - · Ø 50, 63
 · · · · · Ø 80, 100

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design


FESTO

Datenblatt

Gewichte [g]						
Kolben-Ø	32	40	50	63	80	100
Grundtyp						
Produktgewicht bei 0 mm Hub	600	920	1 530	2 140	3 151	4 820
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	33	42	65	70	137	158
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	130	250	450	510	1 131	1 544
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	9	16	25	25	137	158
S2 – Durchgehende Kolbenstange						
Produktgewicht bei 0 mm Hub	715	1 130	1 920	2 570	3 613	5 389
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	42	58	90	95	175	196
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	210	420	780	860	1 392	1 872
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	18	32	50	50	76	76

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Normzylinder	Grundtyp	S6	A3
1 Kolbenstange	Stahl, hochlegiert		
2 Lagerdeckel	Aluminium, eloxiert		
3 Zylinderrohr	Aluminium, eloxiert		
4 Abschlussdeckel	Aluminium-Druckguss		
– Dichtungen	Polyurethan, Nitrilkautschuk	Fluorkautschuk	Polyethylen
– Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei		

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design


Datenblatt

FESTO

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

Grundtyp
und A3 – Trockenlauf




- + = zuzüglich Hublänge
 [1] Innensechskantschraube mit Innengewinde für Befestigungselemente
 [2] Regulierschraube für einstellbare Endlagendämpfung

Mit Positionserkennung, integriert in den Endlagen



- [3] Miniatursteckverbinder 3-polig, mit integriertem Näherungsschalter (Bestellcode SME bzw. SMT) passend für Verbindungsleitung SIM-K-...-CDN

Mit Sensorbefestigungsleiste für externe Positionserkennung



Ø [mm]	AM	B Ø d11	BG min.	E	EE	J1	J2	J3	KK	L1	L2	L3	L4
32	22	30	16	50	G1/8	6	6	5,5	M10x1,25	18	94 ±0,4	23,2	35
40	24	35	16	58	G1/4	8,5	8,4	6,5	M12x1,25	21	105 ±0,4	28,2	39
50	32	40	17	70	G1/4	9	9	8,5	M16x1,5	28	106 ±0,4	28,2	45
63	32	45	17	81	G3/8	14	14	11	M16x1,5	28,5	121 ±0,4	35,7	50
80	40	45	17	100	G3/8	21,5	14,5	8	M20x1,5	34,5	128 ±0,8	30,6	60
100	40	55	17	120	G1/2	22	16	17,5	M20x1,5	38	138 ±1	33,5	70

Ø [mm]	L5	L7	MM Ø	PL	RT	TG	VA	VD	WH ±1,4	ZJ	≈C1	≈C2	≈C3
32	30	10,5	12	17	M6	32,5	4	5	26	120	10	17	6
40	34	16	16	22	M6	38	4	5	30	135	13	19	6
50	40	12	20	20	M8	46,5	4	5	37	143	17	24	8
63	45,5	17,5	20	26	M8	56,5	4	5	37	158	17	24	8
80	55	15,4	25	16,4	M10	72	4	5	46	174	22	30	6
100	65	15,8	25	19	M10	89	4	5	51	189	22	30	6

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design


FESTO

Datenblatt

Abmessungen – Varianten


Download CAD-Daten → www.festo.com

K2 – Verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde




+ = zuzüglich Hublänge

K3 – Kolbenstange mit Innengewinde




+ = zuzüglich Hublänge

K8 – Verlängerte Kolbenstange



+ = zuzüglich Hublänge

S2 – Durchgehende Kolbenstange



+ = zuzüglich Hublänge

++ = zuzüglich 2x Hublänge

Ø	AF	AM	A1	A2	KF	KK	T4	WH	ZJ	ZM
[mm]			max.	max.				±1,4		
32	12	22	35	500	M6	M10x1,25	2,6	26	120	146,6
40	12	24	35		M8	M12x1,25	3,3	30	135	165,3
50	16	32	70		M10	M16x1,5	4,7	37	143	180,3
63	16	32	70		M10	M16x1,5	4,7	37	158	195,9
80	20	40	70		M12	M20x1,5	6,1	46	174	222
100	20	40	70		M12	M20x1,5	6,1	51	189	240

Bestellangaben – Verschleißteilsätze

Kolben-Ø [mm]	Teile-Nr.	Typ	Kolben-Ø [mm]	Teile-Nr.	Typ
32	397 440	CDN-32-...-PPV-A ¹⁾	63	397 443	CDN-63-...-PPV-A ¹⁾
40	397 441	CDN-40-...-PPV-A ¹⁾	80	397 444	CDN-80-...-PPV-A ¹⁾
50	397 442	CDN-50-...-PPV-A ¹⁾	100	397 445	CDN-100-...-PPV-A ¹⁾

1) Montagefett im Lieferumfang enthalten


Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Datenblatt

FESTO

Näherungsschalter magnetisch Reed

(Bestellcode SME)



- Hinweis

Der Näherungsschalter ist nur in Verbindung mit dem Bestellcode AIB, AIV und AIH (integrierte Positionserkennung) über den Produktbaukasten bestellbar.



Technische Daten		
Allgemein		
Bauform	integriert	
Basierend auf Norm	EN 60947-5-2	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie	
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei	
Eingangssignal/Messelement		
Messprinzip	magnetisch Reed	
Umgebungstemperatur	[°C]	−20 ... +60
Schaltausgang		
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar	
Schaltelementfunktion	Schließer	
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	[mm]	±0,1
Hysterese	[mm]	1 ... 4 je nach verwendetem Zylinder
Einschaltzeit	[ms]	0,5
Ausschaltzeit	[ms]	0,5
Max. Ausgangsstrom	[mA]	500
Max. Schaltleistung AC	[W]	10 VA
Max. Schaltleistung DC	[W]	10 W
Induktive Schutzbeschaltung	angepasst an MZ-Spule mit LED	
Reststrom	[mA]	0
Ausgang, weitere Daten		
Kurzschlussfestigkeit	nein	
Überlastfestigkeit	nein	
Elektronik		
Betriebsspannungsbereich	[V AC]	12 ... 30
	[V DC]	12 ... 30
Verpolungsschutz	nein	
Elektromechanik		
Elektrischer Anschluss	Stecker, M8x1, 3-polig	
Abgangsrichtung Anschluss	quer	
Werkstoffinformation Steckkontakt	Messing vergoldet	

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Datenblatt

FESTO

Technische Daten		
Mechanik		
Anziehdrehmoment	[Nm]	0,3
Einbaulage		beliebig
Produktgewicht	[g]	2,7
Werkstoffinformation Gehäuse		Polyamid, Epoxydharz, Messing vernickelt
Anzeige/Bedienung		
Schaltzustandsanzeige		LED gelb
Immission/Emission		
Schutzart		IP65, IP67, nach EN 60529
		IP69K, nach DIN 40050 Teil 9
		nur in Verbindung mit Verbindungsleitung SIM-K-...-CDN
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾		3

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche


Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Datenblatt

FESTO

Näherungsschalter magnetoresistiv

(Bestellcode SMT)



- Hinweis

Der Näherungsschalter ist nur in Verbindung mit dem Bestellcode AIB, AIV und AIH (integrierte Positionserkennung) über den Produktbaukasten bestellbar.



Technische Daten		
Allgemein		
Bauform		integriert
Basierend auf Norm		EN 60947-5-2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoff-Hinweis		Kupfer- und PTFE-frei
Eingangssignal/Messelement		
Messprinzip		magnetoresistiv
Umgebungstemperatur	[°C]	−20 ... +60
Schaltausgang		
Schaltausgang		PNP
Schaltelementfunktion		Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	[mm]	±0,1
Hysterese	[mm]	1 ... 4 je nach verwendetem Zylinder
Einschaltzeit	[ms]	0,5
Ausschaltzeit	[ms]	0,5
Max. Ausgangsstrom	[mA]	100
Max. Schaltleistung DC	[W]	3
Spannungsfall	[V]	< 2
Induktive Schutzbeschaltung		angepasst an MZ, MY, ME-Spulen
Reststrom	[µA]	< 10
Ausgang, weitere Daten		
Kurzschlussfestigkeit		ja
Überlastfestigkeit		ja
Elektronik		
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	5 ... 30
Restwelligkeit	[%]	10
Verpolungsschutz		ja
Elektromechanik		
Elektrischer Anschluss		Stecker, M8x1, 3-polig
Abgangsrichtung Anschluss		quer
Werkstoffinformation Steckkontakt		Messing vergoldet

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Datenblatt

FESTO

Technische Daten		
Mechanik		
Anziehdrehmoment	[Nm]	0,3
Einbaulage		beliebig
Produktgewicht	[g]	2,7
Werkstoffinformation Gehäuse		Polyamid, Epoxydharz, Messing vernickelt
Anzeige/Bedienung		
Schaltzustandsanzeige		LED gelb
Immission/Emission		
Schutzart		IP65, IP67, nach EN 60529
		IP69K, nach DIN 40050 Teil 9
		nur in Verbindung mit Verbindungsleitung SIM-K-...-CDN
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾		3

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Normzylinder CDN, ISO15552, Clean Design

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

M Mindestangaben				O Optionen									
Baukasten-Nr.	Funktion		Hub		Positionserkennung		Abstreiferwerkstoff		Kolbenstangenart		Innengewinde		Temperaturbeständigkeit
	Kolben-Ø		Dämpfung		Näherungsschalter		Sensorbefestigungsleiste		Außengewinde verlängert		Kolbenstange verlängert		
193 660	CDN	32	10 ...	PPV	A	SME	A3	R	S2	...K2	K3	...K8	S6
193 661		40	2 000		AIB	SMT							
193 662		50			AIV								
193 663		63			AIH								
193 664		80											
193 665		100											
Bestellbeispiel													
193 663	CDN	- 63	- 900	- PPV	- AIV	- SME	-	-	-	- 30K2	-	-	-

Bestelltabelle												
Baugröße	32	40	50	63	80	100	Bedingungen	Code	Eintrag Code			
M Baukasten-Nr.	193 660	193 661	193 662	193 663	193 664	193 665						
Funktion	Normzylinder, doppeltwirkend, basierend auf ISO 15552 (Clean design)							CDN			CDN	
Kolben-Ø [mm]	32	40	50	63	80	100		-...				
Hub [mm]	10 ... 2 000							-...				
Dämpfung	Pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar							-PPV			-PPV	
O Positionserkennung	für Näherungsschalter						1	-A				
	beidseitig, integriert						2	-AIB				
	vorne, integriert						2	-AIV				
	hinten, integriert						2	-AIH				
Näherungsschalter	SME (kontaktbehaftet)						3	-SME				
	SMT (kontaktlos)						3	-SMT				
Abstreiferwerkstoff	für Trockenlauf geeignet						4	-A3				
Sensorbefestigungsleiste	Sensorbefestigungsleiste für externe Positionserkennung						5	-R				
Kolbenstangenart	durchgehende Kolbenstange							-S2				
Außengewinde verlängert [mm]	verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde							-...K2				
	1 ... 35 1 ... 70											
Innengewinde	Kolbenstange mit Innengewinde (M6) (M8) (M10) (M12)						6	-K3				
Kolbenstange verlängert [mm]	verlängerte Kolbenstange vorn							-...K8				
	1 ... 500											
Temperaturbeständigkeit	warmfeste Dichtungen max. 120 °C						7	-S6				

- 1 A Nur mit Sensorleiste R
2 AIB, AIV, AIH Nur mit Näherungsschalter SME oder SMT
3 SME, SMT Nur mit Positionserkennung AIB, AIV oder AIH
4 A3 Nicht mit Temperaturbeständigkeit S6
Nicht mit Positionserkennung AIB, AIV oder AIH

- 5 R Nur mit Positionserkennung A, AIB, AIV oder AIH
6 K3 Nicht mit Außengewinde verlängert K2
7 S6 Nicht mit Positionserkennung A, AIB, AIV oder AIH

Übertrag Bestellcode

- **CDN** - - - **PPV** - - - - - - - - -

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Zubehör


FESTO

Fußbefestigung CRHNC

Werkstoff:

Stahl, hochlegiert

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	AB Ø	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA	XS	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]														
32	7	32	6,5	4	24	142	32	45	144,7	45,7	4	135	176 937	CRHNC-32
40	10	36	9	4	28	160,8	36	54	163,6	53,8	4	180	176 938	CRHNC-40
50	10	45	9,5	5	31	167,9	45	64	175	63,1	4	325	176 939	CRHNC-50
63	10	50	12,5	5	32	184,9	50	75	191,5	64,6	4	405	176 940	CRHNC-63
80	12	63	15	6	41	209,9	63	93	215,5	81,6	4	820	176 941	CRHNC-80
100	14,5	71	17,5	6	41	220,1	75	110	229,6	85,5	4	1 000	176 942	CRHNC-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern



Flanschbefestigung CRFNG

Werkstoff:

Stahl, hochlegiert

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Am Lagerdeckel nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz DADB möglich.



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	E	FB Ø	MF	R	TF	UF	W	ZF	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]												
32	45	7	10	32	64	80	16	130	4	225	161 846	CRFNG-32
40	54	9	10	36	72	90	20	145	4	300	161 847	CRFNG-40
50	65	9	12	45	90	110	25	155	4	540	161 848	CRFNG-50
63	75	9	12	50	100	120	25	170	4	680	161 849	CRFNG-63
80	93	12	16	63	126	150	30	190	4	1 500	161 850	CRFNG-80
100	110	14	16	75	150	175	35	205	4	2 100	161 851	CRFNG-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

FESTO

Zubehör


Schwenkzapfen CRZNG

Werkstoff:

Stahl, hochlegiert

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Am Lagerdeckel nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz DADB möglich.



Abmessungen und Bestellangaben												
für Ø	C2	C3	TD	TK	TL	TM	UW	XH	XL	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr. Typ
[mm]			Ø e9								[g]	
32	71	86	12	16	12	50	50	18	128	4	150	161 852 CRZNG-32
40	87	105	16	20	16	63	55	20	145	4	285	161 853 CRZNG-40
50	99	117	16	24	16	75	65	25	155	4	473	161 854 CRZNG-50
63	116	136	20	24	20	90	75	25	170	4	687	161 855 CRZNG-63
80	136	156	20	28	20	110	100	32	188	4	1 296	161 856 CRZNG-80
100	164	189	25	38	25	132	120	32	208	4	2 254	161 857 CRZNG-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070



Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern

Lagerstücke CRLNZG

Werkstoff:

Stahl, hochlegiert

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben												
für Ø	CR	FK	FN	FS	H1	HB	NH	TH	UL	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr. Typ
[mm]	Ø D11	Ø ±0,1				Ø H13		±0,2			[g]	
32	12	15	30	10,5	15	6,6	18	32	46	4	205	161 874 CRLNZG-32
40, 50	16	18	36	12	18	9	21	36	55	4	323	161 875 CRLNZG-40/50
63, 80	20	20	40	13	20	11	23	42	65	4	435	161 876 CRLNZG-63/80
100	25	25	50	16	24,5	14	28,5	50	75	4	739	161 877 CRLNZG-100/125

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

FESTO

Zubehör


Schwenkflansch SNCB- ... R3

Werkstoff:

Aluminium-Druckguss mit

Schutzüberzug

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben											
für Ø	CB	EK	FL	L	MR	UB	XC	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	H14	Ø e8	±0,2			h14			[g]		
32	26	10	22	13	8,5	45	142,7	3	100	176 944	SNCB-32-R3
40	28	12	25	16	12	52	160,6	3	150	176 945	SNCB-40-R3
50	32	12	27	16	12	60	171	3	225	176 946	SNCB-50-R3
63	40	16	32	21	16	70	191,5	3	365	176 947	SNCB-63-R3
80	50	16	36	22	16	90	210,5	3	610	176 948	SNCB-80-R3
100	60	20	41	27	20	110	229,6	3	925	176 949	SNCB-100-R3

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070


Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Lagerbock CRLNG

Werkstoff:

Stahl, hochlegiert

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben													
für Ø	BR	BT	CK	EM	GL	HB	PH	RA	TE	UL	UR	KBK ¹⁾	Gewicht
[mm]			Ø D11	-0,4		Ø H13							[g]
32	10	8	10	25,8	21	6,6	32	18	38	51	31	4	120
40	11	10	12	27,8	24	6,6	36	22	41	54	35	4	160
50	12	12	12	31,8	33	9	45	30	50	65	45	4	280
63	15	12	16	39,8	37	9	50	35	52	67	50	4	375
80	15	14	16	49,8	47	11	63	40	66	86	60	4	580
100	19	15	20	59,8	55	11	71	50	76	96	70	4	935

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Zubehör

FESTO

Faltenbalgbausatz DADB



Allgemeine Technische Daten						
Typ DADB-V6-	32	40	50	63	80	100
Max. Hubbereich des Zylinders ¹⁾	[mm]	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500
Befestigungsart	mit Gewindestift					
Einbaulage	beliebig					
Medienbeständigkeit	Staub, Späne, Öl, Fett, Benzin (➔ Internet: Medienbeständigkeit)					
Umgebungstemperatur ²⁾	[°C]	-10 ... +80				
Schutzart	IP54					
Korrosionsbeständigkeit KBK ³⁾	3					

1) In Verbindung mit dem Faltenbalgbausatz DADB

2) Einsatzbereich der Näherungsschalter und des Zylinders beachten

3) Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Werkstoffe

Funktionsschnitt

Diagram illustrating the functional cross-section of a bellows assembly. The components are labeled as follows:

- 1: Anbindung (Connection)
- 2: Zwischenstück (Intermediate piece)
- 3: Faltenbalg (Bellows)
- 4: Endstück (End piece)
- 5: Einschraubstück (Screw-in piece)

The assembly is shown in a functional cross-section view, highlighting the internal structure and the connection points.

Faltenbalg	
1 Anbindung	Polyamid
2 Zwischenstück	Polyamid
3 Faltenbalg	Nitrilkautschuk
4 Endstück	Polyamid
5 Einschraubstück	Polyamid
– O-Ring	Nitrilkautschuk
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS-konform

Gewichte [g]						
Typ DADB-V6-	32	40	50	63	80	100
Hub [mm]						
10 ... 50	29	42	71	69	99	124
51 ... 125	41	56	91	89	127	152
126 ... 175	52	68	105	103	140	165
176 ... 250	66	85	129	127	193	218
251 ... 300	79	100	147	145	231	255
301 ... 350	92	115	166	164	268	293
351 ... 375	92	115	167	165	259	284
376 ... 425	104	129	185	183	296	321
426 ... 475	117	144	204	202	334	359
476 ... 500	117	144	205	203	324	349

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Zubehör

FESTO

Verfahrgeschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Schlauchlänge l




Der Faltenbalgbausatz ist ein leakage-freies System. Um das Ansaugen von unerwünschten Medien zu vermeiden, ist die Zu- bzw. Abluft des Bausatzes über eine Atmungsbohrung


im Anbindungsteil **1** gefasst. Der durch die Verfahrbewegung entstehende Druck im Faltenbalgbausatz ist maßgeblich durch die Verfahrgeschwindigkeit und die Länge des Schlauches definiert.

Aus dem Diagramm kann die empfohlene Schlauchlänge bezogen auf die Verfahrgeschwindigkeit des Antriebs abgelesen werden.

Vorlauf



Rücklauf



Hinweis

Für die Atmungsbohrung müssen die nebenstehenden Steckverschraubungen verwendet werden.

Alternativ können Schalldämpfer eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Verfahrgeschwindigkeit geringfügig.

Schlauchgröße und Steckverschraubung für Atmungsbohrung

Ø [mm]	Schlauch-Außen-Ø [mm]	Steckverschraubung	
		Teile-Nr.	Typ
32, 40	8	186 109	QS-G $\frac{1}{8}$ -8-I
		533 929	QS-F-G $\frac{1}{8}$ -8-I
		533 880	QS-F-G $\frac{1}{8}$ -8H
50, 63, 80, 100	12	186 350	QS-G $\frac{1}{4}$ -12
		533 848	QS-F-G $\frac{1}{4}$ -12
		533 884	QS-F-G $\frac{1}{4}$ -12H


Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Zubehör

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



Ø Hub [mm]	32							40						
	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 50	29	38	14	G $\frac{1}{8}$	12,9	5,4	55	28	46	14	G $\frac{1}{8}$	16,3	5,4	58
51 ... 125	47						73	43						73
126 ... 175	61						87	56						86
176 ... 250	80						106	72						102
251 ... 300	96						122	86						116
301 ... 350	112						138	100						130
351 ... 375	114						140	101						131
376 ... 425	130						156	115						145
426 ... 475	145						171	130						160
476 ... 500	147						173	131						161

Ø Hub [mm]	50							63						
	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 50	28	57	17	G $\frac{1}{4}$	22,35	7	65	28	57	17	G $\frac{1}{4}$	22,4	7	65
51 ... 125	46						83	46						83
126 ... 175	56						93	56						93
176 ... 250	73						110	73						110
251 ... 300	86						123	86						123
301 ... 350	97						134	97						134
351 ... 375	105						142	105						142
376 ... 425	116						153	116						153
426 ... 475	126						163	126						163
476 ... 500	134						171	134						171

Ø Hub [mm]	80							100						
	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2 ¹⁾	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 50	25	93	17	G $\frac{1}{4}$	28	4	71	25	93	17	G $\frac{1}{4}$	28	4	71
51 ... 125	37						83	37						83
126 ... 175	49						95	49						95
176 ... 250	62						108	62						108
251 ... 300	74						120	74						120
301 ... 350	86						132	86						132
351 ... 375	87						133	87						133
376 ... 425	98						144	98						144
426 ... 475	110						156	110						156
476 ... 500	111						157	111						157

1) Das Maß entspricht dem K8-Wert (verlängerte Kolbenstange) des Antriebs

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

FESTO

Zubehör

Bestellangaben – Faltenbalgbausatz

Für den Einsatz eines Faltenbalgbausatzes ist eine verlängerte Kolbenstange (Bestellcode K8) → 14 unbedingt erforderlich.

Das erforderliche Maß für K8 in Abhängigkeit von Kolben-Ø und Hub des Zylinders sowie der dazugehörige Faltenbalgbausatz ist in folgender Tabelle angegeben:

Bestellbeispiel:

Ausgewählter Normzylinder:

CDN-32-320-PPV-AIB-SME-...

Das Maß für den entsprechenden K8-Wert (siehe Tabelle): 112 mm

Vollständige Typenbezeichnung für Normzylinder:

CDN-32-320-PPV-AIB-SME-...-112K8

Der dazugehörige Faltenbalgbausatz:


DADB-V6-32-S301-350

Zylinderangaben			Faltenbalgbausatz	
Ø	Hub	Maß für K8	Teile-Nr.	Typ
[mm]	[mm]	[mm]		
32	10 ... 50	29	553 271	DADB-V6-32-S10-50
	51 ... 125	47	553 273	DADB-V6-32-S51-125
	126 ... 175	61	553 275	DADB-V6-32-S126-175
	176 ... 250	80	553 277	DADB-V6-32-S176-250
	251 ... 300	96	553 279	DADB-V6-32-S251-300
	301 ... 350	112	553 281	DADB-V6-32-S301-350
	351 ... 375	114	553 283	DADB-V6-32-S351-375
	376 ... 425	130	553 285	DADB-V6-32-S376-425
	426 ... 475	145	553 287	DADB-V6-32-S426-475
	476 ... 500	147	553 289	DADB-V6-32-S476-500
50	10 ... 50	28	553 311	DADB-V6-50-S10-50
	51 ... 125	46	553 313	DADB-V6-50-S51-125
	126 ... 175	56	553 315	DADB-V6-50-S126-175
	176 ... 250	73	553 317	DADB-V6-50-S176-250
	251 ... 300	86	553 319	DADB-V6-50-S251-300
	301 ... 350	97	553 321	DADB-V6-50-S301-350
	351 ... 375	105	553 323	DADB-V6-50-S351-375
	376 ... 425	116	553 325	DADB-V6-50-S376-425
	426 ... 475	126	553 327	DADB-V6-50-S426-475
	476 ... 500	134	553 329	DADB-V6-50-S476-500
63	10 ... 50	28	553 331	DADB-V6-63-S10-50
	51 ... 125	46	553 333	DADB-V6-63-S51-125
	126 ... 175	56	553 335	DADB-V6-63-S126-175
	176 ... 250	73	553 337	DADB-V6-63-S176-250
	251 ... 300	86	553 339	DADB-V6-63-S251-300
	301 ... 350	97	553 341	DADB-V6-63-S301-350
	351 ... 375	105	553 343	DADB-V6-63-S351-375
	376 ... 425	116	553 345	DADB-V6-63-S376-425
	426 ... 475	126	553 347	DADB-V6-63-S426-475
	476 ... 500	134	553 349	DADB-V6-63-S476-500
80	10 ... 50	25	553 351	DADB-V6-80-S10-50
	51 ... 125	37	553 353	DADB-V6-80-S51-125
	126 ... 175	49	553 355	DADB-V6-80-S126-175
	176 ... 250	62	553 357	DADB-V6-80-S176-250
	251 ... 300	74	553 359	DADB-V6-80-S251-300
	301 ... 350	86	553 361	DADB-V6-80-S301-350
	351 ... 375	87	553 363	DADB-V6-80-S351-375
	376 ... 425	98	553 365	DADB-V6-80-S376-425
	426 ... 475	110	553 367	DADB-V6-80-S426-475
	476 ... 500	111	553 369	DADB-V6-80-S476-500
100	10 ... 50	25	553 371	DADB-V6-100-S10-50
	51 ... 125	37	553 373	DADB-V6-100-S51-125
	126 ... 175	49	553 375	DADB-V6-100-S126-175
	176 ... 250	62	553 377	DADB-V6-100-S176-250
	251 ... 300	74	553 379	DADB-V6-100-S251-300
	301 ... 350	86	553 381	DADB-V6-100-S301-350
	351 ... 375	87	553 383	DADB-V6-100-S351-375
	376 ... 425	98	553 385	DADB-V6-100-S376-425
	426 ... 475	110	553 387	DADB-V6-100-S426-475
	476 ... 500	111	553 389	DADB-V6-100-S476-500

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv						Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
Schließer							
	wird auf der Befestigungs- schiene montiert	PNP	Kabel, 3-adrig	5,0	571 339	SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE	
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	571 342	SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D	
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	571 341	SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M12	

Bestellangaben – Verbindungsleitungen für SMT-C1-...					Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3	
			5	541 364	NEBU-M12G5-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3	
			5	541 370	NEBU-M12W5-K-5-LE3	

Bestellangaben – Verbindungsleitungen für integrierte Näherungsschalter					Datenblätter → Internet: sim	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	525 259	SIM-K-GD-2,5-CDN	
			5	525 260	SIM-K-GD-5-CDN	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	525 261	SIM-K-WD-2,5-CDN	
			5	525 262	SIM-K-WD-5-CDN	

- - Hinweis

Die Verbindungsleitungen SIM-...
sind lebensmitteltauglich,
beständig gegen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel nach
DIN 11483.

Bestellangaben – Steckverschraubungen				Datenblätter → Internet: quick star			
	Anschluss		Werkstoff	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ³⁾
	Gewinde	Schlauch-Außen-Ø					
Mit Außensechskant							
	G ¹ / ₈	4	Messing, vernickelt und verchromt	8	193 408	QS-F-G ¹ / ₈ -4 ¹⁾	10
		6		12	193 409	QS-F-G ¹ / ₈ -6 ¹⁾	
		8		14	193 410	QS-F-G ¹ / ₈ -8 ¹⁾	
	G ¹ / ₄	6		16	193 411	QS-F-G ¹ / ₄ -6 ¹⁾	
		8		16	193 412	QS-F-G ¹ / ₄ -8 ¹⁾	
		10		22	193 413	QS-F-G ¹ / ₄ -10 ¹⁾	
	G ³ / ₈	8		20	193 414	QS-F-G ³ / ₈ -8 ¹⁾	
		10		30	193 415	QS-F-G ³ / ₈ -10 ¹⁾	
		12		38	193 487	QS-F-G ³ / ₈ -12 ¹⁾	
	G ¹ / ₂	10		42	193 416	QS-F-G ¹ / ₂ -10 ¹⁾	
		12		46	193 417	QS-F-G ¹ / ₂ -12 ¹⁾	

1) Mit Dichtring

3) Packungseinheit in Stück

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Steckverschraubungen				Datenblätter → Internet: quick star						
	Anschluss		Werkstoff	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ³⁾			
	Gewinde	Schlauch-Außen-Ø								
Mit Außensechskant										
	R1/8	6	Edelstahl	9,9	162 862	CRQS-1/8-6 ²⁾	1			
		8		13	162 863	CRQS-1/8-8 ²⁾				
	R1/4	8		18	162 864	CRQS-1/4-8 ²⁾				
		10		22	162 865	CRQS-1/4-10 ²⁾				
	R3/8	10		29	162 866	CRQS-3/8-10 ²⁾				
		12		38	162 867	CRQS-3/8-12 ²⁾				
	R1/2	12		55	162 868	CRQS-1/2-12 ²⁾				
		16		59	162 869	CRQS-1/2-16 ²⁾				
Mit Innensechskant										
	G1/8	4	Messing, vernickelt und verchromt	8,6	533 927	QS-F-G1/8-4-I ¹⁾	10			
		6		13,4	533 928	QS-F-G1/8-6-I ¹⁾				
		8		13,1	533 929	QS-F-G1/8-8-I ¹⁾				
	G1/4	8		14,6	533 930	QS-F-G1/4-8-I ¹⁾				
		10		21	533 931	QS-F-G1/4-10-I ¹⁾				
	G3/8	12		34,3	533 932	QS-F-G3/8-12-I ¹⁾				

- 1) Mit Dichtring
2) Mit PTFE-Schicht
3) Packungseinheit in Stück

Bestellangaben – L-Steckverschraubungen				Datenblätter → Internet: crqsl			
	Anschluss		Werkstoff	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ³⁾
	Gewinde	Schlauch-Außen-Ø					
Mit Außensechskant							
	G ¹ / ₈	4	Messing, vernickelt und verchromt	17,6	193 418	QSL-F-G¹/₈-4¹⁾	10
		6		16	193 419	QSL-F-G¹/₈-6¹⁾	
		8		20	193 420	QSL-F-G¹/₈-8¹⁾	
	G ¹ / ₄	6		24,5	193 421	QSL-F-G¹/₄-6¹⁾	
		8		24	193 422	QSL-F-G¹/₄-8¹⁾	
		10		34,6	193 423	QSL-F-G¹/₄-10¹⁾	
		12		49	533 853	QSL-F-G¹/₄-12¹⁾	
	G ³ / ₈	8		34,2	193 424	QSL-F-G³/₈-8¹⁾	
		10		36,6	193 425	QSL-F-G³/₈-10¹⁾	
		12		51,1	197 486	QSL-F-G³/₈-12¹⁾	
	G ¹ / ₂	10		66	193 426	QSL-F-G¹/₂-10¹⁾	
		12		70	193 427	QSL-F-G¹/₂-12¹⁾	
	R ¹ / ₈	6	Edelstahl	20	162 872	CRQSL-¹/₈-6²⁾	1
		8		27	162 873	CRQSL-¹/₈-8²⁾	
	R ¹ / ₄	8		31	162 874	CRQSL-¹/₄-8²⁾	
		10		46	162 875	CRQSL-¹/₄-10²⁾	
	R ³ / ₈	10		52	162 876	CRQSL-³/₈-10²⁾	
		12		69	162 877	CRQSL-³/₈-12²⁾	
	R ¹ / ₂	12		89	162 878	CRQSL-¹/₂-12²⁾	
		16		105	162 879	CRQSL-¹/₂-16²⁾	

- 1) Mit Dichtring
2) Mit PTFE-Schicht
3) Packungseinheit in Stück

Normzylinder CDN, ISO 15552, Clean Design

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Kunststoffschläuche, außenkalibriert		Datenblätter → Internet: schlauch
		Typ
	Hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit	PLN
	Hochtemperatur und chemikalienresistenter Pneumatikschlauch	PFAN
	Für den Lebensmittelbereich zugelassen und hydrolysebeständig	PUN-H

Bestellangaben – Drossel-Rückschlagventile				Datenblätter → Internet: crgrla	
	Anschluss		Werkstoff	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
	Gewinde	für Steckverschraubung			
	G1/8	CRQS/CRQSL/CRQST, Quick Star	Edelstahlguss elektropoliert	44	161 404 CRGRLA-1/8-B
	G1/4			83	161 405 CRGRLA-1/4-B
	G3/8			150	161 406 CRGRLA-3/8-B
	G1/2			315	161 407 CRGRLA-1/2-B

Bestellangaben – Abdeckschrauben, korrosionsbeständig							
	für Ø	Werkstoff	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ³⁾
	32, 40	Stahl, hochlegiert	3	3	650 120	CR-M6x12-A2-70:6KT	4
	50, 63		3	6	650 121	DAMD-PS-M8-16-R1	
	80, 100		3	13	650 122	CR-M10x16-A2-70:6KT	

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze, korrosions- und säurebeständig						Datenblätter → Internet: crsg	
	für Ø	Teile-Nr.	Typ		für Ø	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf CRS GS				Gabelkopf CRS G			
	32	195 582	CRSGS-M10x1,25		32	13 569	CRSG-M10x1,25
	40	195 583	CRSGS-M12x1,25		40	13 570	CRSG-M12x1,25
	50, 63	195 584	CRSGS-M16x1,5		50, 63	13 571	CRSG-M16x1,5
	80, 100	195 585	CRSGS-M20x1,5		80, 100	13 572	CRSG-M20x1,5