



Schaltung

SC – Sicheres Absperren mit Kat. 3, PL d
Magnetventil VUVX-BK10-P54E-...



Unser Aufwand – Ihr Vorteil

Unser Aufwand für die Erstellung dieses Dokuments
und Ihr eingesparter Zeitaufwand 8 h
Für Sie kostenlos.

TitelSicherheits-Teilfunktionen Pneumatik - Schaltung
Version 1.10
Dokumentennummer 100612
Originalsprache Deutsch
AutorFesto
Datum 19.08.2026

Rechtliche Hinweise

Im Folgenden ist mit „Festo“ die „Festo SE & Co. KG“ bezeichnet.

Dieses Dokument ist unverbindlich. Dieses Dokument stellt einen möglichen Lösungsansatz für einen beispielhaften Einsatzfall dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, insbesondere hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten für Ihren konkreten Einsatzfall. Dieses Dokument ist keine kundenspezifische Lösung, sondern soll lediglich Hilfestellung bei typischen Aufgabenstellungen bieten.

Die in diesem Dokument genannten Werte sind teilweise Annahmen und Abschätzungen, die eine detaillierte Betrachtung unter Zuhilfenahme der ISO 13849, IEC 61508, IEC 62061 und/oder IEC 61511 nicht ersetzen.

Die tatsächlich erreichbaren Kennwerte (insbesondere PL, PFH_D, Kategorie, DC, MTTF_D, CCF, SIL, HFT, PFH, PFD) hängen von den eingesetzten Komponenten sowie ihren Einsatzbedingungen in der konkreten Applikation ab.

Dieses Dokument enthebt Sie nicht von der Pflicht, eine Risikobeurteilung und eine Validierung Ihrer spezifischen Anwendung vorzunehmen und die Einhaltung sämtlicher Vorgaben, insbesondere der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (bis 20.1.2027 anzuwenden) bzw. Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (ab 20.01.2027 anzuwenden), selbst sicherzustellen. Sie als Anwender tragen für Ihren konkreten Einsatzfall und für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte in diesem Zusammenhang selbst die Verantwortung. Festo lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch die Anwendung von gegebenenfalls falschen bzw.

unzureichenden Informationen oder aufgrund fehlender Informationen in diesen Unterlagen entstehen. Dies gilt ebenfalls für Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung von Geräten und Baugruppen entstehen. Für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Vorgaben der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (bis 20.1.2027 anzuwenden) bzw. Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (ab 20.01.2027 anzuwenden) entstehen, wird ebenfalls jede Haftung, mit Ausnahme von Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens Festo, abgelehnt.

Die Informationen dieses Dokuments gelten keinesfalls als Ersatz für die Bedienungsanleitung der jeweiligen Hersteller sowie der Konstruktion und Prüfung der jeweils eigenen Anwendung durch den Benutzer. Die jeweiligen Bedienungsanleitungen der Produkte von Festo sind unter www.festo.com zu finden. Der Benutzer dieses Dokuments muss selbst sicherstellen, dass jede Funktion, die hier beschrieben ist, auch in seiner Anwendung ordnungsgemäß funktioniert. Der Benutzer bleibt auch durch das Studium dieses Dokuments sowie durch die Nutzung der darin genannten Angaben allein verantwortlich für die eigene Anwendung.

Im Übrigen gelten die Regelungen bzgl. Haftung aus den Liefer-, Zahlungs- und Softwarenutzungsbedingungen von Festo, welche Sie unter www.festo.com finden. Diese lassen wir Ihnen auf Anforderung gerne zukommen. Dieses Dokument ist nur geeignet für Personen mit ausreichender Fachkompetenz für Maschinensicherheit und funktionaler Sicherheit auf Basis der ISO 12100, ISO 13849, IEC 61508, IEC 62061 und IEC 61511. Zusätzlich sind die folgenden Qualifikationen im Projektteam erforderlich:

- Fachkraft in der Pneumatik
- Fachkraft in der Elektrotechnik
- Fachkraft für die Programmierung von Steuerungen und Sicherheitsschaltgeräten

Urheberrechtshinweis

Diese Unterlagen sind geistiges Eigentum von Festo, der auch das ausschließliche Urheberrecht daran zusteht. Eine inhaltliche Änderung, die Vervielfältigung oder der Nachdruck dieser Unterlagen sowie deren Weitergabe an Dritte ist nur mit der ausdrücklichen schriftlichen Erlaubnis von Festo gestattet.

Festo behält sich das Recht vor, dieses Dokument vollständig oder teilweise zu ändern. Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

© Festo SE & Co. KG, D - 73734 Esslingen, 2026

Internet: <https://www.festo.com>

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines.....	4
1.1	Ziele dieses Dokuments.....	4
1.2	Allgemeine Hinweise	4
1.3	Funktionsweise Magnetventil VUVX-P54E.....	4
1.4	Hinweise zu sicherheitsbezogenen Merkmalen der Teilschaltung	5
2	Schaltung	6
3	Geeignete Produkte für Sensor B1	7
3.1	Druckschalter.....	7
3.2	Drucksensoren.....	8
4	Geeignete Produkte für Endschalter B2, B3	9
5	Geeignete Produkte für Ventil Q1	10
6	Geeignete Produkte für Ventil Q2	11
6.1	Druckaufbau- und Entlüftungsventile	11
6.2	Einschalt-Entlüftungsventile	12
6.3	Einzelventile	13
7	Verwendete Literatur	14
7.1	Zitierte Unterlagen von Festo.....	14
7.2	Normen.....	14
7.3	Rechtsvorschriften.....	14
8	Informationen über das Dokument	15
8.1	Allgemeine Angaben	15
8.2	Revisionshistorie	15
8.3	Genehmigung/Freigabe des Dokuments	15
8.4	Gültigkeitsdauer	15


Wichtige Hinweise

- Bei dieser Art von Ventilen kann das Schaltelement des Ventils zwischen den zwei mittleren Ruhestellungen im Betrieb auch ohne Eingangssignal umschalten. Deswegen ist die Bewertung der Sicherheits-Teilfunktion „Vermeidung unerwarteter Anlauf (PUS)“ nicht möglich.
- Auch bei einem Wechsel zwischen den mittleren Ruhestellungen bleibt der Anschluss 1 geschlossen, so dass keine weitere Druckluft nachströmen kann.

1.4 Hinweise zu sicherheitsbezogenen Merkmalen der Teilschaltung

- Bei Sicherheits-Teilfunktionen mit 2-kanaliger Architektur der Sicherheitsschaltung (hier Kategorie 3) führt ein einzelner Fehler zu keinem Ausfall der Sicherheits-Teilfunktion.
- Die Betrachtung der Maßnahmen für Ausfälle aufgrund gemeinsamer Ursache (CCF) sind in Abhängigkeit von der Anwendung zu bewerten. Empfehlungen zu möglichen Maßnahmen sind im Dokument [100399 Empfehlungen zur Umsetzung von Maßnahmen gegen Ausfälle aufgrund gemeinsamer Ursache \(CCF\)](#) enthalten.
- Die Berechnung des MTTF₀-Kennwerts aus den B₁₀-Werten sind in der Sistema-Projektdatei enthalten. Der B₁₀-Wert muss entsprechend den verwendeten Ventilen angepasst werden.
- Soll der pneumatische Antrieb M1 immer seine Endlage erreichen, sollte die Ansteuerung des Ventils Q1 erst ausgeschaltet werden, wenn der Antrieb eine, mit den Endschaltern B2 und B3 überwachte Endlage erreicht hat.
- Damit ein Diagnosedeckungsgrad für das Ventil Q1 abgeschätzt werden kann, sollte eine geeignete Plausibilitäts- und Positionierzeitüberwachung der Ansteuersignale bis zum Signalwechsel der Sensoren B2, B2 umgesetzt werden. Zusätzlich ist ein Prüfzyklus erforderlich, mit dem überprüft werden kann, ob das Ventil Q1 den Anschluss 1 gesperrt hat. Wie dieser Prüfzyklus umgesetzt werden kann, ist anwendungsbezogen zu bewerten. Bei Antrieben mit externen Kräften, z.B. Vertikalachsen, kann folgender Prüfzyklus verwendet werden.
 - Antrieb wird die Endlage mit externen Kräften gesteuert
 - Das Ansteuersignal für das Ventil Q1 wird ausgeschaltet, so dass das Ventil seine Ruhestellung einnimmt.
 - Ventil Q2 wird ausgeschaltet, unterbricht die Druckversorgung zu Ventil Q1 und entlüftet den Anschluss 1 von Ventil Q2.
 - Bewegt sich der Antrieb aus seiner Endlage, hat das Ventil Q1 den Anschluss 1 nicht gesperrt. Es ist damit ein Fehler aufgetreten und die Anwendung sollte eine geeignete Fehlerreaktion ausführen, z.B. alle Ausgänge der Sicherheitssteuerung werden ausgeschaltet.
 - Bleibt der Antrieb in seiner Endlage, war der Testzyklus erfolgreich.
- Damit ein Diagnosedeckungsgrad für das Ventil Q2 abgeschätzt werden kann, sollte eine geeignete Plausibilitäts- und Schaltzeitüberwachung des Ansteuersignals bis zum Signalwechsel des Sensors B1 umgesetzt werden.

2 Schaltung




Nach ISO 14118 muss eingeschlossene Druckluft gekennzeichnet werden und mit einer Möglichkeit zur manuellen Druckentlastung versehen sein. Bei einer manuellen Druckentlastung kann es zu einer gefährlichen Bewegung kommen. Durch Leckage sind Bewegungen möglich, die nicht gestoppt werden können. Ein Umschalten zwischend den Ruhestellungen kann zu einer Bewegung führen, die nicht gestoppt werden kann. Diese Bewegung kann eine Gefährdung sein, die anwendungsbezogen zu bewerten ist.

Sicherheits-Teilfunktion

SC - Sicheres Absperren

bis zu Kategorie 3, bis zu PL d erreichbar

Blockdiagramm (Einzelventile)



- Q1, B3, B4
5/4-Wegeventil
Diagnosedeckungsgrad DC=90%
Indirekte Überwachung
- Mit Positionierzeitüberwachung durch Endschalter
und mit Prüfzyklus
(Abschätzung nach DIN EN ISO 13849-1, Tabelle E.1)
- Q2, B1
3/2-Wegeventil
Diagnosedeckungsgrad DC=90%
Indirekte Überwachung
Mit Schaltzeitüberwachung durch Druckschalter
(Abschätzung nach DIN EN ISO 13849-1, Tabelle E.1)

Stückliste

lfd. Nr.	Kennze...	Beschreibung
1	B1	Druckschalter
2	B2	Endschalter
3	B3	Endschalter
4	G1	Arbeitsdruck
5	G2	Steuerdruck
6	M1	doppeltwirkender Antrieb
7	Q1	5/4-Wegeventil
8	Q1-R1	Schalldämpfer
9	Q1-R2	Schalldämpfer
10	Q2	3/2-Wegeventil
11	Q2-R1	Schalldämpfer

3 Geeignete Produkte für Sensor B1

3.1 Druckschalter

- Auf Basis von folgenden Merkmalen können auch andere geeignete Druckschalter von Festo mit den Merkmalen in den online verfügbaren Datenblättern ausgewählt werden.
- Es ist anwendungsabhängig zu bewerten, ob diese Merkmalsliste ergänzt werden muss.

Merkmal	Wert
Produktkategorie	Druckschalter
Messgröße	Relativdruck
Schaltelementfunktion	Antivalent ODER Öffner ODER Wechsler ODER umschaltbar
Betriebsdruck	0 – 8 bar ODER 1 – 10 bar ODER 1 – 12 bar ODER -1 – 10 bar

Andere Werte für die Merkmale können möglich sein und müssen separat betrachtet werden.

Hinweis: Diese Druckschalter wurden als Beispiele aus den verschiedenen Baureihen und Baugrößen ausgewählt.

Nr.	Material	Benennung/Typ (Sortierung ↑)	Link Datenblatt
1.	10773	Druckschalter PEV-1/4-B	↗
2.	8000210	Druckschalter SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X	↗

3.2 Drucksensoren

- Auf Basis von folgenden Merkmalen können auch andere geeignete Drucksensoren von Festo mit den Merkmalen in den online verfügbaren Datenblättern ausgewählt werden.
- Es ist anwendungsabhängig zu bewerten, ob diese Merkmalsliste ergänzt werden muss.

Merkmal	Wert
Produktkategorie	Drucksensoren
Messgröße	enthält „Relativdruck“
Schaltelementfunktion	Öffner/Schließer umschaltbar ODER umschaltbar ODER Öffner
Schaltausgang	Enthält „PNP“
Betriebsdruck	0 – 8 bar ODER 1 – 12 bar ODER -1 – 10 bar
Alternativ zum Betriebsdruck kann der Druckmessbereich Anfangs- und Endwert verwendet werden.	
Druckmessbereich Anfangswert	-1 bar ODER 0 bar
Druckmessbereich Endwert	Der Endwert muss ≥ 6 bar sein.

Andere Werte für die Merkmale können möglich sein und müssen separat betrachtet werden.

Hinweis: Diese Drucksensoren wurden als Beispiele aus den verschiedenen Baureihen und Baugrößen ausgewählt.

Nr.	Material	★	Benennung/Typ (Sortierung ↑)	Link Datenblatt
1.	540209		Drucksensor SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8	↗
2.	542889	★	Drucksensor SDE5-D10-C-Q4E-P-M8	↗
3.	8001448		Drucksensor SPAE-P10R-Q4-PNLK-2.5K	↗
4.	609149	★	Drucksensor SPAN-B11R-G18M-PNLK-PNVBA-L1	↗
5.	8001221		Drucksensor SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U	↗

★ Kernprogramm

4 Geeignete Produkte für Endschalter B2, B3

- Auf Basis von folgenden Merkmalen können auch andere geeignete Näherungsschalter von Festo mit den Merkmalen in den online verfügbaren Datenblättern ausgewählt werden.
- Es ist anwendungsabhängig zu bewerten, ob diese Merkmalsliste ergänzt werden muss.

Merkmal	Wert
Produktkategorie	Näherungsschalter
Messgröße	Position
Schaltausgang	kontaktbehaftet ODER kontaktlos ODER PNP ODER NPN/PNP umschaltbar
Schaltelementfunktion	Schließer ODER Öffner/Schließer umschaltbar
Betriebsspannungsbereich DC	Der maximale Betriebsspannung muss ≥ 30 V sein.

Andere Werte für die Merkmale können möglich sein und müssen separat betrachtet werden.

Hinweis: Diese Näherungsschalter wurden als Beispiele aus den verschiedenen Baureihen und Baugrößen ausgewählt.

Nr.	Material	★	Benennung/Typ (Sortierung ↑)	Link Datenblatt
1.	8059122	★	Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE	↗
2.	543863		Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE	↗
3.	543872		Näherungsschalter SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE	↗
4.	574336	★	Näherungsschalter SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE	↗
5.	8165237	★	Näherungsschalter SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE	↗

★ Kernprogramm

5 Geeignete Produkte für Ventil Q1

- Auf Basis von folgenden Merkmalen können auch andere geeignete Ventile von Festo mit den Merkmalen in den online verfügbaren Datenblättern ausgewählt werden.
- Es ist anwendungsabhängig zu bewerten, ob diese Merkmalsliste ergänzt werden muss.
- Zusätzliche Informationen zu diesen Merkmalen sind im Dokument [100396 Hinweise zu Merkmalen von Wegeventilen](#).

Merkmal	Wert
Produktkategorie	elektrisch betätigtes Einzelventil
Ventilfunktion	5/4 entlüftet
Betätigungsart	elektrisch
Steuerart	vorgesteuert
Steuerluftversorgung	extern
Rückstellart	mechanische Feder
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauerkennwert B ₁₀	angegeben
Grundlegende Sicherheitsprinzipien	Ja
Bewährte Sicherheitsprinzipien	Ja Hinweis: das bewährte Sicherheitsprinzip „sichere Position“ für die zwei Ruhestellungen wird nicht eingehalten.
Bewährtes Bauteil	Ja

Andere Werte für die Merkmale können möglich sein und müssen separat betrachtet werden.

Nr.	Material	Benennung/Typ (Sortierung ↑)	Code ¹	Link Datenblatt	Link Datenblatt Produktzuverlässigkeit
<i>Ventile für Ventilinseln</i>					
1.	8187067	Magnetventil VUVX-BK10-P54E-MZH-F-1T1L	ND	↗	↗

Wichtige Hinweise

- Die Sicherheits-Teilfunktion „Vermeidung unerwarteter Anlauf (PUS)“ kann nicht bewertet werden. Die Gründe sind:
 - Laut Datenblatt Produktzuverlässigkeit kann ein zu großer Rückstaudruck (gleichzeitige Entlüftung von 18 Vorsteuerventilen auf der gleichen Ventilinsel) zu einem Umschalten zwischen den beiden Rückstellungen der Hauptstufe des Ventils führen.
 - Es liegt kein Fehlerausschluss „selbsttätige Veränderung der Hauptstufe ohne Eingangssignal“ für die zwei Ruhestellungen vor.

6 Geeignete Produkte für Ventil Q2

6.1 Druckaufbau- und Entlüftungsventile

- Auf Basis von folgenden Merkmalen können auch andere geeignete Druckaufbau- und Entlüftungsventile von Festo mit den Merkmalen in den online verfügbaren Datenblättern ausgewählt werden.
- Es ist anwendungsabhängig zu bewerten, ob diese Merkmalsliste ergänzt werden muss.
- Zusätzliche Informationen zu diesen Merkmalen sind im Dokument [↗ 100396 Hinweise zu Merkmalen von Wegeventilen](#).

Merkmal	Wert
Produktkategorie	Druckaufbau- und Entlüftungsventile
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil, Druckaufbau-Funktion
Betätigungsart	elektrisch
Steuerart	vorgesteuert
Rückstellart	mechanische Feder
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer kennwert B ₁₀	angegeben
Performance Level (PL)	PL c

Andere Werte für die Merkmale können möglich sein und müssen separat betrachtet werden.

Hinweis: Diese Druckaufbau- und Entlüftungsventile wurden als Beispiele aus den verschiedenen Baureihen und Baugrößen ausgewählt.

Nr.	Material	Benennung/Typ (Sortierung ↑)	Link Datenblatt	Link Datenblatt Produktzuverlässigkeit
1.	8001469	Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-C-10V24-S	↗	↗
2.	570737	Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS9-SV-G-C-V24-S-VS	↗	↗

Hinweis

- Es können in der Wartungseinheit auch Druckaufbau- und Entlüftungsventile mit Kategorie 3, PL d und Kategorie 4, PL e verwendet werden, wenn dies in der Anwendung erforderlich ist.

6.2 Einschalt-Entlüftungsventile

- Auf Basis von folgenden Merkmalen können auch andere geeignete Druckaufbau- und Entlüftungsventile von Festo mit den Merkmalen in den online verfügbaren Datenblättern ausgewählt werden.
- Es ist anwendungsabhängig zu bewerten, ob diese Merkmalsliste ergänzt werden muss.
- Zusätzliche Informationen zu diesen Merkmalen sind im Dokument [↗ 100396 Hinweise zu Merkmalen von Wegeventilen](#).

Merkmal	Wert
Produktkategorie	Einschalt-Entlüftungsventile
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Steuerart	vorgesteuert
Rückstellart	mechanische Feder
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer kennwert B ₁₀	angegeben
Relevante grundlegende Sicherheitsprinzipien	ja
Relevante bewährte Sicherheitsprinzipien	ja

Andere Werte für die Merkmale können möglich sein und müssen separat betrachtet werden.

Hinweis: Dieses Einschalt-Entlüftungsventil wurde als Beispiel aus den verschiedenen Baureihen und Baugrößen ausgewählt.

Nr.	Material	★	Benennung/Typ (Sortierung ↑)	Link Datenblatt	Link Datenblatt Produktzuverlässigkeit
1.	542602	★	Einschaltventil MS6-EE-1/2-10V24-S	↗	↗

★ Kernprogramm

6.3 Einzelventile

- Auf Basis von folgenden Merkmalen können auch andere geeignete Ventile von Festo mit den Merkmalen in den online verfügbaren Datenblättern ausgewählt werden.
- Es ist anwendungsabhängig zu bewerten, ob diese Merkmalsliste ergänzt werden muss.
- Zusätzliche Informationen zu diesen Merkmalen sind im Dokument [↗ 100396 Hinweise zu Merkmalen von Wegeventilen.](#)

Merkmal	Wert
Produktkategorie	elektrisch betätigte Einzelventile
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Steuerart	vorgesteuert
Steuerluftversorgung	intern oder extern
Rückstellart	mechanische Feder
Einschaltdauer	100 % ODER 100 % mit Haltestromabsenkung
Lebensdauer kennwert B ₁₀	angegeben
Relevante grundlegende Sicherheitsprinzipien	ja
Relevante bewährte Sicherheitsprinzipien	ja

Andere Werte für die Merkmale können möglich sein und müssen separat betrachtet werden.

Hinweis: Diese Ventile wurden als Beispiel aus den verschiedenen Baureihen und Baugrößen ausgewählt.

Nr.	Material		Benennung/Typ (Sortierung ↑)	Link Datenblatt	Link Datenblatt Produktzuverlässigkeit
	<i>Einzelventile</i>				
1.	574348		Magnetventil VUVG-L10-T32C-MT-M5-1P3	↗	↗
2.	574352		Magnetventil VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1P3	↗	↗
3.	575274	★	Magnetventil VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1	↗	↗
4.	575273	★	Magnetventil VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7-1C1	↗	↗

★ Kernprogramm

7 Verwendete Literatur

7.1 Zitierte Unterlagen von Festo

- [1] [100394 Sichere elektrische Abschaltung von Ventilinseln](#)
- [2] [100395 Hinweise zu Sistema-Projektdateien](#)
- [3] [100396 Hinweise zu Merkmalen von Wegeventilen](#)
- [4] [100399 Empfehlungen zur Umsetzung von Maßnahmen gegen Ausfälle aufgrund gemeinsamer Ursache \(CCF\)](#)
- [5] [100607 Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik – SC](#)

7.2 Normen

- [6] DIN EN ISO 4414:2011-04 - Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010); Deutsche Fassung EN ISO 4414:2010
- [7] ISO 5598:2020-01 - Fluidtechnik - Vokabular
- [8] DIN EN ISO 12100:2011-03 - Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
- [9] DIN EN ISO 13849-1:2023-12 – Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze (ISO 13849-1:2023); Deutsche Fassung EN ISO 13849-1:2023
- [10] DIN EN ISO 13849-2:2013-02 - Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Validierung (ISO 13849-2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 13849-2:2012
- [11] ISO 19973-1:2015-08 - Pneumatik - Bewertung der Zuverlässigkeit von Bauteilen durch Prüfung - Teil 1: Allgemeine Verfahren
- [12] VDMA 24584:2022-06 - Sicherheitsfunktionen geregelter und nicht geregelter (fluid-) mechanischer Systeme.
- [13] DIN EN 61508:2011-02 - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme (IEC 61508:2010); Deutsche Fassung EN 61508:2010
- [14] DIN EN 61508-4:2011-02 - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme - Teil 4: Begriffe und Abkürzungen (IEC 61508-4:2010); Deutsche Fassung EN 61508-4:2010
- [15] DIN EN 61511-1:2019-02 - Funktionale Sicherheit - PLT-Sicherheitseinrichtungen für die Prozessindustrie (IEC 61511:2016); Deutsche Fassung EN 61511-1:2017
- [16] DIN EN IEC 62061:2023-02 - Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener Steuerungssysteme (IEC 62061:2021); Deutsche Fassung EN IEC 62061:2021

7.3 Rechtsvorschriften

- [17] Maschinenrichtlinie: Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)
- [18] Maschinenverordnung: Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2023 über Maschinen und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 73/361/EWG des Rates

8 Informationen über das Dokument

8.1 Allgemeine Angaben

Dokumentennummer	100612
Sicherheits-Teilfunktion	Sicheres Absperren (SC)
Kategorie	Bis zu Kategorie 3
PL	Bis zu PL d

8.2 Revisionshistorie

Vers.	Datum	Bearb.	Kapitel	Beschreibung der Änderung/Auswirkung
1.10	19.08.2026	JKHL	Alle	Erstellung des Dokuments

8.3 Genehmigung/Freigabe des Dokuments

Rolle	Unterschrift
Freigabe	

8.4 Gültigkeitsdauer

Das Dokument ist bis 19.08.2031 gültig oder bis eines der verwendeten Dokumente oder die erforderliche relevante Grundlage geändert wird.



Haben Sie Fragen zu dieser Application Note?

Sie können uns gerne Ihre Fragen über das Kontaktformular zukommen lassen.



Suchen Sie Safety Application Notes mit Lösungsbeispielen für die wichtigsten Sicherheits-Teilfunktionen in der Pneumatik?

Im Support Portal erweitern wir regelmäßig unsere Sammlung mit Dokumenten.



Wollen Sie sich einen Gesamtüberblick zur Maschinen- und Anlagensicherheit verschaffen?

In unserem Leitfaden haben wir Informationen zur Maschinensicherheit und funktionalen Sicherheit zusammengestellt.

Leitfaden herunterladen.



Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wir bieten auch Dienstleistungen für Maschinensicherheit an

- Risikobeurteilung
- Sicherheitskonzept
- Schaltungsentwicklung
- Verifizierung / Validierung



Angebot können Sie gerne über das Kontaktformular einholen.

Benötigen Sie Schulungen oder eine Weiterbildung?

Bei Festo Didactic finden Sie Schulungen zur Maschinensicherheit, zur Funktionalen Sicherheit und zum Thema CE-Kennzeichnung.



Angebot für Schulung oder Workshop anfragen.