

Válvula con accionamiento manual, en unidades métricas VHEF

FESTO



Características

Información resumida

Innovador:

- Tamaño pequeño y compacto, numerosas aplicaciones neumáticas
- Numerosas funciones de válvulas seleccionables: funciones de válvulas de 3/2 vías y 5/2 vías
- Con un caudal de hasta 1200 l/min, las válvulas ofrecen un alto rendimiento neumático para una amplia gama de tareas
- Peso ligero
- Reducidas fuerzas de accionamiento

Versatilidad:

- La flexibilidad de las conexiones de trabajo neumáticas resuelve los requisitos individuales de forma práctica
- La válvula de 3/2 vías puede utilizarse en posición normalmente cerrada (NC) o en posición normalmente abierta (NO)
- Silenciador circular o aire de escape canalizado
- Apto para vacío
- Es posible el funcionamiento inverso
- Margen de presión posible desde el vacío hasta 10 bar
- Diseño como válvula de pulsador, válvula de palanca basculante, válvula de palanca, válvula de palanca manual, válvula de palanca manual lateral, válvula selectora, válvula selectora lateral

Seguridad funcional:

- Larga duración gracias a la técnica de corredera del émbolo y de válvula plato
- Diseño robusto: válvula básica de metal, tapa de plástico
- Fácil montaje:
- Se puede montar mediante taladros de fijación
- Posibilidad de montaje en panel frontal con casi todas las válvulas (no es posible con la válvula de palanca)


Puntos en común:

- Muelle mecánico
- Posibilidad de funcionamiento con vacío
- Reversible
- de accionamiento directo
- Aire de escape recuperado

Función de la válvula

[M32]	Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada o abierta	[B32]	Válvula de 3/2 vías, biestable
Normalmente abierta/cerrada sin enclavamiento (monoestable) biestable		Normalmente abierta/cerrada con enclavamiento (biestable)	
[M52]	Válvula de 5/2 vías, monoestable	[B52]	Válvula de 5/2 vías, biestable
con reinicio sin enclavamiento (monoestable) biestable		con reinicio con enclavamiento (biestable)	
[B53C]	Válvula de 5/3 vías, con enclavamiento, centro cerrado	[B53E]	Válvula de 5/3 vías, con enclavamiento, centro a descarga
con enclavamiento (biestable)		Centro cerrado con enclavamiento Centro a descarga	
[P53C]	Válvula de 5/3 vías, centro cerrado	[P53E]	Válvula de 5/3 vías, centro a descarga
sin enclavamiento (monoestable) biestable		Centro cerrado sin enclavamiento Centro a descarga	

Versión del producto



Puede pedir válvulas distribuidoras mecánicas y manuales mediante el sistema de pedidos de válvulas. Internet: vhef

Códigos del producto

001	Serie	
VHEF	Válvula de accionamiento manual	
002	Tipo de accionamiento	
E	Interruptor selector	
ES	Interruptor selector, lateral	
H	Palanca manual, arriba	
HS	Palanca manual, lateral	
L	Palanca palpadora	
P	Pulsador	
V	Palanca basculante, arriba	
003	Principio constructivo	
	Corredera del émbolo	
T	Válvula de asiento	
004	Tipo de control	
	De accionamiento directo	
C	De accionamiento indirecto	

005	Aire de pilotaje	
	Interno	
Z	Externo	
006	Función de la válvula	
B32	Válvula de 3/2 vías, biestable	
B52	Válvula de 5/2 vías, biestable	
B53C	Válvula de 5/3 vías, con enclavamiento, centro cerrado	
B53E	Válvula de 5/3 vías, con enclavamiento, centro a descarga	
M32	Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada o abierta	
M52	Válvula de 5/2 vías, monoestable	
P53C	Válvula de 5/3 vías, centro cerrado	
P53E	Válvula de 5/3 vías, centro a descarga	
007	Tipo de reposición para válvulas monoestables	
	Sin	
E	Muelle neumático, externo	
M	Muelle mecánico	
008	Conexión neumática	
G18	G1/8	
G14	G1/4	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales válvula de pulsador

Forma constructiva	Corredera del émbolo, Asiento de placa
Anchura	20 mm
Nota sobre la utilización	Accionamiento únicamente manual
Tipo de accionamiento	Manual
Tipo de fijación	A elegir:, En panel frontal, Con taladro pasante
Principio de sellado	Blando
Sentido de flujo	Reversible
Función de escape	Estrangulable
Posición de montaje	Cualquiera
Frecuencia de conmutación máx.	0,5 Hz

Especificaciones técnicas generales válvula de palanca basculante

Forma constructiva	Corredera del émbolo, Asiento de placa
Anchura	20 mm
Nota sobre la utilización	Accionamiento únicamente manual
Tipo de accionamiento	Manual
Tipo de fijación	A elegir:, En panel frontal, Con taladro pasante
Principio de sellado	Blando
Sentido de flujo	Reversible
Función de escape	Estrangulable
Posición de montaje	Cualquiera
Frecuencia de conmutación máx.	—

Especificaciones técnicas generales de la válvula de palanca

Forma constructiva	Corredera del émbolo, Asiento de placa
Anchura	20 mm
Tipo de control	Directo
Nota sobre la utilización	Accionamiento únicamente manual
Tipo de accionamiento	Manual
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Principio de sellado	Blando
Sentido de flujo	Reversible
Función de escape	Estrangulable
Posición de montaje	Cualquiera
Frecuencia de conmutación máx.	0,5 Hz

Especificaciones técnicas generales válvula de palanca manual, lateral

Forma constructiva	Corredera del émbolo, Asiento de placa
Anchura	20 mm
Tipo de control	Directo
Nota sobre la utilización	Accionamiento únicamente manual
Tipo de accionamiento	Manual
Tipo de fijación	A elegir:, En panel frontal, Con taladro pasante
Principio de sellado	Blando
Sentido de flujo	Reversible
Función de escape	Estrangulable
Posición de montaje	Cualquiera
Fuerza máx. para el accionamiento	200 N
Fuerza transversal máx. para el accionamiento	200 N
Frecuencia de conmutación máx.	0,5 Hz

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales válvula de palanca manual

Forma constructiva	Corredera del émbolo, Asiento de placa
Anchura	20 mm
Tipo de control	Directo
Nota sobre la utilización	Accionamiento únicamente manual
Tipo de accionamiento	Manual
Tipo de fijación	A elegir:, En panel frontal, Con taladro pasante
Principio de sellado	Blando
Sentido de flujo	Reversible
Función de escape	Estrangulable
Posición de montaje	Cualquiera
Fuerza máx. para el accionamiento	200 N
Fuerza transversal máx. para el accionamiento	200 N
Frecuencia de conmutación máx.	0,5 Hz

Especificaciones técnicas generales válvula selectora, lateral

Forma constructiva	Corredera del émbolo, Asiento de placa
Anchura	20
Tipo de control	Directo
Nota sobre la utilización	Accionamiento únicamente manual
Tipo de accionamiento	Manual
Tipo de fijación	A elegir:, En panel frontal, Con taladro pasante
Principio de sellado	Blando
Sentido de flujo	Reversible
Función de escape	Estrangulable
Posición de montaje	Cualquiera
Fuerza máx. para el accionamiento	200 N
Fuerza transversal máx. para el accionamiento	200 N
Frecuencia de conmutación máx.	0,5 Hz

Especificaciones técnicas generales válvula selectora

Forma constructiva	Corredera del émbolo, Asiento de placa
Anchura	20
Tipo de control	Directo
Nota sobre la utilización	Accionamiento únicamente manual
Tipo de accionamiento	Manual
Tipo de fijación	A elegir:, En panel frontal, Con taladro pasante
Principio de sellado	Blando
Sentido de flujo	Reversible
Función de escape	Estrangulable
Posición de montaje	Cualquiera
Fuerza máx. para el accionamiento	200 N
Fuerza transversal máx. para el accionamiento	200 N
Frecuencia de conmutación máx.	0,5 Hz

Hoja de datos

Especificaciones técnicas válvula de pulsador, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/4

Especificaciones técnicas: válvula de 3/2 vías, conexión neumática G 1/4"				
Función de la válvula	3/2 vías biestable		3/2 vías, abierta/cerrada monoestable	
Alimentación del aire de pilotaje	Externo	Interno	Externo	Interno
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	870 l/min			
Superposición	Sin superposición			
Tipo de reposición	–		Muelle mecánico	
Tipo de control	Servopilotado			
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento		–	
Fuerza de accionamiento	20		24,5	
Fuerza de desbloqueo	25 N		–	
Conexión aire de pilotaje 12	M5	–	M5	–
Diámetro nominal	6 mm			

Especificaciones técnicas válvula de pulsador, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/8

Especificaciones técnicas Válvula de pulsador, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/8				
Función de la válvula	3/2 vías biestable		3/2 vías, abierta/cerrada monoestable	
Alimentación del aire de pilotaje	Externo	Interno	Externo	Interno
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min			
Superposición	Sin superposición			
Tipo de reposición	–		Muelle mecánico	
Tipo de control	Servopilotado			
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento		–	
Fuerza de accionamiento	20		24,5	
Fuerza de desbloqueo	25 N		–	
Conexión aire de pilotaje 12	M5	–	M5	–
Diámetro nominal	5,6 mm			

Especificaciones técnicas válvula de pulsador, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías		Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1.200 l/min		
Superposición	Superposición positiva		
Tipo de reposición	–		Muelle mecánico
Tipo de control	Directo		
Alimentación del aire de pilotaje	–		
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–	
Fuerza de accionamiento	20	42	
Fuerza de desbloqueo	35 N	–	
Conexión aire de pilotaje 12	–		
Diámetro nominal	7 mm		

Especificaciones técnicas válvula de pulsador, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías		Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min		
Superposición	Superposición positiva		
Tipo de reposición	–		Muelle mecánico
Tipo de control	Directo		
Alimentación del aire de pilotaje	–		
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–	
Fuerza de accionamiento	20	42	
Fuerza de desbloqueo	35 N	–	
Conexión aire de pilotaje 12	–		
Diámetro nominal	5,2 mm		

Hoja de datos

Especificaciones técnicas válvula de palanca basculante, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	3/2 vías biestable	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	870 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Tipo de control	Directo	
Alimentación del aire de pilotaje	–	
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	1,9 Nm	0,6 Nm
Momento de desbloqueo	1 Nm	–
Fuerza máx. para el accionamiento	200 N	
Fuerza transversal máx. para el accionamiento	140 N	
Diámetro nominal	6 mm	

Especificaciones técnicas válvula de palanca basculante, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	3/2 vías biestable	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Tipo de control	Directo	
Alimentación del aire de pilotaje	–	
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	1,9 Nm	0,6 Nm
Momento de desbloqueo	1 Nm	–
Fuerza máx. para el accionamiento	200 N	
Fuerza transversal máx. para el accionamiento	140 N	
Diámetro nominal	5,6 mm	

Especificaciones técnicas válvula de palanca basculante, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1.200 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Tipo de control	Directo	
Alimentación del aire de pilotaje	–	
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	1,1 Nm	0,6 Nm
Momento de desbloqueo	0,6 Nm	–
Fuerza máx. para el accionamiento	200 N	
Fuerza transversal máx. para el accionamiento	140 N	
Diámetro nominal	7 mm	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas de la válvula de palanca basculante, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	—	Muelle mecánico
Tipo de control	Directo	
Alimentación del aire de pilotaje	—	
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	—
Momento de accionamiento	1,1 Nm	0,6 Nm
Momento de desbloqueo	0,6 Nm	—
Fuerza máx. para el accionamiento	200 N	
Fuerza transversal máx. para el accionamiento	140 N	
Diámetro nominal	5,2 mm	

Especificaciones técnicas válvula de palanca, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable	
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	870 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	Muelle mecánico	
Diámetro nominal	6 mm	
Fuerza de accionamiento	14 N	

Especificaciones técnicas válvula de palanca, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable	
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	Muelle mecánico	
Fuerza de accionamiento	14 N	
Diámetro nominal	5,6 mm	

Especificaciones técnicas válvula de palanca, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/4

Tipo de reposición	Muelle mecánico	Muelle neumático
Función de la válvula	Monoestable de 5/2 vías	
Superposición	Superposición positiva	
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1.200 l/min	
Fuerza de accionamiento	12 N	14 N
Diámetro nominal	7 mm	

Especificaciones técnicas válvula de palanca, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/8

Tipo de reposición	Muelle mecánico	Muelle neumático
Función de la válvula	Monoestable de 5/2 vías	
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Fuerza de accionamiento	10 N	8 N
Diámetro nominal	5,2 mm	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas válvula de palanca manual, lateral, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	3/2 vías biestable	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	870 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,7 Nm	0,6 Nm
Diámetro nominal	6 mm	

Especificaciones técnicas válvula de palanca manual, lateral, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	3/2 vías biestable	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,7 Nm	0,6 Nm
Diámetro nominal	5,6 mm	

Especificaciones técnicas válvula de palanca manual, lateral, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1.200 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,6 Nm	
Diámetro nominal	7 mm	

Especificaciones técnicas válvula de palanca manual, lateral, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,6 Nm	
Diámetro nominal	5,2 mm	

Especificaciones técnicas válvula de palanca manual, lateral, válvulas de 5/3 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	5/3 a descarga	5/3 normalmente cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	900 l/min	1.200 l/min
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	Muelle mecánico	
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	
Momento de accionamiento	0,7 Nm	
Diámetro nominal	7 mm	

Especificaciones técnicas válvula de palanca manual, lateral, válvulas de 5/3 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	5/3 a descarga	5/3 normalmente cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	530 l/min	700 l/min
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	Muelle mecánico	
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	
Momento de accionamiento	0,7 Nm	
Diámetro nominal	5,2 mm	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas de la válvula de palanca manual, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	3/2 vías biestable	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	870 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,7 Nm	0,6 Nm
Diámetro nominal	6 mm	

Especificaciones técnicas de la válvula de palanca manual, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	3/2 vías biestable	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,7 Nm	0,6 Nm
Diámetro nominal	5,6 mm	

Especificaciones técnicas de la válvula de palanca manual, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1.200 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,6 Nm	
Diámetro nominal	7 mm	

Especificaciones técnicas de la válvula de palanca manual, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,6 Nm	
Diámetro nominal	5,2 mm	

Especificaciones técnicas de la válvula de palanca manual, válvulas de 5/3 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	5/3 a descarga	5/3 normalmente cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	1.200 l/min
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	Muelle mecánico	
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	
Momento de accionamiento	0,7 Nm	
Diámetro nominal	7 mm	

Especificaciones técnicas de la válvula de palanca manual, válvulas de 5/3 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	5/3 a descarga	5/3 normalmente cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	530 l/min	700 l/min
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	Muelle mecánico	
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	
Momento de accionamiento	0,7 Nm	
Diámetro nominal	5,2 mm	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas válvula selector, lateral, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	3/2 vías biestable	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	870 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,4 Nm	
Diámetro nominal	6 mm	

Especificaciones técnicas válvula selector, lateral, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	3/2 vías biestable	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,4 Nm	
Diámetro nominal	5,6 mm	

Especificaciones técnicas válvula selector, lateral, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1.200 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,2 Nm	0,3 Nm
Diámetro nominal	7 mm	

Especificaciones técnicas válvula selector, lateral, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,2 Nm	0,3 Nm
Diámetro nominal	5,2 mm	

Especificaciones técnicas válvula selector, lateral, válvulas de 5/3 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	5/3 a descarga	5/3 normalmente cerrada
Momento de accionamiento	0,3 Nm	0,7 Nm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	900 l/min	1.200 l/min
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Diámetro nominal	7 mm	

Especificaciones técnicas válvula selector, lateral, válvulas de 5/3 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	5/3 a descarga	5/3 normalmente cerrada
Momento de accionamiento	0,3 Nm	0,7 Nm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	530 l/min	700 l/min
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Diámetro nominal	5,2 mm	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas válvula selector, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	3/2 vías biestable	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	870 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,7 Nm	0,4 Nm
Diámetro nominal	6 mm	

Especificaciones técnicas válvula selector, válvulas de 3/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	3/2 vías biestable	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Sin superposición	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,7 Nm	0,4 Nm
Diámetro nominal	5,6 mm	

Datos técnicos válvula selector, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1.200 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,3 Nm	
Diámetro nominal	7 mm	

Datos técnicos válvula selector, válvulas de 5/2 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	Monoestable de 5/2 vías
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Momento de accionamiento	0,3 Nm	
Diámetro nominal	5,2 mm	

Especificaciones técnicas válvula selector, válvulas de 5/3 vías, conexión neumática G1/4

Función de la válvula	5/3 a descarga	5/3 normalmente cerrada
Momento de accionamiento	0,4 Nm	0,7 Nm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	750 l/min	1.200 l/min
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Diámetro nominal	7 mm	

Especificaciones técnicas válvula selector, válvulas de 5/3 vías, conexión neumática G1/8

Función de la válvula	5/3 a descarga	5/3 normalmente cerrada
Momento de accionamiento	0,4 Nm	0,7 Nm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	530 l/min	700 l/min
Superposición	Superposición positiva	
Tipo de reposición	–	Muelle mecánico
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento	–
Diámetro nominal	5,2 mm	

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno, válvula de pulsador

Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento	-0,095 ... 1 MPa
Presión de mando	3 ... 10 bar
Temperatura del medio	-10 ... 60°C
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo

1) Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 según la Norma Festo FN 940070. Baja tensión por corrosión. Aplicación en interiores secos o protección para el transporte y el almacenamiento. También se aplica a las piezas que se encuentran detrás de las tapas, en la zona interior no visible, o bien a las piezas que se cubren durante la aplicación (por ejemplo, los pernos de accionamiento).

Condiciones de funcionamiento y del entorno, válvula de palanca basculante

Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento	-0,095 ... 1 MPa
Presión de mando	—
Temperatura del medio	-10 ... 60°C
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo

1) Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 según la Norma Festo FN 940070. Baja tensión por corrosión. Aplicación en interiores secos o protección para el transporte y el almacenamiento. También se aplica a las piezas que se encuentran detrás de las tapas, en la zona interior no visible, o bien a las piezas que se cubren durante la aplicación (por ejemplo, los pernos de accionamiento).

Condiciones de funcionamiento y del entorno, válvula de palanca

Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento	-0,095 ... 1 MPa
Presión de mando	—
Temperatura del medio	-10 ... 60°C
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo

1) Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 según la Norma Festo FN 940070. Baja tensión por corrosión. Aplicación en interiores secos o protección para el transporte y el almacenamiento. También se aplica a las piezas que se encuentran detrás de las tapas, en la zona interior no visible, o bien a las piezas que se cubren durante la aplicación (por ejemplo, los pernos de accionamiento).

Condiciones de funcionamiento y del entorno, válvula de palanca manual

Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento	-0,095 ... 1 MPa
Presión de mando	—
Temperatura del medio	-10 ... 60°C
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo

1) Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 según la Norma Festo FN 940070. Baja tensión por corrosión. Aplicación en interiores secos o protección para el transporte y el almacenamiento. También se aplica a las piezas que se encuentran detrás de las tapas, en la zona interior no visible, o bien a las piezas que se cubren durante la aplicación (por ejemplo, los pernos de accionamiento).

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno, válvula selectora

Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento	-0,095 ... 1 MPa
Presión de mando	–
Temperatura del medio	-10 ... 60°C
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo

1) Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 según la Norma Festo FN 940070. Baja tensión por corrosión. Aplicación en interiores secos o protección para el transporte y el almacenamiento. También se aplica a las piezas que se encuentran detrás de las tapas, en la zona interior no visible, o bien a las piezas que se cubren durante la aplicación (por ejemplo, los pernos de accionamiento).

Materiales, válvula de pulsador

Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la tapa	Reforzado con PA
Material de la palanca	–
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Materiales, válvula de palanca basculante

Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la tapa	Reforzado con PA
Material de la palanca	Reforzado con PA
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Materiales, válvula de palanca

Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la tapa	Reforzado con PA
Material de la palanca	Reforzado con PA
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Materiales, válvula de palanca manual

Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la tapa	Reforzado con PA
Material de la palanca	Reforzado con PA
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS


Materiales, válvula selectora

Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la tapa	Reforzado con PA
Material de la palanca	Reforzado con PA
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Hoja de datos


Presión de mando p_2 en función de la presión de trabajo p_1 , para válvulas de asiento VMEF-...-M32... (normalmente cerrada, NC)

VMEF



Presión de mando p_2 en función de la presión de trabajo p_1 , para válvulas de asiento VMEF-...-M32... (normalmente abierta, NA)


VMEF-G18/G14



Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 3/2 vías, válvula de pulsador

Descargar datos CAD www.festo.com




- [1] Posición de reposo
- [2] Posición accionada
- [3] Carrera de válvula
- [4] Taladros de fijación para tornillos M4

	B1	B2	B3	D1	D2 ø	D3 ø	D4	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	H7	H8	H10
VHEF-PTC-...32-...-G18	20	10	3,1	G1/8	16,5	-	M22x1,5	4,4	34	92,7	52,7	28,3	65,2	84,2	66,7	141,1
VHEF-PTCZ-...32-...-G18						M5										
VHEF-PTC-...32-...-G14				G1/4	22	-										
VHEF-PTCZ-...32-...-G14						M5										

	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	L1	L2	L3	R1	≈ 1
VHEF-PTC-...32-...-G18	111,7	6	24,7	1	21,9	10,7	48,4	19	40,9	7,5	43,7	28	6	30	27
VHEF-PTCZ-...32-...-G18															
VHEF-PTC-...32-...-G14															
VHEF-PTCZ-...32-...-G14															

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 5/2 vías, válvula de pulsador, conexión neumática G1/8

Descargar datos CAD www.festo.com

- [1] Posición de reposo
 [2] Posición accionada
 [3] Carrera de válvula
 [4] Taladros de fijación para tornillos M4


	B1	B2	B3	D1	D2 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VHEF-P-M52-M-G18	20	10	3,1	G1/8	16,5	M22x1,5	4,4	34	87,4	35,1	19,6	61,9	44,9	27,9	53,9	44,9
VHEF-P-B52-G18																

	H9	H10	H11	H12	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	L1	L2	L3	R1	≈G 1
VHEF-P-M52-M-G18	35,9	135,8	106,4	6	1	21,9	10,7	48,4	19	40,9	7,5	43,7	28	6	30	27
VHEF-P-B52-G18																

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 5/2 vías, válvula de pulsador, conexión neumática G1/4

Descargar datos CAD www.festo.com




	B1	B2	B3	D1	D2 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VHEF-P-M52-M-G14	20	10	3,1	G1/4	22	M22x1,5	4,4	34	103,9	39,3	27,6	75,6	53,1	30,7	65,3	53,1
VHEF-P-B52-G14																

	H9	H10	H11	H12	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	L1	L2	L3	R1	≈ 1
VHEF-P-M52-M-G14	41	152,3	122,9	6	1	21,9	10,7	48,4	19	40,9	7,5	43,7	28	6	30	27
VHEF-P-B52-G14																

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 3/2 vías, válvula de palanca basculante

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


[1] Taladros de fijación para tornillos M4


	B1	B2	B3	B4	D1	D2 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H7	H8	H10
VHEF-VT-...M32-...-G18	20	10	10,5	6,3	G1/8	16,5	M22x1,5	4,4	28,4	71,4	31,5	28,3	44	63	45,5	135,2
VHEF-VT-...M32-...-G14					G1/4	22										
VHEF-VT-...B32-...-G18					G1/8	16,5										
VHEF-VT-...B32-...-G14					G1/4	22										

	H11	H12	H14	H15	H16	H17	H18	L1	L2	L3	L4	R1	W1	≈ 1
VHEF-VT-...M32-...-G18	90,5	6	3,6	24,4	14,6	60	19	43,7	28	6	33	30	40°	27
VHEF-VT-...M32-...-G14														
VHEF-VT-...B32-...-G18														
VHEF-VT-...B32-...-G14														

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 5/2 vías, válvula de palanca basculante, conexión neumática G1/8

Descargar datos CAD www.festo.com



[1] Taladros de fijación para tornillos M4


	B1	B2	B3	B4	D1	D2 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
VHEF-V-M52-M-G18	20	10	10,5	6,3	G1/8	16,5	M22x1,5	4,4	28,4	88,4	36,1	19,6	62,9	45,9	28,9	54,9
VHEF-V-B52-G18																

	H8	H9	H10	H11	H12	H14	H15	H16	H17	H18	L1	L2	L3	L4	R1	W1	≈ 1
VHEF-V-M52-M-G18	45,9	36,9	152,1	107,4	6	3,6	24,4	14,6	60	19	43,7	28	6	33	30	40°	27
VHEF-V-B52-G18																	

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 5/2 vías, válvula de palanca basculante, conexión neumática G1/4

Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Taladros de fijación para tornillos M4

	B1	B2	B3	D1	D2 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VHEF-V-M52-M-G14	20	10	10,5	G1/4	22	M22x1,5	4,4	28,4	104,9	40,3	27,6	76,6	54,1	31,7	66,3	54,1
VHEF-V-B52-G14																

	H9	H10	H11	H12	H14	H15	H16	H17	H18	L1	L2	L3	L4	R1	W1	≈ 1
VHEF-V-M52-M-G14	42	168,6	123,9	6	3,6	24,4	14,6	60	19	43,7	28	6	33	30	40°	27
VHEF-V-B52-G14																

Dimensiones




	B1	B2	B3	D1	D2 Ø	L1	L2	L3	L4	L5
VHEF-LT-M32-M-G14	20	10	19,1	G1/4	4,4	43,7	28	109,3	79,3	21
VHEF-LT-M32-M-G18				G1/8						

	L6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H10	H11
VHEF-LT-M32-M-G14	6	92,5	52,5	65	37,5	66,5	18,6	28,3	6,3	17,5
VHEF-LT-M32-M-G18										

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 5/2 vías, válvula de palanca

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com



- [1] Inicio de la apertura
 [2] Carrera máxima
 [3] Taladros de fijación para tornillos M4
 [4] Conexión 12: muelle neumático, M5 (para VHEF-L-M52-E-...)

	B1	B2	B3	D1	D2 ø	L1	L2	L3	L4	L5	L6
VHEF-L-M52-M-G18	20	10	19,1	G1/8	4,4	43,7	28	109,3	79,3	21	6
VHEF-L-M52-E-G18				G1/8							
VHEF-L-M52-M-G14				G1/4							
VHEF-L-M52-E-G14				G1/4							

	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
VHEF-L-M52-M-G18	120	67,7	60,5	37,5	77,5	35,8	19,6	17	18	13,2	9
VHEF-L-M52-E-G18					77,5		19,6	17	18	13,2	9
VHEF-L-M52-M-G14	136,6	72	63,3		85,8		27,6	22,5	24,3	22,2	12,2
VHEF-L-M52-E-G14											

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 3/2 vías, válvula de palanca manual, lateral Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Taladros de fijación para tornillos M4

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3
VHEF-HST...32...-G18	76,2	59,5	34,5	20	10	G1/8	16,5	4,4	92,5	84	66,5
VHEF-HST...32...-G14						G1/4	22				

	H4	H5	H6	H7	L1	L2	L3	L4	L5	W1	≈ 1
VHEF-HST...32...-G18	52,5	28,3	65	14	43,7	20,9	28	6	100,8	90°	SW27
VHEF-HST...32...-G14											

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 5/2 y 5/3 vías, válvula de palanca manual, lateral

Descargar datos CAD www.festo.com


- [1] Taladros de fijación para tornillos M4
 [2] W1 grado angular 90° para válvulas de 5/2 vías (2 posiciones de conmutación)
 [3] W2 grado de inclinación 2x45° para válvulas de 5/3 vías (3 posiciones de conmutación)

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4
VHEF-HS...52...-G18	76,2	59,5	34,5	20	10	G1/8	16,5	4,4	109,4	75,9	66,9	57,1
VHEF-HS...53...-G18						G1/8						
VHEF-HS...52...-G14						G1/4	22		125,9	87,3	75,1	61,3
VHEF-HS...53...-G14						G1/4						

	H5	H6	H7	H8	H9	H10	L1	L2	L3	L4	W1	W2	≈ 1
VHEF-HS...52...-G18	19,6	49,9	14	66,9	57,9	83,9	43,7	20,9	28	6	90°	–	SW27
VHEF-HS...53...-G18											–	45°	
VHEF-HS...52...-G14	26,7	52,7									90°	–	
VHEF-HS...53...-G14											–	45°	

Dimensiones


Dimensiones – VHEF-HST.../VHEF-HS... Descargar datos CAD www.festo.com



	W2
VHEF-HST...	90°
VHEF-HS...	

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 3/2 vías, válvula de palanca manual

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com



[1] Taladros de fijación para tornillos M4

	B1	B2	B6	D1	D2 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H7
VHEF-HT...32...-G18	20	10	10	G1/8	16,5	M22x1,5	4,4	26,4	77,1	37,1	28,3	49,6	68,6
VHEF-HT...32...-G14				G1/4	22								
	H8	H10	H11	H12	H13	L1	L2	L3	L5	R1	W1	≈ 1	
VHEF-HT...32...-G18	51,1	116,4	91,4	6	133,1	43,7	28	6	100,9	30	90°	SW27	
VHEF-HT...32...-G14													

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 5/2 y 5/3 vías, válvula de palanca manual

Descargar datos CAD www.festo.com



- [1] Taladros de fijación para tornillos M4
- [2] W1 grado angular 90° para válvulas de 5/2 vías (2 posiciones de conmutación)
- [3] W2 grado de inclinación 2x45° para válvulas de 5/3 vías (3 posiciones de conmutación)


Dimensiones

	B1	B2	B6	D1	D2 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
VHEF-H...52...-G18	20	10	10	G1/8	16,5	M22x1,5	4,4	26,4	94	41,7	19,6	68,5	51,5	34,5
VHEF-H...53...-G18				G1/8										
VHEF-H...52...-G14				G1/4	22				110,5	45,9	27,6	82,2	59,7	37,3
VHEF-H...53...-G14				G1/4										

	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	L1	L2	L3	L5	R1	W1	W2	≈ 1					
VHEF-HS...52...-G18	60,5	51,5	18	133,3	108,3	6	150	43,7	28	6	100,9	30	90°	–	SW27					
VHEF-HS...53...-G18													–	45°						
VHEF-HS...52...-G14	71,9	59,7	24,3	149,8	124,8	6	166,5						90°	–						
VHEF-HS...53...-G14													–	45°						

Dimensiones

Dimensiones – VHEF-HT.../VHEF-HS... Descargar datos CAD www.festo.com




	W2
VHEF-HT...	90°
VHEF-HS...	

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 3/2 vías, válvula selectora, lateral

Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Taladros de fijación para tornillos M4

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D2 Ø	D3 Ø	D4	D5 Ø	H1
VHEF-EST...32...G18	20	10	59,4	38	6	10	34,5	14,6	G1/8	16,5	26	M22x1,5	4,4	92,5
VHEF-EST...32...G14									G1/4	22				

	H2	H3	H4	H7	H8	H10	H11	H12	L1	L2	L3	L4	W1	⌀ 1
VHEF-EST...32...G18	52,5	28,3	65	84	66,5	14	62,2	41,5	43,7	28	6	20,9	90°	SW27
VHEF-EST...32...G14														

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 5/2 y 5/3 vías, válvula selectora, lateral Descargar datos CAD www.festo.com



- [1] Taladros de fijación para tornillos M4
- [2] W1 grado angular 90° para válvulas de 5/2 vías (2 posiciones de conmutación)
- [3] W2 grado de inclinación 2x45° para válvulas de 5/3 vías (3 posiciones de conmutación)


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D2 Ø	D3 Ø	D4	D5 Ø	H1	H2	H3
VHEF-ES...52...-G18	20	10	59,4	38	6	10	34,5	14,6	G1/8	16,5	26	M22x1,5	4,4	109,4	57,1	19,6
VHEF-ES...53...-G18									G1/8							
VHEF-ES...52...-G14									G1/4	22				125,9	61,3	27,6
VHEF-ES...53...-G14									G1/4							

	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	L1	L2	L3	L4	W1	W2	≈G 1
VHEF-ES...52...-G18	83,9	66,9	49,9	75,9	66,9	18	14	62,2	41,5	43,7	28	6	20,9	90°	–	SW27
VHEF-ES...53...-G18														–	45°	
VHEF-ES...52...-G14	97,6	75,1	52,7	87,3	75,1	24,3								90°	–	
VHEF-ES...53...-G14														–	45°	

Dimensiones

Dimensiones – VHEF-EST.../VHEF-ES...


Descargar datos CAD www.festo.com



	W2
VHEF-EST...	90°

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 3/2 vías, válvula selectora Descargar datos CAD www.festo.com




	B1	B2	B6	D1	D2 ø	D4	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4
VHEF-ET...32...G18	20	10	10	G1/8	16,5	M22x1,5	4,4	26	77,1	37,1	28,3	49,6
VHEF-ET...32...G14				G1/4	22							

	H7	H8	H10	H11	H12	L1	L2	L3	L5	R1	W1	≈ 1
VHEF-ET...32...G18	68,6	51,1	116,5	91,5	6	43,7	28	6	41,5	30	90°	SW27
VHEF-ET...32...G14												

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 5/2 y 5/3 vías, válvula selectora

Descargar datos CAD www.festo.com


- [1] Taladros de fijación para tornillos M4
 [2] W1 grado angular 90° para válvulas de 5/2 vías (2 posiciones de conmutación)
 [3] W2 grado de inclinación 2x45° para válvulas de 5/3 vías (3 posiciones de conmutación)

	B1	B2	B6	D1	D2 ø	D4	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
VHEF-E...52...-G18	20	10	10	G1/8	16,5	M22x1,5	4,4	26	94	41,7	19,6	68,5	51,5	34,5
VHEF-E...53...-G18				G1/8										
VHEF-E...52...-G14				G1/4	22				110,5	45,9	27,6	82,2	59,7	37,3
VHEF-E...53...-G14				G1/4										

	H7	H8	H9	H10	H11	H12	L1	L2	L3	L5	R1	W1	W2	≈ 1						
VHEF-E...52...-G18	60,5	51,5	18	133,3	108,3	6	43,7	28	6	41,5	30	90°	—	SW27						
VHEF-E...53...-G18												—	45°							
VHEF-E...52...-G14	71,9	59,7	24,3	149,8	124,8							90°	—							
VHEF-E...53...-G14												—	45°							


Dimensiones


Dimensiones – VHEF-ET.../VHEF-E... Descargar datos CAD www.festo.com





	W2
VHEF-ET...	90°
VHEF-E...	


Referencias de pedido

Válvula de pulsador, válvula de 3/2 vías, monoestable, normalmente cerrada o abierta, reposición por muelle mecánico, de servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable	750 l/min	Interno	168 g	5299705	VHEF-PTC-M32-M-G18
		870 l/min		161 g	5299711	VHEF-PTC-M32-M-G14


Válvula de pulsador, válvula de 3/2 vías, monoestable, normalmente cerrada o abierta, reposición por muelle mecánico, apta para vacío, de servopilotaje neumático, aire de pilotaje externo						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable	750 l/min	Externo	168 g	5299706	VHEF-PTCZ-M32-M-G18
		870 l/min		161 g	5299712	VHEF-PTCZ-M32-M-G14


Válvula de pulsador, válvula de 3/2 vías, biestable, normalmente cerrada o abierta, reposición por muelle mecánico, de servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3/2 vías biestable	750 l/min	Interno	168 g	5299707	VHEF-PTC-B32-G18
		870 l/min		161 g	5299713	VHEF-PTC-B32-G14


Válvula de pulsador, válvula de 3/2 vías, biestable, normalmente cerrada o abierta, reposición por muelle mecánico, apta para vacío, de servopilotaje neumático, aire de pilotaje externo						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3/2 vías biestable	750 l/min	Externo	168 g	5299708	VHEF-PTCZ-B32-G18
		870 l/min		161 g	5299714	VHEF-PTCZ-B32-G14


Válvula de pulsador, válvula de 5/2 vías, monoestable, reposición por muelle mecánico, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Monoestable de 5/2 vías	750 l/min	Interno	182 g	5299709	VHEF-P-M52-M-G18
		1.200 l/min		215 g	5299715	VHEF-P-M52-M-G14


Referencias de pedido

Válvula de pulsador, válvula de 5/2 vías, biestable, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Biestable de 5/2 vías	750 l/min	Interno	182 g	5299710	VHEF-P-B52-G18
		1.200 l/min		215 g	5299716	VHEF-P-B52-G14


Válvula de palanca basculante, válvula de 3/2 vías, monoestable, normalmente cerrada o abierta, reposición por muelle mecánico, apta para vacío, de servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable	750 l/min	Interno	174 g	5300036	VHEF-VT-M32-M-G18
		870 l/min		181 g	5300038	VHEF-VT-M32-M-G14


Válvula de palanca basculante, válvula de 5/2 vías, monoestable, reposición por muelle mecánico, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Monoestable de 5/2 vías	750 l/min	Interno	208 g	5300032	VHEF-V-M52-M-G18
		1.200 l/min		240 g	5300034	VHEF-V-M52-M-G14


Válvula de palanca basculante, válvula de 3/2 vías, biestable, normalmente cerrada o abierta, reposición por muelle mecánico, apta para vacío, de servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3/2 vías biestable	750 l/min	Interno	174 g	5300037	VHEF-VT-B32-G18
		870 l/min		181 g	5300039	VHEF-VT-B32-G14


Válvula de palanca basculante, válvula de 5/2 vías, biestable, reposición por muelle mecánico, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Biestable de 5/2 vías	750 l/min	Interno	208 g	5300033	VHEF-V-B52-G18
		1.200 l/min		240 g	5300035	VHEF-V-B52-G14


Referencias de pedido

Válvula de palanca, válvula de 3/2 vías, monoestable, normalmente cerrada o abierta, reposición por muelle mecánico, apta para vacío, de servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable	750 l/min	Interno	156 g	4500009	VHEF-LT-M32-M-G18
		870 l/min		150 g	4500008	VHEF-LT-M32-M-G14


Válvula de palanca, válvula de 5/2 vías, monoestable, reposición por muelle mecánico, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Monoestable de 5/2 vías	750 l/min	Interno	185 g	4500001	VHEF-L-M52-M-G18
		1.200 l/min		218 g	4500000	VHEF-L-M52-M-G14


Válvula de palanca, válvula de 5/2 vías, monoestable, reposición por muelle neumático, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Monoestable de 5/2 vías	750 l/min	Interno	184 g	4500005	VHEF-L-M52-E-G18
		1.200 l/min		217 g	4500004	VHEF-L-M52-E-G14


Válvula de palanca manual, válvula selectora, válvula de 3/2 vías, monoestable, normalmente cerrada o abierta, reposición por muelle mecánico, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable	750 l/min	Interno	206 g	4106806	VHEF-EST-M32-M-G18
				236 g	4165853	VHEF-HST-M32-M-G18
		870 l/min			8080936	VHEF-HT-M32-M-G18
				200 g	4106807	VHEF-EST-M32-M-G14
				230 g	4165854	VHEF-HST-M32-M-G14
				8081000	VHEF-HT-M32-M-G14	

Válvula de palanca manual, válvula selectora, válvula de 3/2 vías, biestable, normalmente cerrada o abierta, reposición por muelle mecánico, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3/2 vías biestable	750 l/min	Interno	206 g	4106814	VHEF-EST-B32-G18
					8080964	VHEF-ET-B32-G18
		870 l/min		236 g	8080940	VHEF-HT-B32-G18
					4165861	VHEF-HST-B32-G18
				200 g	4106815	VHEF-EST-B32-G14
					8080963	VHEF-ET-B32-G14
				230 g	4165862	VHEF-HST-B32-G14
					8080939	VHEF-HT-B32-G14

Referencias de pedido

Válvula de palanca manual, válvula selectora, válvula de 5/2 vías, monoestable, reposición por muelle mecánico, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Monoestable de 5/2 vías	750 l/min	Interno	235 g	8080972	VHEF-E-M52-M-G18
					4106808	VHEF-ES-M52-M-G18
				265 g	4165855	VHEF-HS-M52-M-G18
					8081001	VHEF-H-M52-M-G18
		1.200 l/min		268 g	8080971	VHEF-E-M52-M-G14
					4106809	VHEF-ES-M52-M-G14
				298 g	4165856	VHEF-HS-M52-M-G14
					8081006	VHEF-H-M52-M-G14

Válvula de palanca manual, válvula selectora, válvula de 5/2 vías, biestable, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Biestable de 5/2 vías	750 l/min	Interno	235 g	4106816	VHEF-ES-B52-G18
					8080960	VHEF-E-B52-G18
				265 g	8080932	VHEF-H-B52-G18
				4165863	VHEF-HS-B52-G18	
		268 g		8080959	VHEF-E-B52-G14	
				4106817	VHEF-ES-B52-G14	
		298 g		8080931	VHEF-H-B52-G14	
				4165864	VHEF-HS-B52-G14	

Válvula de palanca manual, válvula selectora, válvula de 5/3 vías, posición media cerrada, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	5/3 normalmente cerrada	700 l/min	Interno	235 g	8080976	VHEF-E-B53C-G18
					4106818	VHEF-ES-B53C-G18
				265 g	8080945	VHEF-H-B53C-G18
					4165865	VHEF-HS-B53C-G18
		1.200 l/min		268 g	4106819	VHEF-ES-B53C-G14
					8080975	VHEF-E-B53C-G14
				298 g	8080943	VHEF-H-B53C-G14
					4165866	VHEF-HS-B53C-G14

Válvula de palanca manual, válvula selectora, válvula de 5/3 vías, posición media abierta (a descarga), apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	5/3 a descarga	530 l/min	Interno	235 g	8080980	VHEF-E-B53E-G18
					4106820	VHEF-ES-B53E-G18
				265 g	8080948	VHEF-H-B53E-G18
					4165867	VHEF-HS-B53E-G18
		750 l/min		268 g	8080979	VHEF-E-B53E-G14
				298 g	8080947	VHEF-H-B53E-G14
		900 l/min		268 g	4106821	VHEF-ES-B53E-G14
				298 g	4165868	VHEF-HS-B53E-G14


Referencias de pedido

Válvula de palanca manual, válvula selectora, válvula de 5/3 vías, posición media cerrada, reposición por muelle mecánico, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	5/3 normalmente cerrada	700 l/min	Interno	235 g	8080984	VHEF-E-P53C-M-G18
					4106810	VHEF-ES-P53C-M-G18
				265 g	4165857	VHEF-HS-P53C-M-G18
					8080952	VHEF-H-P53C-M-G18
		268 g		8080983	VHEF-E-P53C-M-G14	
				4106811	VHEF-ES-P53C-M-G14	
		298 g		8080951	VHEF-H-P53C-M-G14	
				4165858	VHEF-HS-P53C-M-G14	

Válvula de palanca manual, válvula selectora, válvula selectora, válvula de 5/3 vías, centro a presión (a descarga), reposición por muelle mecánico, apta para vacío						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Aire de pilotaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	5/3 a descarga	530 l/min	Interno	235 g	8080988	VHEF-E-P53E-M-G18
					4106812	VHEF-ES-P53E-M-G18
				265 g	8080956	VHEF-H-P53E-M-G18
					4165859	VHEF-HS-P53E-M-G18
		750 l/min		268 g	8080987	VHEF-E-P53E-M-G14
		900 l/min		298 g	8080955	VHEF-H-P53E-M-G14
				268 g	4106813	VHEF-ES-P53E-M-G14
				298 g	4165860	VHEF-HS-P53E-M-G14

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para la válvula de pulsador, accionamiento manual 3/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Válvula de 3/2 vías	VHEF-PTC-M32... , VHEF-PTCZ-M32...
[2]	Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)
[3]	Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)
		56

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para la válvula de pulsador, accionamiento manual 5/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Válvula de 5/2 vías	VHEF-P-M52...	
[2] Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)	
[3] Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)	56

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para la válvula de palanca basculante, accionamiento manual 3/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Válvula de 3/2 vías	VHEF-VT-M32... , VHEF-VT-B32...	
[2] Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)	
[3] Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)	56

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para la válvula de palanca basculante, accionamiento manual 5/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Válvula de 5/2 vías	VHEF-V-M52..., VHEF-V-B52...	
[2] Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)	
[3] Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)	56

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para válvula de palanca, accionamiento manual 3/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Válvula de 3/2 vías	VHEF-LT-M32...
[2]	Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)
[3]	Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)
		56

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para la válvula de palanca, accionamiento manual 5/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Válvula de 5/2 vías	VHEF-L-M52...	
[2] Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)	
[3] Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)	56

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para válvula de palanca manual, lateral, accionamiento manual 3/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Válvula de 3/2 vías	VHEF-HST...32
[2]	Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)
[3]	Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)
		56

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para válvula de palanca manual, lateral, de accionamiento manual 5/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Válvula de 5/2 o 5/3 vías	VHEF-HS...52... , VHEF-HS...53...	
[2] Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)	
[3] Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)	56

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para válvula de palanca manual, accionamiento manual 3/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Válvula de 3/2 vías	VHEF-HT...32...	
[2] Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)	56
[3] Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)	

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para válvula de palanca manual, accionamiento manual 5/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Válvula de 5/2 o 5/3 vías	VHEF-H...52... , VHEF-H...53...
[2]	Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)
[3]	Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5) 56

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para válvula selectora, lateral, de accionamiento manual 3/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Válvula de 3/2 vías VHEF-EST...32...	
[2]	Racor Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)	
[3]	Silenciadores Para las tomas de escape (3, 5)	56

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos para válvula selectora, lateral, accionamiento manual 5/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Válvula de 5/2 ó 5/3 vías	VHEF-ES...52..., VHEF-ES...53...	
[2] Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)	
[3] Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)	56

Cuadro general de periféricos

Cuadro general de periféricos para válvula selectora, accionamiento manual 3/2




Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Válvula de 3/2 vías	VHEF-ET...32...
[2]	Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)
[3]	Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)

[56](#)

Cuadro general de periféricos

Cuadro general de periféricos para válvula selectora, accionamiento manual 5/2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Válvula de 5/2 ó 5/3 vías	VHEF-E...52..., VHEF-E...53...
[2]	Racor	Para las conexiones de aire de trabajo/de escape (1, 3, 5) y las conexiones de trabajo (2, 4)
[3]	Silenciadores	Para las tomas de escape (3, 5)


[56](#)


Accesorios

Racor rápido roscado recto, con hexágono exterior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Envase [unidad]	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10	186350	QS-G1/4-12


Racor rápido roscado recto, con hexágono interior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Envase [unidad]	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	10	153315	QSM-M5-4-I
	Rosca exterior G1/8		100	186106	QS-G1/8-4-I
			100	133008	QS-G1/8-4-I-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	10	186107	QS-G1/8-6-I
			100	133009	QS-G1/8-6-I-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	10	186109	QS-G1/8-8-I
	100		133010	QS-G1/8-8-I-100	
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	10	186110	QS-G1/4-8-I
				186112	QS-G1/4-10-I

Racor rápido roscado acodado, con hexágono exterior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Envase [unidad]	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	10	186116	QSL-G1/8-4
			100	132048	QSL-G1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	10	186117	QSL-G1/8-6
			100	132049	QSL-G1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	10	186119	QSL-G1/8-8
			50	132050	QSL-G1/8-8-50
	Rosca exterior G1/4		10	186120	QSL-G1/4-8
			50	132052	QSL-G1/4-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	10	186122	QSL-G1/4-10
			50	132053	QSL-G1/4-10-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10	186351	QSL-G1/4-12
			20	132054	QSL-G1/4-12-20

Racor rápido roscado acodado, largo, con hexágono exterior, rosca de conexión G1/8					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Envase [unidad]	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	10	186127	QSL-G1/8-4
			100	133015	QSL-G1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	10	186128	QSL-G1/8-6
			100	133016	QSL-G1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	10	186130	QSL-G1/8-8
			100	133017	QSL-G1/8-8-100

Silenciador, ejecución en polímero				
	Conexión neumática	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	G1/8	2,3 g	2307	U-1/8
			534222	U-1/8-50
	G1/4	7,7 g	2316	U-1/4
			534223	U-1/4-20

Accesorios

Silenciador, ejecución en metal				
	Conexión neumática	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	G1/8	8 g	6841	U-1/8-B
	G1/4	17 g	6842	U-1/4-B