


Napęd wahadłowy DSM

FESTO



Główne cechy

Krótki przegląd

- Napęd wahadłowy dwustronnego działania z tłokiem łopatkowym
- W całym zakresie obrotu istnieje możliwość bezstopniowego ustawiania kąta obrotu
- Wysoka precyzja dzięki metalowym ogranicznikom
- Długa żywotność tłoka łopatkowego i systemu uszczelniającego dzięki poliuretanowi
- Dzięki elementom amortyzującym możliwa jest prosta, precyzyjna regulacja położenia krańcowych
- Mechaniczne uzębienie pomiędzy elementem zderzakowym a napędem wahadłowym zapobiega przesuwaniu się układu zderzaków pod obciążeniem
- Wybrane typy są zgodne z dyrektywą ATEX. W tej sprawie skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Festo.

Wykresy


Link [dsm](#)



Wykresy przedstawione w tym dokumencie są również dostępne online. Tam możliwe jest wyświetlanie precyzyjnych wartości.


Konstrukcja

[] Standard



Napęd wahadłowy dwustronnego działania z tłokiem łopatkowym
Możliwe momenty obrotowe do 40 Nm

[T] Tłok łopatkowy, tandem




Dzięki umieszczeniu dwóch tłoków łopatkowych na wale wielowypustowym można osiągać momenty obrotowe do 80 Nm.
Funkcjonalność odpowiada DSM bez tandemowego tłoka łopatkowego:

- Bezstopniowa regulacja kąta obrotu
- Identyczne interfejsy
- Identyczny osprzęt


Amortyzacja

Za pomocą wsporników tłumiących można ustawić kąt obrotu w modelach DSM-...-P/-P1/-CC.


[] Bez




[P] Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron



[P1] Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji




[CC] Amortyzator, z obu stron, samonastawny



Główne cechy


Ustawiany kąt obrotu

[FF] Ustawiany kąt obrotu




Walek

[] Walek prosty




[FW] Walek kołnierzowy



- W przypadku DSM-6/8: Walek czopowy ze splaszczeniem
- Od DSM-10: Walek czopowy z wpustem

[HD] Walek kołnierzowy do wysokich momentów obciążenia



Dla wielkości 12 ... 63

Bezluzowe, wstępnie naprężone, wysokiej jakości elementy łożyskowe zapewniają bardzo wysokie momenty obciążenia i bardzo precyzyjne łożyskowanie o wysokiej dokładności pracy.

Funkcjonalność odpowiada DSM-B bez łożyskowania do dużych obciążeń:

- Bezstopniowa regulacja kąta obrotu
- Identyczne interfejsy montażowe
- Identyczny osprzęt
- 2 Możliwość wyboru rodzaju amortyzacji: Amortyzacja P1 i CC

Sygnalizacja położenia

[A] Do czujników zbliżeniowych

Do sygnalizacji położenia tłoka łopatkowego

Kod zamówieniowy

001	Seria	
DSM	Napęd wahadłowy	

002	Konstrukcja	
	Standard	
T	Tłok łopatkowy, tandem	

003	Wielkość [mm]	
6	6	
8	8	
10	10	
12	12	
16	16	
25	25	
32	32	
40	40	
63	63	

004	Znamionowy kąt obrotu [°]	
90	90	
180	180	
200	200	
240	240	
246	246	
270	270	

005	Amortyzacja	
	Bez	
P	Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	
P1	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	
CC	Amortyzator, z obu stron, samonastawny	

006	Ustawiany kąt obrotu	
	Stały kąt obrotu	
FF	Ustawiany kąt obrotu	

007	Walek	
	Walek prosty	
FW	Walek kołnierzowy	
HD	Walek kołnierzowy do wysokich momentów obciążenia	

008	Sygnalizacja położenia	
	Bez	
A	Do czujników zbliżeniowych	

009	Wariant	
	Bez	
B	Seria B	

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne dla DSM-12

Wielkość	12					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy, tandem [T]					
Amortyzacja	Bez []		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]		Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	
Walek	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]
Przylącze pneumatyczne	M5					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy					
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym					
Pozycja montażu	dowolny					
Kąt obrotu ¹⁾	0 stopień, 270 stopień			0 stopień, 246 stopień		
Kąt amortyzacji	–		1,8 stopień		15 stopień	
Powtarzalność	–		1 stopień		0,1 stopień	
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz			1,5 Hz		

1) W przypadku DSM-12: Ograniczony kąt obrotu (maks. 262°) w połączeniu z uchwytem czujnika SL-DSM-S-...

Ogólne dane techniczne dla DSM-16

Wielkość	16											
Konstrukcja	Standard []											
Amortyzacja	Bez []			Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]		Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]			Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]			
Walek	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek kołnierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek kołnierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek kołnierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	
Przylącze pneumatyczne	M5											
Konstrukcja	Tłok łopatkowy											
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym											
Pozycja montażu	dowolny											
Kąt obrotu	0 stopień, 270 stopień					0 stopień, 246 stopień						
Kąt amortyzacji	–			1,4 stopień		9 stopień			12 stopień			
Powtarzalność	–			1 stopień		0,1 stopień						
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz		1,5 Hz	2 Hz				1,5 Hz	1 Hz			

Ogólne dane techniczne dla DSM-16

Wielkość	16					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy, tandem [T]					
Amortyzacja	Bez []		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]		Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	
Walek	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]
Przylącze pneumatyczne	M5					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy					
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym					
Pozycja montażu	dowolny					
Kąt obrotu	0 stopień, 270 stopień				0 stopień, 246 stopień	
Kąt amortyzacji	–		1,4 stopień		12 stopień	
Powtarzalność	–		1 stopień		0,1 stopień	
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz				1 Hz	

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne dla DSM-25

Wielkość	25										
Konstrukcja	Standard [L]										
Amortyzacja	Bez [L]			Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]		Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]			Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]		
Walek	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]
Przyłącze pneumatyczne	M5										
Konstrukcja	Tłok łopatkowy										
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym										
Pozycja montażu	dowolny										
Kąt obrotu	0 stopień, 270 stopień					0 stopień, 246 stopień					
Kąt amortyzacji	–			1,2 stopień		7,5 stopień			10 stopień		
Powtarzalność	–			1 stopień		0,1 stopień					
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz		1,5 Hz	2 Hz				1,5 Hz	1 Hz		

Ogólne dane techniczne dla DSM-25

ogólne dane techniczne dla DSM 15						
Wielkość	25					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy, tandem [T]					
Amortyzacja	Bez []		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]		Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	
Walek	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]
Przyłącze pneumatyczne	M5					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy					
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym					
Pozycja montażu	dowolny					
Kąt obrotu	0 stopień, 270 stopień			0 stopień, 246 stopień		
Kąt amortyzacji	–		1,2 stopień		10 stopień	
Powtarzalność	–		1 stopień		0,1 stopień	
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz			1 Hz		

Ogólne dane techniczne dla DSM-32

Wielkość	32										
Konstrukcja	Standard [L]										
Amortyzacja	Bez [L]			Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]		Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]			Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]		
Walek	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]
Przyłącze pneumatyczne	G1/8										
Konstrukcja	Tłok łopatkowy										
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym										
Pozycja montażu	dowolny										
Kąt obrotu	0 stopień, 270 stopień					0 stopień, 246 stopień					
Kąt amortyzacji	–			1,4 stopień		6,5 stopień			12 stopień		
Powtarzalność	–			1 stopień		0,1 stopień					
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz		1,5 Hz	2 Hz				1,5 Hz	0,7 Hz		0,5 Hz

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne dla DSM-32

Ogólne dane techniczne dla D5M 32						
Wielkość	32					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy, tandem [T]					
Amortyzacja	Bez []		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]		Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	
Walek	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]
Przylącze pneumatyczne	G1/8					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy					
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym					
Pozycja montażu	dowolny					
Kąt obrotu	0 stopień, 270 stopień			0 stopień, 246 stopień		
Kąt amortyzacji	–		1,4 stopień		12 stopień	
Powtarzalność	–		1 stopień		0,1 stopień	
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz			0,7 Hz		

Ogólne dane techniczne dla DSM-40

ogólne dane techniczne dla DSM 40

Wielkość	40											
Konstrukcja	Standard []											
Amortyzacja	Bez []			Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]		Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]			Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]			
Walek	Walek pro- sty []	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Walek pro- sty []	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek pro- sty []	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Walek pro- sty []	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	
Przylącze pneumatyczne	G1/8											
Konstrukcja	Tłok łopatkowy											
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym											
Pozycja montażu	dowolny											
Kąt obrotu	0 stopień, 270 stopień					0 stopień, 240 stopień						
Kąt amortyzacji	–			2 stopień		6,5 stopień			16 stopień			
Powtarzalność	–			1 stopień		0,1 stopień						
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz		1,5 Hz	2 Hz				1,5 Hz	0,7 Hz		0,5 Hz	

Ogólne dane techniczne dla DSM-40

Wielkość	40					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy, tandem [T]					
Amortyzacja	Bez []		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]		Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	
Walek	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]
Przylącze pneumatyczne	G1/8					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy					
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym					
Pozycja montażu	dowolny					
Kąt obrotu	0 stopień, 270 stopień				0 stopień, 240 stopień	
Kąt amortyzacji	–		2 stopień		16 stopień	
Powtarzalność	–		1 stopień		0,1 stopień	
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz				0,7 Hz	

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne dla DSM-63

ogólne dane techniczne dla BSM 63

Wielkość	63											
Konstrukcja	Standard [L]											
Amortyzacja	Bez [L]			Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]		Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]			Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]			
Walek	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Walek pro- sty [L]	Walek koł- nierzowy [FW]	Walek koł- nierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	
Przyłącze pneumatyczne	G1/4											
Konstrukcja	Tłok łopatkowy											
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym											
Pozycja montażu	dowolny											
Kąt obrotu	0 stopień, 270 stopień					0 stopień, 240 stopień						
Kąt amortyzacji	–			2 stopień		6 stopień					17,5 stopień	
Powtarzalność	–			1 stopień		0,1 stopień						
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,6 Hz		1 Hz	1,6 Hz				1 Hz	0,6 Hz		0,5 Hz	

Ogólne dane techniczne dla DSM-63

Wielkość	63					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy, tandem [T]					
Amortyzacja	Bez []		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]		Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	
Walek	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnierzowy [FW]
Przyłącze pneumatyczne	G1/4					
Konstrukcja	Tłok łopatkowy					
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym					
Pozycja montażu	dowolny					
Kąt obrotu	0 ... 270 stopień				0 ... 240 stopień	
Kąt amortyzacji	–		2 stopień		17,5 stopień	
Powtarzalność	–		1 stopień		0,1 stopień	
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,6 Hz				0,6 Hz	

Warunki pracy i otoczenia dla DSM-6... 10

Wielkość	6				8				10			
Konstrukcja	Standard [L]		Tłok łopatkowy, tandem [T]		Standard [L]		Tłok łopatkowy, tandem [T]		Standard [L]		Tłok łopatkowy, tandem [T]	
Walek	Walek prosty [L]	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty [L]	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty [L]	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty [L]	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty [L]	Walek kołnierzowy [FW]	Walek prosty [L]	Walek kołnierzowy [FW]
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]											
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)											
Ciśnienie robocze	50,75 ... 116 psi		58 ... 116 psi		50,75 ... 116 psi		58 ... 116 psi		36,25 ... 116 psi		50,75 ... 116 psi	
Ciśnienie robocze	3,5 ... 8 bar		4 ... 8 bar		3,5 ... 8 bar		4 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar		3,5 ... 8 bar	
Temperatura otoczenia	0 ... 60°C											


Dane techniczne

Warunki pracy i otoczenia dla DSM-12/-16							
Wielkość	12				16		
Konstrukcja	Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]	Standard []		Tłok łopatkowy, tandem [T]
Wałek	Wałek prosty []	Wałek kołnierzo- wy [FW]	Wałek kołnierzo- wy do wysokich momentów ob- ciążenia [HD]	Wałek prosty []	Wałek kołnierzo- wy [FW]	Wałek kołnierzo- wy do wysokich momentów ob- ciążenia [HD]	Wałek prosty []
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]						
Uwaga dotycząca medium ro- boczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować)						
Ciśnienie robocze	29 ... 145 psi		43,5 ... 145 psi	36,25 ... 145 psi	26,1 ... 145 psi		43,5 ... 145 psi
Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar		3 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar	1,8 ... 10 bar		3 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60°C						

Warunki pracy i otoczenia dla DSM-25/-32										
Wielkość	25					32				
Konstrukcja	Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]		Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]	
Wałek	Wałek prosty []	Wałek kołnier-zowy [FW]	Wałek kołnier-zowy do wy-sokich mo-mentów ob-ciężenia [HD]	Wałek prosty []	Wałek kołnier-zowy [FW]	Wałek prosty []	Wałek kołnier-zowy [FW]	Wałek kołnier-zowy do wy-sokich mo-mentów ob-ciężenia [HD]	Wałek prosty []	Wałek kołnier-zowy [FW]
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]									
Uwaga dotycząca medium ro-boczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)									
Ciśnienie robocze	21,75 ... 145 psi		29 ... 145 psi			21,75 ... 145 psi		29 ... 145 psi		
Ciśnienie robocze	1,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar			1,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar		
Temperatura otoczenia	-10 ... 60°C									

Warunki pracy i otoczenia dla DSM-40/-63										
Wielkość	40					63				
Konstrukcja	Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]		Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]	
Wałek	Wałek prosty []	Wałek kołnier-zowy [FW]	Wałek kołnier-zowy do wy-sokich mo-mentów ob-ciężenia [HD]	Wałek prosty []	Wałek kołnier-zowy [FW]	Wałek prosty []	Wałek kołnier-zowy [FW]	Wałek kołnier-zowy do wy-sokich mo-mentów ob-ciężenia [HD]	Wałek prosty []	Wałek kołnier-zowy [FW]
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]									
Uwaga dotycząca medium ro-boczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)									
Ciśnienie robocze	21,75 ... 145 psi		29 ... 145 psi			21,75 ... 145 psi		29 ... 145 psi		
Ciśnienie robocze	1,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar			1,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar		
Temperatura otoczenia	-10 ... 60°C									

Siły i momenty obrotowe



Jeśli napędy wahadłowe DSM-...-A-B są używane bez systemu zderzaków lub zostaną przekroczone masowe momenty bezwładności, należy zastosować zewnętrzne zderzaki. Wartości nie mogą spaść poniżej minimalnego promienia wałka wyjściowego (r_{min}). Siła uderzenia nie może przekraczać maksymalnej wartości.

Dane techniczne

Siły i momenty obrotowe dla DSM-6... 10

Średni moment obrotowy dla 6000 obr./min												
Wielkość	6				8				10			
Konstrukcja	Standard []		Tłok łopatkowy, tandem [T]		Standard []		Tłok łopatkowy, tandem [T]		Standard []		Tłok łopatkowy, tandem [T]	
Wałek	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,15 Nm		0,3 Nm		0,35 Nm		0,7 Nm		0,85 Nm		1,7 Nm	
Dopuszczalny promień ogranicznika	≥10 mm								≥13 mm			
Maks. siła zderzenia	15 N				30 N				60 N			
Maks. siła promieniowa ¹⁾	15 N				20 N				30 N			
Maks. siła osiowa ²⁾	10 N											

1) Punktem odniesienia dla sił jest oś obrotu i środek wałka wyjściowego

2) Punktem odniesienia dla sił jest oś obrotu i środek wałka wyjściowego

Siły i momenty obrotowe dla DSM-12/-16

Wielkość	12				16			
Konstrukcja	Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]	Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]
Wałek	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]	Wałek kołnierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]	Wałek kołnierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,25 Nm			2,5 Nm	5 Nm			5 Nm
Dopuszczalny promień ogranicznika	≥15 mm				≥17 mm			
Maks. siła zderzenia	90 N				160 N			
Maks. siła promieniowa ¹⁾	45 N		200 N	45 N	75 N		300 N	75 N
Maks. siła osiowa ²⁾	18 N		180 N	18 N	30 N		290 N	30 N

1) Punktem odniesienia dla sił jest oś obrotu i środek wałka wyjściowego

2) Punktem odniesienia dla sił jest oś obrotu i środek wałka wyjściowego

Siły i momenty obrotowe dla DSM-25/-32

Wielkość	25				32			
Konstrukcja	Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]	Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]
Wałek	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]	Wałek kołnierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]	Wałek kołnierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]	Wałek prosty []	Wałek kołnierzowy [FW]
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm			10 Nm	20 Nm			20 Nm
Dopuszczalny promień ogranicznika	≥21 mm				≥28 mm			
Maks. siła zderzenia	320 N				480 N			
Maks. siła promieniowa ¹⁾	120 N		450 N	120 N	200 N		550 N	200 N
Maks. siła osiowa ²⁾	50 N		350 N	50 N	75 N		450 N	75 N

1) Punktem odniesienia dla sił jest oś obrotu i środek wałka wyjściowego

2) Punktem odniesienia dla sił jest oś obrotu i środek wałka wyjściowego

Dane techniczne

Siły i momenty obrotowe dla DSM-40/-63

Wielkość	40					63				
Konstrukcja	Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]		Standard []			Tłok łopatkowy, tandem [T]	
Walek	Walek prosty []	Walek kołnier-zowy [FW]	Walek kołnier-zowy do wys-okich mo-mentów ob-ciążenia [HD]	Walek prosty []	Walek kołnier-zowy [FW]	Walek prosty []	Walek kołnier-zowy [FW]	Walek kołnier-zowy do wys-okich mo-mentów ob-ciążenia [HD]	Walek prosty []	Walek kołnier-zowy [FW]
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 Nm			40 Nm				80 Nm		
Dopuszczalny promień ogra-nicznika	≥40 mm					≥50 mm				
Maks. siła zderzenia	650 N					1 050 N				
Maks. siła promieniowa ¹⁾	350 N		1 200 N	350 N		500 N		1 600 N	500 N	
Maks. siła osiowa ²⁾	120 N		950 N	120 N		500 N		1 300 N	500 N	

1) Punktem odniesienia dla sił jest oś obrotu i środek wałka wyjściowego

2) Punktem odniesienia dla sił jest oś obrotu i środek wałka wyjściowego

Masowy moment bezwładności dla DSM-6 ... 10

Wielkość	6		8	10
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]			
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0,00065 kgm ²		0,0013 kgm ²	0,0026 kgm ²

Masowy moment bezwładności dla DSM-12/-16

Wielkość	12			16	
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	–	0,005 kgm ²	0,008 kgm ²	–	0,01 kgm ²

Masowy moment bezwładności dla DSM-25/-32

Wielkość	25				32			
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	–	0,015 kgm ²	0,045 kgm ²	0,03 kgm ²	–	0,025 kgm ²	0,075 kgm ²	0,05 kgm ²

Masowy moment bezwładności dla DSM-40/-63

Wielkość	40				63			
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	–	0,035 kgm ²	0,105 kgm ²	0,11 kgm ²	–	0,15 kgm ²	0,45 kgm ²	0,5 kgm ²

Dane techniczne

Waga dla DSM-6

Wielkość	6									
Konstrukcja	Standard ☐								Tłok łopatkowy, tandem ☐	
Walek	Walek prosty ☐				Walek kołnierzowy [FW]				Walek prosty ☐	Walek kołnierzowy [FW]
Ustawiany kąt obrotu	Stały kąt obrotu ☐		Ustawiany kąt obrotu [FF]		Stały kąt obrotu ☐		Ustawiany kąt obrotu [FF]		Stały kąt obrotu ☐	
Sygnalizacja położenia	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	
Waga produktu	45 g	50 g	70 g	85 g	51 g	56 g	76 g	91 g	60 g	65 g

Waga dla DSM-8

Wielkość	8									
Konstrukcja	Standard ☐								Tłok łopatkowy, tandem ☐	
Walek	Walek prosty ☐				Walek kołnierzowy [FW]				Walek prosty ☐	Walek kołnierzowy [FW]
Ustawiany kąt obrotu	Stały kąt obrotu ☐		Ustawiany kąt obrotu [FF]		Stały kąt obrotu ☐		Ustawiany kąt obrotu [FF]		Stały kąt obrotu ☐	
Sygnalizacja położenia	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	
Waga produktu	78 g	85 g	140 g	155 g	85 g	92 g	147 g	162 g	110 g	117 g

Waga dla DSM-10

Wielkość	10									
Konstrukcja	Standard ☐								Tłok łopatkowy, tandem ☐	
Walek	Walek prosty ☐				Walek kołnierzowy [FW]				Walek prosty ☐	Walek kołnierzowy [FW]
Ustawiany kąt obrotu	Stały kąt obrotu ☐		Ustawiany kąt obrotu [FF]		Stały kąt obrotu ☐		Ustawiany kąt obrotu [FF]		Stały kąt obrotu ☐	
Sygnalizacja położenia	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	Do czujników zbliżeniowych [A]	Bez ☐	
Waga produktu	140 g	149 g	240 g	255 g	150 g	159 g	250 g	265 g	200 g	210 g

Waga dla DSM-12

Wielkość	12											
Walek	Walek prosty ☐				Walek kołnierzowy [FW]				Walek kołnierzowy do wysokich momentów obciążenia [HD]			
Amortyzacja	Bez ☐	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez ☐	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez ☐	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	
Waga produktu	240 g	275 g	285 g		260 g	293 g	303 g	300 g	375 g	420 g		

Waga dla DSM-12 z tłokiem tandemowym

Wielkość	12											
Walek	Walek prosty ☐						Walek kołnierzowy [FW]					
Amortyzacja	Bez ☐		Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]		Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]		Bez ☐		Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]		Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	
Waga produktu	330 g		365 g		375 g		350 g		383 g		390 g	

Dane techniczne

Waga dla DSM-16											
Wielkość	16										
Walek	Walek prosty []				Walek kołnierkowy [FW]				Walek kołnierkowy do wysokich momentów obciążenia [HD]		
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Waga produktu	410 g	470 g	475 g	480 g	450 g	510 g	515 g	520 g	625 g	700 g	705 g

Waga dla DSM-16 z tłokiem tandemowym						
Wielkość	16					
Walek	Walek prosty []			Walek kołnierkowy [FW]		
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Waga produktu	590 g	650 g	660 g	630 g	690 g	700 g

Waga dla DSM-25											
Wielkość	25										
Walek	Walek prosty []				Walek kołnierkowy [FW]				Walek kołnierkowy do wysokich momentów obciążenia [HD]		
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Waga produktu	620 g	700 g	715 g	710 g	645 g	725 g	740 g	735 g	950 g	1 015 g	1 010 g

Waga dla DSM-25 z tłokiem tandemowym						
Wielkość	25					
Walek	Walek prosty []			Walek kołnierkowy [FW]		
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Waga produktu	890 g	970 g	980 g	915 g	995 g	1 005 g

Waga dla DSM-32											
Wielkość	32										
Walek	Walek prosty []				Walek kołnierkowy [FW]				Walek kołnierkowy do wysokich momentów obciążenia [HD]		
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Waga produktu	1 250 g	1 425 g	1 475 g	1 460 g	1 325 g	1 500 g	1 550 g		1 810 g	2 035 g	2 020 g

Dane techniczne

Waga dla DSM-32 z tłokiem tandemowym

Wielkość	32					
Walek	Walek prosty []			Walek kotnierkowy [FW]		
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Waga produktu	1 865 g	2 040 g	2 075 g	1 940 g	2 115 g	2 165 g

Waga dla DSM-40

Wielkość	40										
Walek	Walek prosty []				Walek kotnierkowy [FW]				Walek kotnierkowy do wysokich momentów obciążenia [HD]		
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Waga produktu	2 400 g	2 700 g	2 870 g	2 800 g	2 535 g	2 835 g	3 005 g	2 935 g	3 712 g	4 100 g	4 030 g

Waga dla DSM-40 z tłokiem tandemowym

Wielkość	40					
Walek	Walek prosty []			Walek kotnierkowy [FW]		
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Waga produktu	3 570 g	3 870 g	3 970 g	3 705 g	4 005 g	4 105 g

Waga dla DSM-63

Wielkość	63										
Walek	Walek prosty []				Walek kotnierkowy [FW]				Walek kotnierkowy do wysokich momentów obciążenia [HD]		
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji [P1]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Waga produktu	4 220 g	4 900 g	5 090 g	5 150 g	4 475 g	5 150 g	5 340 g	5 400 g	5 730 g	6 600 g	6 660 g

Waga dla DSM-63 z tłokiem tandemowym


Wielkość	63					
Walek	Walek prosty []			Walek kotnierkowy [FW]		
Amortyzacja	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]	Bez []	Elastyczne pierścienie/ płytki tłumiące z obu stron [P]	Amortyzator, z obu stron, samonastawny [CC]
Waga produktu	6 050 g	6 730 g	6 980 g	6 305 g	6 980 g	7 230 g

Materiały

Seria	Napęd wahadłowy [DSM]								
Wielkość	6	8	10	12	16	25	32	40	63
Materiał obudowy	Aluminium, anodowany			Aluminium anodowane					
Materiał wałka napędu	Stal wysokostopowa, nierdzewna			Stal, niklowany					
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)								
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS								
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L, VDMA24364-B1/B2-L								

Dane techniczne

Bicie osiowe i promieniowe dla DSM-...-HD



Bicie osiowe:

Pomiar na powierzchni płyty obrotowej, przy krawędzi płyty, w stanie nowym.

Bicie promieniowe:

Pomiar przy otworze centrującym płyty obrotowej, w stanie nowym.

Bicie osiowe / bicie promieniowe:


DSM-12/-16/-25: $\leq 0,02$ mm

DSM-32/-40/-63: $\leq 0,04$ mm


* DSM-12-...-25

** DSM-32-...-63




Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t dla DSM-6



Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t dla DSM-8




Dane techniczne


Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t dla DSM-10Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P dla DSM-12Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P dla DSM-16

Dane techniczne


Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P dla DSM-25






Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P dla DSM-32



Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P dla DSM-40




Dane techniczne


Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P dla DSM-63Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P1 dla DSM-12Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P1 dla DSM-16

Dane techniczne


Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P1 dla DSM-25






Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P1 dla DSM-32



Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P1 dla DSM-40




Dane techniczne


Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją P1 dla DSM-63Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją CC dla DSM-12Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją CC dla DSM-16

Dane techniczne


Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją CC dla DSM-25




Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją CC dla DSM-32



Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją CC dla DSM-40



Dane techniczne

Masowy moment bezwładności J w zależności od czasu obrotu t z amortyzacją CC dla DSM-63

Czas amortyzacji amortyzatora hydraulicznego

Na diagramach DSM-...-CC przedstawiono czas obrotu do momentu zetknięcia się dźwigni zderzakowej z amortyzatorem hydraulicznym. Aby uzyskać całkowity czas obrotu, należy jeszcze dodać czas amortyzacji amortyzatora.


Czas amortyzacji amortyzatora hydraulicznego

W przypadku rozmiaru 12/16/25: 0,1 s

W przypadku rozmiaru 32: 0,25 s


W przypadku rozmiaru 40: 0,3 s

W przypadku rozmiaru 63: 0,4 s


Dopuszczalna siła osiowa F_x 

Dane techniczne


Dopuszczalna siła osiowa F_x w zależności od odległości l dla DSM-12...25-HD





Dopuszczalna siła osiowa F_x w zależności od odległości l dla DSM-32...63-HD



Dopuszczalna siła promieniowa F_z




Dane techniczne

Dopuszczalna siła promieniowa F_z w zależności od odległości l dla DSM-12...25-HDDopuszczalna siła promieniowa F_z w zależności od odległości l dla DSM-32...63-HD

Wymiary

Wymiary – DSM-6 ... 10 – z wálkiem prostym

Pobieranie danych CAD www.festo.com



[1] Wátek prosty

[2] Na rysunku przyłácza sprężonego powietrza znajdują się na dole.

Wymiary

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1 Ø g7	D2 Ø	D3 Ø f8	D4 Ø H12	D5	D6	D7 Ø H12	D8 Ø	D9 Ø H12	D10	D11	D12 h9
DSM-6	10	25	30	17	–	–	4	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	M2	–	–
DSM-8	12,8	31	38	20	–	–	5	9	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	M2	–	–
DSM-10	15,9	38	47	26	12	2	6	12	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	M2,5	M2,5	2


	EE	H2 max	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	T1	T2 h12	T3	≈G	1)	W1	W2	W3	W4
DSM-6	M3	–	43	13	10	2	9,8	21	5	6	3	3,5	4	–	3	0/+5°	40°	240°	180°	90°
DSM-8	M3	–	50	16	13	2	11,3	23	6	6,5	3	4,5	4,3	–	3,5	0/+5°				
DSM-10	M3	6,8	61	19,6	16	2	14,3	28,4	8	7,5	4	–	5	4,5	4,5	0/+5°				

1) Tolerancja kąta obrotu

Wymiary

Wymiary – DSM-T-6... 10 – z wałkiem prostym i tłokiem tandemowym

Pobieranie danych CAD www.festo.com



DSM-T-10-...

[1] Wałek prosty

[2] Na rysunku przyłącza sprężonego powietrza znajdują się na dole.

Wymiary

	B1	B2	B3	B4	B5	D1 Ø g7	D2 Ø	D3 Ø f8	D4 Ø H12	D5	D6	D7 Ø H12	D8 Ø	D9 Ø H12	D10	D15	EE
DSM-T-6	10	25	30	17	–	4	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	M2	–	M3
DSM-T-8	12,8	31	38	20	–	5	9	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	M2	–	M3
DSM-T-10	15,9	38	47	26	2	6	12	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	M2,5	M2,5	M3


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L12	L13	T1	T2 h12	T3	T4	≅	1)	W1	W2	W3	W4
DSM-T-6	55,5	13	10	2	9,8	33,5	5	6	3	–	–	3,5	4	–	–	3	0/+5°				
DSM-T-8	64,5	16	13	2	11,3	37,5	6	6,5	3	–	–	4,5	4,3	–	–	3,5	0/+5°	40°	240°	180°	90°
DSM-T-10	79	19,6	16	2	14,3	46	8	7,5	4	12	2	–	5	6,8	7	4,5	0/+5°				

1) Tolerancja kąta obrotu

Wymiary

Wymiary – DSM-6... 10 – z wałkiem prostym, tłokiem tandemowym i sygnalizacją położenia

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Wyłącznik zbliżeniowy nie należy do zakresu dostawy. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących przestrzeni montażowej wyłącznika zbliżeniowego i prowadzenia kabla
- [2] Pozycja magnesów
- [3] Maks. moment dokręcenia śrub uchwytu czujnika
- [4] Spłaszczenie lub wpust pasowany na wałku wskazują położenie tłoka łopatkowego


	D8 Ø	D9 Ø	L3	L4	L5	L6		L7	1) [Nm]
						DSM-...	DSM-T-...		
DSM-6	29,4	17,3	4	2	9,8	21	33,5	19,5	0,19
DSM-8	37,4	19,3	4	2	11,3	23	37,5	19,5	0,32
DSM-10	46,4	22,3	4	2	14,3	28	45,6	19,5	0,44

1) Moment dokręcenia

Wymiary

Wymiary – DSM-6... 10 – z wałkiem prostym, tłokiem tandemowym i regulowanym kątem obrotu

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Przyłącza sprężonego powietrza
 [2] Śruba ustalająca do mocowania zderzaka
 [3] Regulacja położenia końcowego
 [4] Nakrętka zabezpieczająca do regulacji położenia końcowego
 [5] Bezstopniowo ustawiane zderzaki
 [6] Bez zaślepki i pokryw

	B1	B2	B3	B4	D1 Ø g7	D2 Ø	D3 Ø f8	D4 Ø H12	D5	D6	D7 Ø H12	D8 Ø	D9 Ø H12	D18 Ø	EE
DSM-6	10	25	30	17	4	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	22	M3
DSM-8	12,8	31	38	20	5	9	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	26	M3
DSM-10	15,9	38	47	26	6	12	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	35,8	M3


	L1		L2	L3	L4	L5	L6		L7	L8	L9	T1	≈	1)	2)
	DSM-...	DSM-T-...					DSM-...	DSM-T-...							
DSM-6	52	64,5	13	10	2	9,8	21	33,5	17,8	6	3	3,5	4	180°+5°	+1°/-5°
DSM-8	64	78,5	16	13	2	11,3	23	37,5	24,9	6,5	3	4,5	5	180°+5°	+1°/-5°
DSM-10	76	93,6	19,6	16	2	14,3	28,4	46	28,2	7,5	4	–	5,5	200°+5°	+1°/-5°

- 1) Maks. kąt obrotu
 2) Precyzyjna regulacja z każdej strony

Wymiary

Wymiary – DSM-6... 10 – z wałkiem prostym, tłokiem tandemowym, regulowanym kątem obrotu i sygnalizacją położenia

Pobieranie danych CAD www.festo.com




- [1] Czujnik nie należy do zakresu dostawy. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących przestrzeni montażowej wyłącznika zbliżeniowego i prowadzenia kabla
- [2] Pozycja magnesów
- [3] Maks. moment dokręcenia śrub uchwytu czujnika
- [4] Spłaszczenie lub wpust pasowany na wałku wskazują położenie tłoka łopatkowego

	D8 Ø	D9	L1		L3	L4	L5	L6		L7	1) [Nm]
			DSM-...	DSM-T-...				DSM-...	DSM-T-...		
DSM-6	29,4	17,3	68,5	81	4	2	9,8	21	33,5	19,5	0,19
DSM-8	37,4	19,3	80	94,5	4	2	11,3	23	37,5	19,5	0,32
DSM-10	46,4	22,3	91,5	109,1	4	2	14,3	28,4	46	19,5	0,44

1) Moment dokręcenia

Wymiary

Wymiary – DSM-6 ... 10 – z wałkiem kołnierzym

Pobieranie danych CAD www.festo.com

[1] Przyłącza sprężonego powietrza

[2] Znacznik pokazuje położenie tłoka łopatkowego


	B1	B2	B3	B4	D1 ø	D2 ø g7	D3 ø f8	D4 ø	D5	D6	D7 ø H12	D8 ø	D9 ø H12	D10 ø	D11	D12 ø H13
DSM-6	10	25	30	17	8	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	23	M3	3,4
DSM-8	12,8	31	38	20	9	11	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	27	M3	3,4
DSM-10	15,9	38	47	26	10	11	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	30	M3	3,4

	D13 ø	D14	EE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	T1	≅	1)
DSM-6	16	M2	M3	39,5	30	7,5	2	9,8	21	5	6	3	3	1,5	4	3	0/+5°
DSM-8	21	M2	M3	43,5	34	7,5	2	11,3	23	6	6,5	3	3	1,5	4,3	3,5	0/+5°
DSM-10	21	M2,5	M3	53	41,4	9,6	2	14,3	28,4	8	7,5	4	3	1,6	5	4,5	0/+5°

1) Tolerancja kąta obrotu

Wymiary

Wymiary – DSM-T-6... 10 – z wałkiem kołnierzym i tłokiem tandemowym

Pobieranie danych CAD www.festo.com

[1] Przyłącza sprężonego powietrza

[2] Znacznik pokazuje położenie tłoka łopatkowego

	B1	B2	B3	B4	D1 ø	D2 ø g7	D3 ø f8	D4 ø	D5	D6	D7 ø H12	D8 ø	D9 ø H12	D10 ø	D11	D12 ø H13
DSM-6	10	25	30	17	8	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	23	M3	3,4
DSM-8	12,8	31	38	20	9	11	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	27	M3	3,4
DSM-10	15,9	38	47	26	10	11	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	30	M3	3,4


	D13 ø	D14	EE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	T1	≈	1)
DSM-6	M2	M3	52	42,5	7,5	2	9,8	33,5	5	6	3	3	1,5	4	3	3	0/+5°
DSM-8	M2	M3	58	48,5	7,5	2	11,3	37,5	6	6,5	3	3	1,5	4,3	3,5	3,5	0/+5°
DSM-10	M2,5	M3	71	59,4	9,6	2	14,3	46	8	7,5	4	3	1,6	5	4,5	4,5	0/+5°

1) Tolerancja kąta obrotu

Wymiary

Wymiary – DSM-6... 10 – z wałkiem kołnierzym, tłokiem tandemowym i sygnalizacją położenia

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Wyłącznik zbliżeniowy nie należy do zakresu dostawy. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących przestrzeni montażowej wyłącznika zbliżeniowego i prowadzenia kabla
- [2] Pozycja magnesów
- [3] Maks. moment dokręcenia śrub uchwytu czujnika


	D8 Ø	D9 Ø	L1		L3	L4	L5	L6		L7	1) [Nm]
			DSM-...	DSM-T-...				DSM-...	DSM-T-...		
DSM-6	29,4	17,3	50	62,5	4	2	9,8	21	33,5	19,5	0,19
DSM-8	37,4	19,3	52	66,5	4	2	11,3	23	37,5	19,5	0,32
DSM-10	46,4	22,3	59,5	77,1	4	2	14,3	28,4	46	19,5	0,44

1) Moment dokręcenia

Wymiary

Wymiary – DSM-6... 10 – z wałkiem kołnierзовym, tłokiem tandemowym i regulowanym kątem obrotu

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Przyłącza sprężonego powietrza
- [2] Śruba ustalająca do mocowania zderzaka
- [3] Regulacja położenia końcowego
- [4] Nakrętka zabezpieczająca do regulacji położenia końcowego
- [5] Bezstopniowo ustawiane zderzaki
- [6] Bez zaślepki i pokryw

	B1	B2	B3	B4	D1 ø	D2 ø g7	D3 ø f8	D4 ø H12	D5	D6	D7 ø H12	D8 ø	D9 ø H12	D10 ø	D11	D12 ø H13	D13 ø	D18 ø
DSM-6	10	25	30	17	8	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	23	M3	3,4	16	22
DSM-8	12,8	31	38	20	9	11	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	27	M3	3,4	21	26
DSM-10	15,9	38	47	26	10	11	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	30	M3	3,4	21	35,8

	EE	L1		L2	L3	L4	L5	L6		L7	L8	L9	L10	L11	≈	1)	2)
		DSM-...	DSM-T-...					DSM-...	DSM-T-...								
DSM-6	M3	48	60,5	9,5	8	2	9,8	21	33,5	17,8	6	3	3	1,5	4	180° +5°	+1°/-5°
DSM-8	M3	58	72,5	9,5	8	2	11,3	23	37,5	24,9	6,5	3	3	1,5	5	180° +5°	+1°/-5°
DSM-10	M3	68	85,6	11,6	10	2	14,3	28,4	46	28,2	7,5	4	3	1,6	5,5	200° +5°	+1°/-5°


1) Maks. kąt obrotu

2) Precyzyjna regulacja z każdej strony

Wymiary

Wymiary – DSM-6... 10 – z wałkiem kołnierzym, tłokiem tandemowym, regulowanym kątem obrotu i sygnalizacją położenia

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Wyłącznik zbliżeniowy nie należy do zakresu dostawy. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących przestrzeni montażowej wyłącznika zbliżeniowego i prowadzenia kabla
- [2] Pozycja magnesów
- [3] Maks. moment dokręcenia śrub uchwyty czujnika


	D8 Ø	D9 Ø	L1		L3	L4	L5	L6		L7	1) [Nm]
			DSM-...	DSM-T-...				DSM-...	DSM-T-...		
DSM-6	29,4	17,3	65	77,5	4	2	9,8	21	33,5	19,5	0,19
DSM-8	37,4	19,3	73,5	88	4	2	11,3	23	37,5	19,5	0,32
DSM-10	46,4	22,3	83	100,6	4	2	14,3	28,4	46	19,5	0,44

1) Moment dokręcenia

Wymiary

Wymiary – DSM-12 ... 63 – z wálkiem prostym

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Pozycja wpustu pasowanego przy 0°
- [2] Przyłącza sprężonego powietrza
- [3] Śruba ustalająca do mocowania zderzaka
- [4] Ręczne uruchamianie (gniazdo sześciokątne). Położenie gniazda sześciokątnego nie jest zdefiniowane.
- [5] Regulacja położenia końcowego
- [6] Nakrętka zabezpieczająca do regulacji położenia końcowego
- [7] Bezstopniowo ustawiane zderzaki
- [8] Gwint montażowy dla uchwytu czujnika
- [9] Uchwyt czujnika
- [10] Regulacja położenia krańcowego

Wymiary

	B1 ±0,5	B2	B3	B4	D1 ∅ g7	D2 ∅	D3 ∅ f8	D4	D5	D6
DSM-B-12	19,8	48±0,3	59±0,3	30±0,2	8	15±0,2	24	M3	M4	M2
DSM-B-16	23,5	57±0,3	70±0,3	40±0,2	10	18 _{-0,3}	28	M3	M5	M2
DSM-B-25	28	65±0,3	83±0,3	40±0,2	12	20 _{-0,3}	30	M4	M6	M2
DSM-B-32	35,5	85±0,3	105±0,3	60±0,3	16	27 _{-0,4}	42	M5	M8	M2
DSM-B-40	43,8	105±0,3	130±0,5	80±0,3	20	36 _{-0,4}	52	M6	M10	M2
DSM-B-63	50,3	125±0,5	152 ^{+0,2}	80±0,3	25	40±0,3	70	M10	M10	M3

	D7 ∅	D8	D9	D10	EE	H1 ±0,2	L1	L2 +0,6 -0,7	L3
DSM-B-12	78±0,3	M8x1	M4	M4	M5	29,5	68,3±0,3	24,5	20±0,2
DSM-B-16	91±0,3	M10x1	M5	M5	M5	35	82,7±1	28	23±0,2
DSM-B-25	106±0,3	M10x1	M6	M5	M5	41,5	97,5±0,5	36,5	30±0,2
DSM-B-32	135±0,3	M12x1	M8	M5	G1/8	52,5	127,1±0,5	51	40±0,2
DSM-B-40	168±0,5	M16x1	M10	M6	G1/8	65	155,5±0,6	62	50±0,3
DSM-B-63	200±0,5	M22x1,5	M12	M6	G1/4	76	197 ^{+0,4/-0,55}	75,5	60±0,3

	L4 ±0,4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L13	L14 max.
DSM-B-12	3	10,3±0,2/-0,3	55,5±0,8	5±0,1	16,5	3	22,7	6,5	21,2
DSM-B-16	2,6	13±0,2/-0,4	67,1±0,9	6,5±0,2	20,2	7,2	26,1	6,5	22
DSM-B-25	4	15,2±0,2/-0,4	81±1	7,5±0,2	23,5	2,9	20,7	6,5	17
DSM-B-32	8	19,2±0,2/-0,4	107±1,1	9,5±0,2	30,5	3,8	29,1	6,5	23
DSM-B-40	8	23,7±0,2/-0,4	131±1,2	12±0,2	36	3,4	43,5	6,5	36,5
DSM-B-63	10,5	28,5±0,3/-0,5	159,5±1,2	14±0,2	45	10	72,5	4,5	–


	T1 max.	T2 +2	T3 +0,2	≈G 1	≈G 2	≈G 3	≈G 4	≈G 5	≈G 6	1)
DSM-B-12	8,8	9	8	10	6	2,5	2,5	2,5	2,5	A2x2x16
DSM-B-16	11,2	9	8	13	8	3	3	3	5	A3x3x18
DSM-B-25	13,5	10	10	13	8	4	3	3	6	A4x4x25
DSM-B-32	18	12,5	12	15	10	5	4	4	8	A5x5x36
DSM-B-40	22,5	16	15	19	10	6	5	5	10	A6x6x45
DSM-B-63	28	22	16	27	10	8	5	–	–	A8x7x50

1) Wpust pasowany wg DIN 6885 należy do zakresu dostawy

Wymiary

Wymiary – DSM-12 ... 63 – z wálkiem kołnierzym

Pobieranie danych CAD www.festo.com



Wymiary

	B1 ±0,5	B2	B3	B4	B5	D1 Ø f8	D2 Ø	D3 Ø f8	D4	D5
DSM-B-12	19,8	48±0,3	59±0,3	30±0,2	25	14	15±0,2	24	M5	M4
DSM-B-16	23,5	57±0,3	70±0,3	40±0,2	28	16	18 _{-0,3}	28	M5	M5
DSM-B-25	28	65±0,3	83±0,3	40±0,2	35	20	20 _{-0,3}	30	G1/8	M6
DSM-B-32	35,5	85±0,3	105±0,3	60±0,3	45	28	27 _{-0,4}	42	G1/8	M8
DSM-B-40	43,8	105±0,3	130±0,5	80±0,3	54	36	36 _{-0,4}	52	G1/4	M10
DSM-B-63	50,3	125±0,5	152±0,2	80±0,3	64	38	40±0,3	70	G1/4	M10

	D6	D7 Ø	D8	D9	D10 Ø	D11	D12 H13	D13	EE	H1 ±0,2
DSM-B-12	M2	78±0,3	M8x1	M4	33	M3	3,4	4,2	M5	29,5
DSM-B-16	M2	91±0,3	M10x1	M5	38	M4	4,5	4,2	M5	35
DSM-B-25	M2	106±0,3	M10x1	M6	46	M5	5,5	8,6	M5	41,5
DSM-B-32	M2	135±0,3	M12x1	M8	60	M6	6,5	8,6	G1/8	52,5
DSM-B-40	M2	168±0,5	M16x1	M10	70	M8	9	11,5	G1/8	65
DSM-B-63	M3	200±0,5	M22x1,5	M12	88	M8	12	11,5	G1/4	76


	L1	L2 +0,5 -0,85	L3 +0,5 -0,62	L4 ±0,4	L5	L6 ±1	L7	L8	L9 -0,2	L10
DSM-B-12	67,3+0,4/-0,65	13	11	3	10,3+0,2/-0,3	44	5±0,1	16,5	2	3±0,1
DSM-B-16	79+0,4/-0,65	15	13	2,6	13+0,2/-0,4	54,1	6,5±0,2	20,2	2	4±0,1
DSM-B-25	90+0,4/-0,65	19,5	16,5	4	15,2+0,2/-0,4	64	7,5±0,2	23,5	3	4,5±0,1
DSM-B-32	115,8+0,4/-0,65	27	23	8	19,2+0,2/-0,4	83	9,5±0,2	30,5	4	6±0,1
DSM-B-40	143,8+0,4/-0,7	33	28	8	23,7+0,2/-0,4	102	12±0,2	36	5	7,5±0,1
DSM-B-63	177,4+0,2/-0,55	37,5	31,5	10,5	28,5+0,3/-0,5	121,5	14±0,2	45	6	9±0,2

	L11	L12	L14 max.	T3 +0,2	≈G 1	≈G 2	≈G 3	≈G 4	≈G 5	≈G 6
DSM-B-12	3	22,7	21,2	8	10	8	2,5	2,5	2,5	2,5
DSM-B-16	7,2	26,1	22	8	13	11	3	3	3	5
DSM-B-25	2,9	20,7	17	10	13	13	4	3	3	6
DSM-B-32	3,8	29,1	23	12	15	13	5	4	4	8
DSM-B-40	3,4	43,5	36,5	15	19	19	6	5	5	10
DSM-B-63	10	72,5	–	16	27	22	8	5	–	–

Wymiary

Wymiary – DSM-T-12... 63 – z wałkiem prostym i tłokiem tandemowym

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Pozycja wpustu pasowanego przy 0°
- [2] Przyłącza sprężonego powietrza
- [3] Śruba ustalająca do mocowania zderzaka
- [4] Ręczne uruchamianie (gniazdo sześciokątne). Położenie gniazda sześciokątne nie jest zdefiniowane.
- [5] Regulacja położenia końcowego
- [6] Nakrętka zabezpieczająca do regulacji położenia końcowego
- [7] Bezstopniowo ustawiane zderzaki
- [8] Gwint montażowy dla uchwytu czujnika
- [9] Uchwyt czujnika

Wymiary

	B1 ±0,5	B2	B3	B4	D1 Ø g7	D2 Ø	D3 Ø f8	D4	D5
DSM-B-12	19,8	48±0,3	59±0,3	30±0,2	8	15±0,2	24	M3	M4
DSM-B-16	23,5	57±0,3	70±0,3	40±0,2	10	18 _{-0,3}	28	M3	M5
DSM-B-25	28	65±0,3	83±0,3	40±0,2	12	20 _{-0,3}	30	M4	M6
DSM-B-32	35,5	85±0,3	105±0,3	60±0,3	16	27 _{-0,4}	42	M5	M8
DSM-B-40	43,8	105±0,3	130±0,5	80±0,3	20	36 _{-0,4}	52	M6	M10
DSM-B-63	50,3	125±0,5	152 ^{+0,2}	80±0,3	25	40±0,3	70	M10	M10

	D6	D7 Ø	D8	D9	D10	EE	H1 ±0,2	L1	L2 +0,6 -0,7
DSM-B-12	M2	78±0,3	M8x1	M4	M4	M5	29,5	87,3±0,3	24,5
DSM-B-16	M2	91±0,3	M10x1	M5	M5	M5	35	106,6±1	28
DSM-B-25	M2	106±0,3	M10x1	M6	M5	M5	41,5	125,5±0,5	36,5
DSM-B-32	M2	135±0,3	M12x1	M8	M5	G1/8	52,5	164±0,5	51
DSM-B-40	M2	168±0,5	M16x1	M10	M6	G1/8	65	200,5±0,6	62
DSM-B-63	M3	200±0,5	M22x1,5	M12	M6	G1/4	76	254,4±0,4/-0,55	75,5


	L3	L4 ±0,4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L13
DSM-B-12	20±0,2	3	10,3±0,2/-0,3	74,5±0,8	5±0,1	35,5	3	22,7	6,5
DSM-B-16	23±0,2	2,6	13±0,2/-0,4	91±0,9	6,5±0,2	44,1	7,2	26,1	6,5
DSM-B-25	30±0,2	4	15,2±0,2/-0,4	109±1	7,5±0,2	51,5	2,9	20,7	6,5
DSM-B-32	40±0,2	8	19,2±0,2/-0,4	144±1,1	9,5±0,2	67,4	3,8	29,1	6,5
DSM-B-40	50±0,3	8	23,7±0,2/-0,4	176±1,2	12±0,2	81	3,4	43,5	6,5
DSM-B-63	60±0,3	10,5	28,5±0,3/-0,5	216,5±1,2	14±0,2	99	10	72,5	4,5

	T1 max.	T2 +2	T3 +0,2	≈ 1	≈ 2	≈ 3	≈ 4	1)
DSM-B-12	8,8	9	8	10	6	2,5	2,5	A2x2x16
DSM-B-16	11,2	9	8	13	8	3	3	A3x3x18
DSM-B-25	13,5	10	10	13	8	4	3	A4x4x25
DSM-B-32	18	12,5	12	15	10	5	4	A5x5x36
DSM-B-40	22,5	16	15	19	10	6	5	A6x6x45
DSM-B-63	28	22	16	27	10	8	5	A8x7x50

1) Wpust pasowany należy do zakresu dostawy.

Wymiary

Wymiary – DSM-T-12... 63 – z wałkiem kołnierzowym i tłokiem tandemowym

Pobieranie danych CAD www.festo.com

- [1] Wałek kołnierzowy z otworem przelotowym
- [2] Przyłącza sprężonego powietrza
- [3] Śruba ustalająca do mocowania zderzaka
- [4] Ręczne uruchamianie (zewnątrzny sześciokąt). Położenie zewnętrznego sześciokąta nie jest zdefiniowane.
- [5] Regulacja położenia końcowego
- [6] Nakrętka zabezpieczająca do regulacji położenia końcowego
- [7] Bezstopniowo ustawiane zderzaki
- [8] Gwint montażowy dla uchwytu czujnika
- [9] Położenie znacznika odpowiada położeniu zderzaka
- [10] Uchwyt czujnika

Wymiary

	B1 ±0,5	B2	B3	B4	B5	D1 ∅ f8	D2 ∅	D3 ∅ f8	D4
DSM-B-12	19,8	48±0,3	59±0,3	30±0,2	25	14	15±0,2	24	M5
DSM-B-16	23,5	57±0,3	70±0,3	40±0,2	28	16	18 _{-0,3}	28	M5
DSM-B-25	28	65±0,3	83±0,3	40±0,2	35	20	20 _{-0,3}	30	G1/8
DSM-B-32	35,5	85±0,3	105±0,3	60±0,3	45	28	27 _{-0,4}	42	G1/8
DSM-B-40	43,8	105±0,3	130±0,5	80±0,3	54	36	36 _{-0,4}	52	G1/4
DSM-B-63	50,3	125±0,5	152±0,2	80±0,3	64	38	40±0,3	70	G1/4

	D5	D6	D7 ∅	D8	D9	D10 ∅	D11	D12 H13	D13
DSM-B-12	M4	M2	78±0,3	M8x1	M4	33	M3	3,4	4,2
DSM-B-16	M5	M2	91±0,3	M10x1	M5	38	M4	4,5	4,2
DSM-B-25	M6	M2	106±0,3	M10x1	M6	46	M5	5,5	8,6
DSM-B-32	M8	M2	135±0,3	M12x1	M8	60	M6	6,5	8,6
DSM-B-40	M10	M2	168±0,5	M16x1	M10	70	M8	9	11,5
DSM-B-63	M10	M3	200±0,5	M22x1,5	M12	88	M8	12	11,5


	EE	H1 ±0,2	L1	L2 +0,5 -0,85	L3 +0,5 -0,62	L4 ±0,4	L5	L6 ±1	L7
DSM-B-12	M5	29,5	86,3+0,4/-0,65	13	11	3	10,3+0,2/-0,3	63	5±0,1
DSM-B-16	M5	35	103+0,4/-0,65	15	13	2,6	13+0,2/-0,4	78	6,5±0,2
DSM-B-25	M5	41,5	118+0,4/-0,65	19,5	16,5	4	15,2+0,2/-0,4	92	7,5±0,2
DSM-B-32	G1/8	52,5	152,8+0,4/-0,65	27	23	8	19,2+0,2/-0,4	120	9,5±0,2
DSM-B-40	G1/8	65	188,8+0,4/-0,7	33	28	8	23,7+0,2/-0,4	147	12±0,2
DSM-B-63	G1/4	76	234,4+0,2/-0,55	37,5	31,5	10,5	28,5+0,3/-0,5	178,5	14±0,2

	L8	L9 -0,2	L10	L11	L12	T3 +0,2	≈G 1	≈G 2	≈G 3	≈G 4
DSM-B-12	35,5	2	3±0,1	3	22,7	8	10	8	2,5	2,5
DSM-B-16	44,1	2	4±0,1	7,2	26,1	8	13	11	3	3
DSM-B-25	51,5	3	4,5±0,1	2,9	20,7	10	13	13	4	3
DSM-B-32	67,4	4	6±0,1	3,8	29,1	12	15	13	5	4
DSM-B-40	81	5	7,5±0,1	3,4	43,5	15	19	19	6	5
DSM-B-63	99	6	9±0,2	10	72,5	16	27	22	8	5

Wymiary

Wymiary – DSM-12 ... 63-HD - dla wysokich momentów obrotowych

Pobieranie danych CAD www.festo.com



- [1] Przyłącza sprężonego powietrza
- [2] Śruba ustalająca do mocowania zderzaka
- [3] Ręczne uruchamianie (zewnątrzny sześciokąt). Położenie zewnętrznego sześciokąta nie jest zdefiniowane.
- [4] Regulacja położenia końcowego
- [5] Nakrętka zabezpieczająca do regulacji położenia końcowego
- [6] Gwint montażowy dla uchwytu czujnika
- [7] Bezstopniowo ustawiane zderzaki
- [8] Walek kołnierzyowy z otworem przelotowym
- [9] Otwór gwintowany do podłączenia uziemienia

Wymiary

	B1 ±0,3	B2 ±0,3	B3 ±0,5	D1 ¹⁾	D2 ²⁾ Ø	D3 ±0,02	D4	D5 DSM-...-P1/DSM-...-CC
DSM-B-12	59	48	19,8	M5	–	22	36	M8x1
DSM-B-16	70	57	23,5	M5	–	28	45	M10x1
DSM-B-25	83	65	28	G1/8	–	30	50	M10x1
DSM-B-32	105	85	35,5	15	G1/8	42	65	M12x1
DSM-B-40	130	105	43,8	20	G1/4	56	90	M16x1
DSM-B-63	152	125	50,3	20	G1/4	70	105	M22x1,5

	D6	D7 H7	D8	D9 f8	D10 ±0,5	D11	D12	D13	D14
DSM-B-12	M3	5	57,5	58	78	M2	M5	M4	M4
DSM-B-16	M4	7	68,5	68	91	M2	M5	M5	M5
DSM-B-25	M5	7	81,5	76	106	M2	G1/8	M6	M6
DSM-B-32	M5	7	103,5	96	135	M2	G1/8	M8	M8
DSM-B-40	M8	12	128	126	168	M2	G1/4	M10	M10
DSM-B-63	M8	12	149	150	200	M3	G1/4	M12	M10

	D15 H7	D16	D17 H8	D18	EE	H1 ±0,03	H2 max.		L1 +0,4 –0,65	L2 +1
							DSM-...-P1	DSM-...-CC		
DSM-B-12	7	6	12	3,3	M5	30	21,2	22,7	76,3	53
DSM-B-16	7	8	12	4,2	M5	40	22	26,1	88,5	63,6
DSM-B-25	9	10	15	5,1	M5	40	17	20,7	98,7	72,7
DSM-B-32	12	11	20	6,8	G1/8	60	23	29,1	121	88,5
DSM-B-40	12	15	25	8,5	G1/8	80	36,5	43,5	154	112
DSM-B-63	12	18	25	10,2	G1/4	80	44	72,5	185,5	129,5

	L3	L4 ±0,1	L5 ±0,2	L6 ±0,1	T1 +0,1	T2	T3	T4 +0,1	T5	T6 +0,1
DSM-B-12	22,3	10	10	4	1,5	9	9	1,2	6	2,5
DSM-B-16	27,6	10	10	4	1,5	9	9	1,5	6	2,5
DSM-B-25	33,4	10	10	6	2	12	8	1,5	8	2,5
DSM-B-32	39,6	10	12	6	2,5	14	9,5	1,5	8	2,8
DSM-B-40	52,7	12	14	5,5	2,5	17	15	2,5	12	2,8
DSM-B-63	58	14	16	10	2,5	18	14	2,5	15	2,8


	T7	T8	T9	≈ 1	≈ 2	≈ 3 h13	≈ 4		≈ 5 DSM-...-P1	W1
							DSM-...-P1	DSM-...-CC		
DSM-B-12	6,3	5,5	12	10	2,5	8	5	2,5	2,5	45°
DSM-B-16	8,5	6	14	13	3	11	6	3	3	45°
DSM-B-25	10	5,3	16	13	4	13	6	3	3	45°
DSM-B-32	9,5	–	20	15	5	13	8	4	4	45°
DSM-B-40	15	–	24	19	6	19	8	5	5	45°
DSM-B-63	18	–	28	27	8	22	10	5	5	45°

1) Gwint do doprowadzenia sprężonego powietrza dla wielkości 12 ... 25

2) Gwint do doprowadzenia sprężonego powietrza dla wielkości 32 ... 63

Wymiary


Wymiary – Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-6/8 Pobieranie danych CAD www.festo.com



	B3	B4	D1	D3	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L6	L8	L9	T3	T4
		±0,15	∅ g7	∅ h8		±0,3					±0,2	±0,1			
FLSM-6	29,5	23	4	14	M3	28	85,8	36 ±0,1	10,8	10	2	43	12,8	5	3,5
FLSM-8	37	24	5	16	M3	30	94,5	37,5 ±0,1	14	13	2	44,5	16	6	4,5

Wymiary

Wymiary – Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-10

Pobieranie danych CAD www.festo.com


	B3	B4	D1	D3	D4	D5	D6	L1	L2
		±0,15	∅ g7	∅ h8			∅ ±0,3		
FLSM-10	45	38	6	20	M2,5	M3	43	101	30 ±0,1

	L3	L6	L8	L9	T1	T2	T3	1)
		±0,2	±0,1					
FLSM-10	16,7	3,5	40	20,2	6,8	7	8	A2x2x12

1) Sprężyna pasowana wg DIN 6885

Wymiary

Wymiary – Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-12 ... 40

Pobieranie danych CAD www.festo.com


	B3	B4 ±0,15	D1 ∅ g7	D3 ∅ h8	D4	D5	D6 ∅ ±0,3	L1	L2
FLSM-12	55	42	8	25	M3	M3	48,5	125	37 ±0,4
FLSM-16	65	50	10	24	M3	M4	60	137	34 ±0,4
FLSM-25	80	60	12	28	M4	M6	70	152	34 ±0,4
FLSM-32	100	83	16	42	M5	M6	95	197,8	42,8 ±0,4
FLSM-40	120	96	20	52	M6	M8	110	244,5	54 ±0,4

	L3	L6 +0,2	L8 ±0,1	L9	T1	T2	T3	1)
FLSM-12	20	3,5	47,3	24,5	8,8	9	8	A2x2x16
FLSM-16	23	3,5	47	27,4	11,2	9	10	A3x3x18
FLSM-25	30	3,5	49	34	13,5	10	15	A4x4x25
FLSM-32	40	7,2	60,8	48,5	18	12,5	15	A5x5x36
FLSM-40	50	6	77	58	22,5	16	15	A6x6x45

1) Sprężyna pasowana wg DIN 6885

Wymiary

Wymiary – Kołnierz nasadkowy FWSR-6/8


Pobieranie danych CAD www.festo.com

[1] Trzpień gwintowany M3x5 DIN 916

	B5	D11	D12 Ø H13	D13 Ø	D14 Ø	D15 Ø +0,4	L9	L10	L11	L12
FWSR-6	16	M3	3,4	8 _{g7}	23	10	10,5	3	1,5	45
FWSR-8	21	M3	3,4	11 _{g7}	27	12	12,5	3	1,5	51

Wymiary


Wymiary – Kołnierz nasadkowy FWSR-10 Pobieranie danych CAD www.festo.com



	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø f8	D4 Ø	D5	D6 Ø H13	L1	L2	L3 -0,2	L4
FWSR-10	30	21	11	12 _{+0,4}	M3	3,4	22 ±0,2	3	1,6	68,6

Wymiary


Wymiary – Kołnierz nasadkowy FWSR-12 ... 40

Pobieranie danych CAD www.festo.com

	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø f8	D4 Ø	D5	D6 Ø H13	L1	L2	L3 -0,2	L4
FWSR-12	35	28	14	15 _{+0,4}	M3	3,4	25 ±0,2	3	3	85,5
FWSR-16	40	28	16	17 _{+0,4}	M4	4,5	28 ±0,2	5	3	98,8
FWSR-25	50	35	20	23 _{+0,4}	M5	5,5	38 ±0,2	8	3	116,5
FWSR-32	60	45	28	28 _{+0,4}	M6	6,5	48 ±0,2	10	4	151,5
FWSR-40	70	54	36	38 _{+0,5}	M8	9	60 ±0,3	11	5	186,5

Wymiary


Wymiary – Płyta montażowa HSM

Pobieranie danych CAD www.festo.com

	B6	D16	D17	H2	L12	L13	T4
		Ø	Ø				
HSM-12	20	8	4,5	10	84	72	4,6
HSM-16	28	10	5,5	10	98	84	5,7
HSM-25	30	11	6,6	10	110	95	6,8
HSM-32	40	15	9	15	145	125	9
HSM-40	45	18	11	20	180	155	11

Wymiary

Wymiary – Zaślepka AKM

Pobieranie danych CAD www.festo.com

	D1 Ø	L1		
		DSM-...	DSM-T-...	DSM-...-HD-...
AKM-12	59	56,2 $\pm$ 1,2	75,2 $\pm$ 1,2	68,2 $\pm$ 1,2
AKM-16	70	68 $\pm$ 1,2	92 $\pm$ 1,2	82,6 $\pm$ 1,2
AKM-25	83	73,4 $\pm$ 1,2	101,5 $\pm$ 1,2	91,6 $\pm$ 1,2
AKM-32	105	89,7 $\pm$ 1,5	126,7 $\pm$ 1,5	110,2 $\pm$ 1,5
AKM-40	130	107,1 $\pm$ 1,5	152,1 $\pm$ 1,5	136,1 $\pm$ 1,5

Dane do zamówienia

DSM-6...10 z wałkiem prostym					
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Sygnalizacja położenia	Ustawiany kąt obrotu	Nr części	Typ
6	90 stopień	Bez	Stały kąt obrotu	173188	DSM-6-90-P
		Do czujników zbliżeniowych		173195	DSM-6-90-P-A
	180 stopień	Bez	Ustawiany kąt obrotu	173189	DSM-6-180-P
				175827	DSM-6-180-P-FF
		Do czujników zbliżeniowych	Stały kąt obrotu	173196	DSM-6-180-P-A
				175830	DSM-6-180-P-A-FF
8	90 stopień	Bez	Stały kąt obrotu	173190	DSM-8-90-P
		Do czujników zbliżeniowych		173197	DSM-8-90-P-A
	180 stopień	Bez	Ustawiany kąt obrotu	173191	DSM-8-180-P
				175828	DSM-8-180-P-FF
		Do czujników zbliżeniowych	Stały kąt obrotu	173198	DSM-8-180-P-A
				175831	DSM-8-180-P-A-FF
10	90 stopień	Bez	Stały kąt obrotu	173192	DSM-10-90-P
		Do czujników zbliżeniowych		173199	DSM-10-90-P-A
	180 stopień	Bez	Ustawiany kąt obrotu	173193	DSM-10-180-P
				173200	DSM-10-180-P-A
	200 stopień	Bez	Ustawiany kąt obrotu	175829	DSM-10-240-P-FF
		Do czujników zbliżeniowych		175832	DSM-10-240-P-A-FF
	240 stopień	Bez	Stały kąt obrotu	173194	DSM-10-240-P
		Do czujników zbliżeniowych		173201	DSM-10-240-P-A

DSM-6...10 z wałkiem prostym tlokiem tandemowym					
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Sygnalizacja położenia	Ustawiany kąt obrotu	Nr części	Typ
6	90 stopień	Bez	Stały kąt obrotu	1564894	DSM-T-6-90-P
	180 stopień			1565579	DSM-T-6-180-P
8	90 stopień			1563451	DSM-T-8-90-P
	180 stopień			1564407	DSM-T-8-180-P
10	90 stopień			1559484	DSM-T-10-90-P
	180 stopień			1561689	DSM-T-10-180-P
	240 stopień			1562093	DSM-T-10-240-P

DSM-6...10 z wałkiem kołnierзовym					
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Sygnalizacja położenia	Ustawiany kąt obrotu	Nr części	Typ
6	90 stopień	Bez	Stały kąt obrotu	185928	DSM-6-90-P-FW
		Do czujników zbliżeniowych		185930	DSM-6-90-P-A-FW
	180 stopień	Bez	Ustawiany kąt obrotu	185929	DSM-6-180-P-FW
				185932	DSM-6-180-P-FF-FW
		Do czujników zbliżeniowych	Stały kąt obrotu	185931	DSM-6-180-P-A-FW
				185933	DSM-6-180-P-A-FF-FW
8	90 stopień	Bez	Stały kąt obrotu	185934	DSM-8-90-P-FW
		Do czujników zbliżeniowych		185936	DSM-8-90-P-A-FW
	180 stopień	Bez	Ustawiany kąt obrotu	185935	DSM-8-180-P-FW
				185938	DSM-8-180-P-FF-FW
		Do czujników zbliżeniowych	Stały kąt obrotu	185937	DSM-8-180-P-A-FW
				185939	DSM-8-180-P-A-FF-FW
10	90 stopień	Bez	Stały kąt obrotu	185940	DSM-10-90-P-FW
		Do czujników zbliżeniowych		185943	DSM-10-90-P-A-FW
	180 stopień	Bez	Ustawiany kąt obrotu	185941	DSM-10-180-P-FW
				185944	DSM-10-180-P-A-FW
	200 stopień	Bez	Ustawiany kąt obrotu	185946	DSM-10-240-P-FF-FW
		Do czujników zbliżeniowych		185947	DSM-10-240-P-A-FF-FW
	240 stopień	Bez	Stały kąt obrotu	185942	DSM-10-240-P-FW
		Do czujników zbliżeniowych		185945	DSM-10-240-P-A-FW

Dane do zamówienia

DSM-6...10 z wałkiem kołnierzym i tlokiem tandemowym					
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Sygnalizacja położenia	Ustawiany kąt obrotu	Nr części	Typ
6	90 stopień	Bez	Stały kąt obrotu	1565425	DSM-T-6-90-P-FW
				1564894	DSM-T-6-90-P
	180 stopień			1565579	DSM-T-6-180-P
	1565483			DSM-T-6-180-P-FW	
8	90 stopień			1564334	DSM-T-8-90-P-FW
				1563451	DSM-T-8-90-P
	180 stopień			1564669	DSM-T-8-180-P-FW
				1564407	DSM-T-8-180-P
10	90 stopień			1559484	DSM-T-10-90-P
				1560818	DSM-T-10-90-P-FW
	180 stopień			1561556	DSM-T-10-180-P-FW
				1562318	DSM-T-10-240-P-FW
	240 stopień	1562093	DSM-T-10-240-P		

DSM-12 ... 63 z wałkiem prostym					
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Amortyzacja	Nr części	Typ	
12	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566203	DSM-12-270-P1-A-B	
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	547572	DSM-12-270-CC-A-B	
	270 stopień	Bez	547591	DSM-12-270-A-B	
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	547570	DSM-12-270-P-A-B	
16	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566205	DSM-16-270-P1-A-B	
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	547576	DSM-16-270-CC-A-B	
	270 stopień	Bez	547592	DSM-16-270-A-B	
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	547574	DSM-16-270-P-A-B	
25	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566207	DSM-25-270-P1-A-B	
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	547580	DSM-25-270-CC-A-B	
	270 stopień	Bez	547593	DSM-25-270-A-B	
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	547578	DSM-25-270-P-A-B	
32	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566209	DSM-32-270-P1-A-B	
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	547584	DSM-32-270-CC-A-B	
	270 stopień	Bez	547594	DSM-32-270-A-B	
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	547582	DSM-32-270-P-A-B	
40	240 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566211	DSM-40-270-P1-A-B	
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	547588	DSM-40-270-CC-A-B	
	270 stopień	Bez	547595	DSM-40-270-A-B	
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	547586	DSM-40-270-P-A-B	
63	240 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566213	DSM-63-270-P1-A-B	
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	552081	DSM-63-270-CC-A-B	
	270 stopień	Bez	552083	DSM-63-270-A-B	
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	552079	DSM-63-270-P-A-B	

Dane do zamówienia

DSM-12... 63 z wałkiem prostym i tłokiem tandemowym				
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Amortyzacja	Nr części	Typ
12	246 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145088	DSM-T-12-270-CC-A-B
	270 stopień	Bez	1145122	DSM-T-12-270-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145086	DSM-T-12-270-P-A-B
16	246 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145094	DSM-T-16-270-CC-A-B
	270 stopień	Bez	1145123	DSM-T-16-270-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145092	DSM-T-16-270-P-A-B
25	246 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145100	DSM-T-25-270-CC-A-B
	270 stopień	Bez	1145124	DSM-T-25-270-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145098	DSM-T-25-270-P-A-B
32	246 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145106	DSM-T-32-270-CC-A-B
	270 stopień	Bez	1145125	DSM-T-32-270-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145104	DSM-T-32-270-P-A-B
40	240 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145112	DSM-T-40-270-CC-A-B
	270 stopień	Bez	1145126	DSM-T-40-270-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145110	DSM-T-40-270-P-A-B
63	240 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145118	DSM-T-63-270-CC-A-B
	270 stopień	Bez	1145127	DSM-T-63-270-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145116	DSM-T-63-270-P-A-B

DSM-12 ... 63 z wałkiem kołnierзовym				
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Amortyzacja	Nr części	Typ
12	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566204	DSM-12-270-P1-FW-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	547573	DSM-12-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	547596	DSM-12-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	547571	DSM-12-270-P-FW-A-B
16	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566206	DSM-16-270-P1-FW-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	547577	DSM-16-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	547597	DSM-16-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	547575	DSM-16-270-P-FW-A-B
25	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566208	DSM-25-270-P1-FW-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	547581	DSM-25-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	547598	DSM-25-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	547579	DSM-25-270-P-FW-A-B
32	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566210	DSM-32-270-P1-FW-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	547585	DSM-32-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	547599	DSM-32-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	547583	DSM-32-270-P-FW-A-B

Dane do zamówienia

DSM-12 ... 63 z wałkiem kołnierзовym				
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Amortyzacja	Nr części	Typ
40	240 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566212	DSM-40-270-P1-FW-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	547589	DSM-40-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	547600	DSM-40-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	547587	DSM-40-270-P-FW-A-B
63	240 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	566214	DSM-63-270-P1-FW-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	552082	DSM-63-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	552084	DSM-63-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	552080	DSM-63-270-P-FW-A-B

DSM-12... 63 z wałkiem kołnierзовym i tłokiem tandemowym				
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Amortyzacja	Nr części	Typ
12	246 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145089	DSM-T-12-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	1145128	DSM-T-12-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145087	DSM-T-12-270-P-FW-A-B
16	246 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145095	DSM-T-16-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	1145129	DSM-T-16-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145093	DSM-T-16-270-P-FW-A-B
25	246 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145101	DSM-T-25-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	1145130	DSM-T-25-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145099	DSM-T-25-270-P-FW-A-B
32	246 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145107	DSM-T-32-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	1145131	DSM-T-32-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145105	DSM-T-32-270-P-FW-A-B
40	240 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145113	DSM-T-40-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	1145132	DSM-T-40-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145111	DSM-T-40-270-P-FW-A-B
63	240 stopień	Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1145119	DSM-T-63-270-CC-FW-A-B
	270 stopień	Bez	1145133	DSM-T-63-270-FW-A-B
		Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące z obu stron	1145117	DSM-T-63-270-P-FW-A-B


DSM-12 ... 63 dla wysokich momentów obciążenia				
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Amortyzacja	Nr części	Typ
12	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	1369116	DSM-12-270-P1-HD-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1369122	DSM-12-270-CC-HD-A-B
	270 stopień	Bez	1369110	DSM-12-270-HD-A-B
16	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	1369117	DSM-16-270-P1-HD-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samona-stawny	1369123	DSM-16-270-CC-HD-A-B
	270 stopień	Bez	1369111	DSM-16-270-HD-A-B

Dane do zamówienia

DSM-12 ... 63 dla wysokich momentów obciążenia				
Wielkość	Znamionowy kąt obrotu [°]	Amortyzacja	Nr części	Typ
25	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	1369118	DSM-25-270-P1-HD-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samonastawny	1369124	DSM-25-270-CC-HD-A-B
	270 stopień	Bez	1369112	DSM-25-270-HD-A-B
32	246 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	1369119	DSM-32-270-P1-HD-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samonastawny	1369125	DSM-32-270-CC-HD-A-B
	270 stopień	Bez	1369113	DSM-32-270-HD-A-B
40	240 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	1369120	DSM-40-270-P1-HD-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samonastawny	1369126	DSM-40-270-CC-HD-A-B
	270 stopień	Bez	1369114	DSM-40-270-HD-A-B
63	240 stopień	Elastyczne elementy amortyzujące, z obu stron, z możliwością regulacji	1369121	DSM-63-270-P1-HD-A-B
		Amortyzator, z obu stron, samonastawny	1369127	DSM-63-270-CC-HD-A-B
	270 stopień	Bez	1369115	DSM-63-270-HD-A-B

Przegląd urządzeń peryferyjnych

Przegląd urządzeń peryferyjnych dla DSM-6 ... 10




Osprzęt		→ Strona/Internet
Typ/kod zamówieniowy	Opis	
[1] Napęd wahadłowy DSM	Pneumatyczny napęd wahadłowy	dsm
[2] Kołnierz nasadkowy FWSR	Do doposażenia napędu wahadłowego DSM w wałek prosty	65
[3] Sprzęgło jednokierunkowe FLSM	- Do taktowanego ruchu obrotowego w jednym kierunku - Tylko w połączeniu z napędem wahadłowym DSM z wałkiem prostym	65
[4] Zawór dławiąco-zwrotny GRLA	Do regulacji prędkości	grla
[5] Złącze wtykowe QS	Do podłączenia przewodów sprężonego powietrza o kalibrowanej średnicy zewnętrznej	qs
[6] Zespół zderzaka KSM	- W celu ustawienia kąta obrotu - Możliwość doposażenia w napęd wahadłowy DSM-....P(-A)/DSM-....P(-A)-FW - W przypadku DSM-T-... zespół zderzaka należy zamówić osobno jako dodatkowy osprzęt - Możliwość połączenia z zespołem mocującym WSM - W połączeniu z zespołem mocującym WSM należy również zamówić zespół adaptera DADP-AK	67
[7] Zespół adaptera DADP-AK	Do zamocowania zespołu mocującego WSM na zespole zderzaka KSM	67
[8] Zespół mocujący WSM-....SME-10	- Do odczytu kąta obrotu - Do mocowania wyłączników zbliżeniowych SME-/SMT-10; - Możliwość doposażenia w napęd wahadłowy DSM-....P(-FF)/DSM-....P(-FF)-FW - W przypadku DSM-T-... zespół mocujący należy zamówić osobno jako dodatkowy osprzęt - Możliwość połączenia z zespołem zderzaka KSM - W połączeniu z zespołem zderzaka KSM należy również zamówić zespół adaptera DADP-AK	67
[9] Wyłącznik zbliżeniowy SME-10/SMT-10	Wyłącznik zbliżeniowy do odczytu położenia krańcowego	69

Przegląd urządzeń peryferyjnych

Osprzęt		→ Strona/Internet
Typ/kod zamówieniowy	Opis	
[10] Czujnik położenia SRBS	• Do odczytu kąta obrotu • Regulacja wyłączników zbliżeniowych nie jest konieczna • Położenia krańcowe kąta obrotu są rejestrowane po naciśnięciu przycisku • Możliwość montażu tylko bezpośrednio na napędzie wahadłowym bez dodatkowego osprzętu • Należy zamówić oddzielnie jako wyposażenie dodatkowe	68
[11] Czujnik odległości SOIA	Do monitorowania stanu elementów tłumiących	67

Przegląd urządzeń peryferyjnych

Przegląd urządzeń peryferyjnych dla DSM-12 ... 63




Osprzęt		→ Strona/Internet
Typ/kod zamówieniowy	Opis	
[1]	Napęd wahadłowy DSM	Pneumatyczny napęd wahadłowy dsm
[2]	Płyta montażowa HSM	Do mocowania na łapach lub mocowania kołnierzego 66
[3]	Kołnierz nasadkowy FWSR	Do doposażenia napędu wahadłowego DSM w wałek prosty 65
[4]	Sprzęgło jednokierunkowe FLSM	- Do taktowanego ruchu obrotowego w jednym kierunku - Tylko w połączeniu z napędem wahadłowym DSM z wałkiem prostym 65
[5]	Złącze wtykowe QS	Do podłączenia przewodów sprężonego powietrza o kalibrowanej średnicy zewnętrznej qs
[6]	Zawór dławiąco-zwrotny GRLA	Do regulacji prędkości grla
[7]	Uchwyt amortyzatora DSM-...-B	- Do mocowania elastycznych elementów amortyzujących lub amortyzatorów hydraulicznych - W przypadku napędu wahadłowego DSM-...-P/P1/CC należy do zakresu dostawy 66
[8]	Zespół amortyzatora DSM-...-P	- Elastyczne elementy amortyzujące ze stałym ogranicznikiem - W przypadku napędu wahadłowego DSM-...-P należy do zakresu dostawy 66
[9]	Amortyzator hydrauliczny DYEF	- Regulowane, elastyczne elementy amortyzujące ze stałym ogranicznikiem - W przypadku napędu wahadłowego DSM-...-P1 należy do zakresu dostawy 66
[10]	Amortyzator DYSC	- Samonastawne amortyzatory hydrauliczne ze stałym ogranicznikiem - W przypadku napędu wahadłowego DSM-...-CC należy do zakresu dostawy 66
[11]	Uchwyt czujnika SL-DSM-B	Do mocowania wyłączników zbliżeniowych SME/SMT-10 68
[12]	Wyłącznik zbliżeniowy SME-/SMT-10	Do sygnalizacji położenia krańcowych 69
[13]	Uchwyt czujnika SL-DSM-63-B	Do mocowania wyłączników zbliżeniowych SME/SMT-8 68
[14]	Wyłącznik zbliżeniowy SME-/SMT-8	Do sygnalizacji położenia krańcowych 69
[15]	Uchwyt czujnika SL-DSM-S	Do mocowania indukcyjnych wyłączników zbliżeniowych SIEN 68
[16]	Wyłącznik zbliżeniowy SIEN	Indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy do sygnalizacji położenia krańcowych 69

Przegląd urządzeń peryferyjnych

Osprzęt		→ Strona/Internet
Typ/kod zamówieniowy	Opis	
[17] Zaślepka AKM	- Ogranicza ryzyko obrażeń w obszarze obrotu dźwigni zderzakowej - Nie można stosować razem z indukcyjnymi wyłącznikami zbliżeniowymi SIEN.	66
[18] Tulejka centrująca ZBH	Do centrowania napędu	70
[19] Tulejka centrująca ZBH	Do centrowania elementów dołączanych na płycie obrotowej	71
[20] Tulejka centrująca ZBH	Do centrowania elementów dołączanych na płycie obrotowej	71
[21] Czujnik odległości SOIA	Do monitorowania stanu elementów tłumiących	67

Osprzęt


Sprzęgło jednokierunkowe FLSM



Ruch napędu wahadłowego DSR, który działa w dwóch możliwych kierunkach obrotu, jest wykonywany tylko w jednym kierunku przez sprzęgło jednokierunkowe. Kierunek przeciwny jest zawsze zablokowany.

Minimalny przełączany kąt obrotu wynosi zawsze 3°. Dokładność przełączania zależy jednak od prędkości i obciążenia.


Sprzęgło jednokierunkowe FLSM


	Wielkość	Kierunek obrotu	Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	Materiał obudowy	Waga produktu	Nr części	Typ
	6	Obroty w prawo	0,15 Nm	Stop aluminium do przeróbki plastycznej	100 g	188522	FLSM-6-R
		Obroty w lewo				188523	FLSM-6-L
	8	Obroty w prawo	0,35 Nm		125 g	188524	FLSM-8-R
		Obroty w lewo				188525	FLSM-8-L
	10	Obroty w prawo	0,85 Nm		160 g	188526	FLSM-10-R
		Obroty w lewo				188527	FLSM-10-L
	12	Obroty w prawo	1,2 Nm		300 g	164234	FLSM-12-R
		Obroty w lewo				164229	FLSM-12-L
	16	Obroty w prawo	2,52 Nm		450 g	164235	FLSM-16-R
		Obroty w lewo				164230	FLSM-16-L
	25	Obroty w prawo	4,98 Nm		650 g	164236	FLSM-25-R
		Obroty w lewo				164231	FLSM-25-L
	32	Obroty w prawo	9,96 Nm		1 500 g	164237	FLSM-32-R
		Obroty w lewo				164232	FLSM-32-L
	40	Obroty w prawo	19,98 Nm		2 350 g	164238	FLSM-40-R
		Obroty w lewo				164233	FLSM-40-L

Kołnierz nasadkowy FWSR

	Wielkość	Waga produktu	Materiał obudowy	Nr części	Typ
	6	5 g	Stop aluminium do przeróbki plastycznej	185948	FWSR-6
	8	7 g		185949	FWSR-8
	10	10 g		32798	FWSR-10
	12	19 g		14659	FWSR-12
	16	30 g		13239	FWSR-16
	25	70 g		13240	FWSR-25
	32	120 g		13241	FWSR-32
	40	240 g		14656	FWSR-40


Osprzęt

Płyta montażowa HSM				
	Wielkość	Waga produktu	Nr części	Typ
	12	48 g	165571	HSM-12
	16	80 g	165572	HSM-16
	25	94 g	165573	HSM-25
	32	246 g	165574	HSM-32
	40	459 g	165575	HSM-40


Zaślepka AKM					
	Opis ¹⁾	Materiał zaślepki	Waga produktu	Nr części	Typ
	Dla wielkości 12	Wzmocniony PA	12 g	549194	AKM-12
	Dla wielkości 16		16 g	549195	AKM-16
	Dla wielkości 25		22 g	549196	AKM-25
	Dla wielkości 32		36 g	549197	AKM-32
	Dla wielkości 40		62 g	549198	AKM-40

1) Nie można stosować razem z indukcyjnymi wyłącznikami zbliżeniowymi SIEN.


Zespół amortyzatora DSM-...-P					
	Opis	Waga produktu	Nr części	Typ	
	Dla wielkości 12	10 g	550657	DSM-12-P-B	
	do wielkości 16, 25	25 g	550658	DSM-16/25-P-B	
	Dla wielkości 32	50 g	550659	DSM-32-P-B	
	Dla wielkości 40	115 g	550660	DSM-40-P-B	
	Dla wielkości 63	180 g	552086	DSM-63-P-B	

Amortyzator hydrauliczny DYEF					Link dyef
	Opis	Waga produktu	Nr części	Typ	
	Dla wielkości 12	11,9 g	548373	DYEF-M8-Y1F	
	do wielkości 16, 25	19,7 g	548374	DYEF-M10-Y1F	
	Dla wielkości 32	39,6 g	548375	DYEF-M12-Y1F	
	Dla wielkości 40	104 g	548377	DYEF-M16-Y1F	
	Dla wielkości 63	200 g	1113706	DYEF-M22-Y1F	


Amortyzator DYSC					Link dysc
	Opis	Waga produktu	Nr części	Typ	
	dla rozmiaru 12	9 g	548011	DYSC-5-5-Y1F	
	dla wielkości 16, 25	17 g	548012	DYSC-7-5-Y1F	
	dla wielkości 32	36 g	548013	DYSC-8-8-Y1F	
	dla wielkości 40	81 g	548014	DYSC-12-12-Y1F	
	dla rozmiaru 63	210 g	553593	DYSC-16-18-Y1F	

Uchwyt amortyzatora DSM-...-B					
	Opis	Materiał zderzaka	Waga produktu	Nr części	Typ
	Dla wielkości 12	Stal wysokostopowa, nierdzewna	25 g	547900	DSM-12-B
	Dla wielkości 16		35 g	547901	DSM-16-B
	Dla wielkości 25		57 g	547902	DSM-25-B
	Dla wielkości 32		125 g	547903	DSM-32-B
	Dla wielkości 40		185 g	547904	DSM-40-B
	Dla wielkości 63		680 g	552085	DSM-63-B

Osprzęt

Zespół zderzaka KSM					
	Wielkość	Kąt obrotu	Waga produktu	Nr części	Typ
	6	180 stopień	30 g	175833	KSM-6
	8		70 g	175834	KSM-8
	10	200 stopień	100 g	175835	KSM-10

Zespół adaptera DADP				
	Wielkość	Waga produktu	Nr części	Typ
	6	2 g	3617044	DADP-AK-Q1-6
	8	3 g	3617045	DADP-AK-Q1-8
	10	4 g	3617046	DADP-AK-Q1-10


Zespół mocujący WSM				
	Wielkość	Waga produktu	Nr części	Typ
	6	12 g	173205	WSM-6-SME-10
	8	13 g	173206	WSM-8-SME-10
	10	16 g	173207	WSM-10-SME-10

Monitorowanie za pomocą czujnika odległości SOIA


Do monitorowania zastosowania i stanu elementów tłumiących. Umożliwia prewencyjną konserwację oraz zwiększa niezawodność i dokładność.

Można monitorować następujące parametry:

- Prędkość uderzenia
- Położenie końcowe
- Pobór energii
- Energia resztkowa
- Rezerwa tłumienia

Czujnik odległości SOIA, indukcyjny						Link soia
	Rodzaj montażu	Zakres pomiaru położenia	Wyjście dwustanowe	Przyłącze elektryczne	Nr części	Typ
	Czoło obudowane	0 ... 2 mm	Przełączalne PNP/NPN, Push-pull	Otwarty koniec	8161194	SOIA-M8PB-PNLK-LE
	Czoło nieobudowane	0 ... 4 mm			8161196	SOIA-M8PNB-PNLK-LE

Czujnik położenia SRBS



Czujnik położenia służy do odczytu położenia krańcowych napędów wahadłowych DSM.

Odczyt odbywa się magnetycznie i bezdotykowo. Podstawą są 2 punkty przełączania.


- Szybki montaż bez ręcznego wyszukiwania punktów przełączania
- Prosta i bezpieczna obsługa za pomocą jednego przycisku
- Wymagany tylko jeden przewód przyłączeniowy
- Długa żywotność dzięki bezpiecznemu i bezdotkowemu wykrywaniu położenia

Osprzęt

Czujnik położenia SRBS								Link srbs
	Opis	Zakres detekcji	Powtarzalność punktu przełączania	Wyjście dwustanowe	Funkcja elementu przełączającego	Waga produktu	Nr części	Typ
	Dla wielkości 6	270 stopni	$\leq 1^\circ$	Przełączalne 2 x PNP lub 2 x NPN	Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny	25 g	2619969	SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
	Dla wielkości 8					30 g	2619972	SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8
	do wielkości 10					35 g	2412001	SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8

Uchwyt czujnika SL-DSM do wyłącznika zbliżeniowego SME-/SMT-10				
	Opis ¹⁾	Waga produktu	Nr części	Typ
	do wielkości 12 ... 40	2 g	550661	SL-DSM-B


1) Jednostka opakowania: 2 szt.

Uchwyt czujnika SL-DSM do wyłącznika zbliżeniowego SME-/SMT-8				
	Opis ¹⁾	Waga produktu	Nr części	Typ
	Dla wielkości 63	10 g	552088	SL-DSM-63-B

1) Jednostka opakowania: 2 szt.

Uchwyt czujnika SL-DSM do indukcyjnych wyłączników zbliżeniowych SIEN				
	Opis ¹⁾	Waga produktu	Nr części	Typ
	do wielkości 12 ... 40	4 g	1130882	SL-DSM-S-M5-B
			1132360	SL-DSM-S-M8-B

1) Jednostka opakowania: 2 szt.

Wyłącznik zbliżeniowy SME do rowka okrągłego, magnetorezystancyjny – do wszystkich rozmiarów z wyjątkiem DSM-16							Link 
	Typ mocowania ¹⁾	Funkcja elementu przełączającego	Przyłącze elektryczne	Długość kabla	Nr części	Typ	
	przykręcany, wkładany do rowka od góry	Normalnie otwarty	Otwarty koniec	2,5 m	551373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE	
			Wtyczka M8, kodowanie A	0,3 m	551375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D	


1) Dla DRVS-6 ... 8: Z zespołem mocującym WSM-...-SME-10

Dla DRVS-12 ... 40: Z uchwytem czujnika SL-DSM-B

Osprzęt

Wyłącznik zbliżeniowy SME do rowka okrągłego, kontaktron – dla DSM-6 ... 40


Link [sme](#)

	Typ mocowania ¹⁾	Funkcja elementu przełączającego	Przyłącze elektryczne	Długość kabla	Nr części	Typ
	zaciskany w rowku okrągłym, możliwość wzdłużnego wsunięcia w rowek	Normalnie otwarty	Otwarty koniec	0,3 m	173212	SME-10-SL-LED-24
				2,5 m	173210	SME-10-KL-LED-24

1) Dla DRVS-6 ... 8: Z zespołem mocującym WSM-...SME-10
Dla DRVS-12 ... 40: Z uchwytem czujnika SL-DSM-B

Wyłącznik zbliżeniowy SME do rowka okrągłego, kontaktron – dla DSM-12 ... 40


Link [sme](#)

	Typ mocowania ¹⁾	Wyjście dwustanowe	Przyłącze elektryczne	Długość kabla	Nr części	Typ
	przykręcany, wkładany do rowka od góry	3-żyły, normalnie otwarty	Otwarty koniec	2,5 m	551365	SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
			Wtyczka M8, kodowanie A	0,3 m	551367	SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D

1) Z uchwytem czujnika SL-DSM-B

Wyłącznik zbliżeniowy SMT do rowka T, magnetorezystancyjny – dla DSM-63


Link [smt](#)

	Typ mocowania ¹⁾	Funkcja elementu przełączającego	Przyłącze elektryczne	Długość kabla	Nr części	Typ
	przykręcany, wkładany do rowka od góry	Normalnie otwarty	Otwarty koniec	2,5 m	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
					574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Wtyczka M8, kodowanie A	0,3 m	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
					574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

1) Dla DRVS-6 ... 8: Z zespołem mocującym WSM-...SME-10
Dla DRVS-12 ... 40: Z uchwytem czujnika SL-DSM-B

Wyłącznik zbliżeniowy SME do okrągłego rowka, kontaktron – dla DSM-63


Link [sme](#)

	Typ mocowania ¹⁾	Wyjście dwustanowe	Przyłącze elektryczne	Długość kabla	Nr części	Typ
	przykręcany, wkładany do rowka od góry	3-żyły, normalnie otwarty	Otwarty koniec	2,5 m	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5 m	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Wtyczka M8, kodowanie A	0,3 m	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
		2-żyły, normalnie otwarty	Otwarty koniec	2,5 m	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

1) Z uchwytem czujnika SL-DSM-B

Wyłącznik zbliżeniowy SIEN, indukcyjny, z kablem – dla wielkości DSM-12... 40

Link [sien](#)


	Typ mocowania ¹⁾	Wyjście dwustanowe	Przyłącze elektryczne	Długość kabla	Nr części	Typ
	Z przeciwnakrętką	PNP	Otwarty koniec	2,5 m	150386	SIEN-M8B-PS-K-L
					150370	SIEN-M5B-PS-K-L

1) Z uchwytem czujnika SL-DSM-S

Osprzęt


Wyłącznik zbliżeniowy SIEN, indukcyjny, z wtyczką – do DSM-12... 40

Link [sien](#)


	Typ mocowania ¹⁾	Wyjście dwustanowe	Przyłącze elektryczne	Nr części	Typ
	Z przeciwnakrętką	PNP	Wtyczka M8, kodowanie A	150387	SIEN-M8B-PS-S-L
				150371	SIEN-M5B-PS-S-L

1) Z uchwytem czujnika SL-DSM-S

Kable przyłączeniowe NEBA, proste

	Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	Długość kabla	Nr części	Typ
	M8x1 kodowanie Awg EN 61076-2-104	Otwarty koniec	3	2,5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

Kable przyłączeniowe NEBA, kątowe

	Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	Długość kabla	Nr części	Typ
	M8x1 kodowanie Awg EN 61076-2-104	Otwarty koniec	3	2,5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

Tulejka centrująca ZBH-5

	Opis	Materiał tulejki	Wielkość opakowania	Waga produktu	Nr części	Typ
	do wielkości 12	Stal	10	1 g	8146543	ZBH-5-B

Tulejka centrująca ZBH-7

	Opis	Materiał tulejki	Wielkość opakowania	Waga produktu	Nr części	Typ
	Dla wielkości od 12 do 32	Stal	10	1 g	8146544	ZBH-7-B

Tulejka centrująca ZBH-9

	Opis	Materiał tulejki	Wielkość opakowania	Waga produktu	Nr części	Typ
	dla wielkości 25	Stal	10	2 g	8137184	ZBH-9-B

Osprzęt

Tulejka centrująca ZBH-12						
	Opis	Materiał tulejki	Wielkość opakowania	Waga produktu	Nr części	Typ
	do wielkości 12, 16, 32, 40, 63	Stal	10	1 g	8137185	ZBH-12-B

Tulejka centrująca ZBH-15						
	Opis	Materiał tulejki	Wielkość opakowania	Waga produktu	Nr części	Typ
	dla wielkości 25	Stal wysokostopowa, nierdzewna	10	3 g	191409	ZBH-15

Tulejka centrująca ZBH-25					
	Opis	Materiał tulejki	Wielkość opakowania	Nr części	Typ
	Dla wielkości 40, 63	Stal wysokostopowa, nierdzewna	10	8023856	ZBH-25